

XL³ 800

Befestigung der Kabel, Sockel, Trennwände und Zubehör



0204 36



0201 95

VE	Art.	Träger für Kabelbefestigung
1	0204 35	Gehäuse Nutzbreite von 660mm
1	0204 36	Gehäuse Nutzbreite von 910mm
1	0204 37	Externe Kabelzone, horizontal

Sockel		
Gehäuse IP 43		
	0204 10	Breite: 660mm
1	0204 11	Breite: 910mm
1	0204 12	Kabelzone Breite: 460mm
Gehäuse IP 55		
1	0204 60	Breite: 700mm
1	0204 61	Breite: 950mm
1	0204 62	Kabelzone Breite: 500mm

Trennwände für horizontale Unterteilung		
1	0204 90	Gehäuse Nutzbreite: 600mm
1	0204 91	Gehäuse Nutzbreite: 850mm

Zubehör		
Satz mit 4 Metallaschen für Gehäuse Schutzklasse IP43		
1	0201 00	Satz mit 4 Metallaschen für Gehäuse Schutzklasse IP43
Universalträger		
Ermöglicht den Einbau von Klemmenblöcken, Erdleiterklemmen, usw. Satz mit je 3 Metallträgern		
1	0201 96	Interne Kabelzone
1	0201 95	Externe Kabelzone
Kabeleinführungsplatte		
1	0204 20	Zuschneidbare Zusatzplatte für XL ³ 800, IP43

Schlösser		
Lieferumfang: Ein Satz mit 2 Schlüsseln		
1	0202 91	Typ 405
1	0202 92	Typ 455
1	0202 93	Typ 1242E
1	0202 94	Typ 2433A
1	0202 96	Doppelbalken-Innenkant

XL³ 800 – Montage von Einbaugeräten und Vistop bis 160A

DPX³ 160, DPX³ 250 und DPX³-IS 250 auf Profilschiene



0206 01



0208 10

VE	Art.	
1	0206 01	0206 51

1	4210 71	
1	4210 73	
1	4210 68	
1	4210 72	
1	4210 74	
1	4210 69	
1	0262 39	
1	4052 26	

Befestigung auf DIN-Profilschienen

DIN-Profilschienen

Einheit bestehend aus einer Aluminium-Profilschiene und 2 Befestigungswinkeln mit je 2 Positionen
Zur Aufnahme der Reihenverteiler HX³ 125A
Ermöglicht die Befestigung der DPX³ mittels Montageplatte

Werden in XL³ 800 und 4000 auf den vertikalen Gerüstprofilen befestigt
Zur Aufnahme der Kabelführungsringe Art. 4052 25

Montageadapter für DPX³ auf DIN-Profilschienen

Ermöglichen die Installation der DPX³ auf DIN-Profilschiene und auf Montageplatte Art. 0206 11/61

Für DPX³ 160 ohne seitlichen Motorantrieb

Für DPX³ 160 mit RCD, ohne seitlichen Motorantrieb

DPX³ 160 mit seitlichem Motorantrieb

DPX³ 250 ohne seitlichen Motorantrieb

DPX³ 250 mit RCD, ohne seitlichen Motorantrieb

DPX³ 250 mit seitlichem Motorantrieb

Montageplatte für DPX³-IS 250 auf DIN-Profilschiene

Ermöglichen die Installation der Geräte auf DIN-Profilschiene aus Aluminium und auf Montageplatte Art. 0206 11/61

DPX³-IS 250

Profilschienenenerhöhung

Zur gleichzeitigen Verwendung von Einbaugeräten und DPX³ 160/250 und DPX³-IS 250 montiert auf Profilschiene Art. 0206 00/50 mittels Montageplatte Art. 0262 08/09/39


20TE

	24TE	36TE
1	0208 00¹	
1	0209 00²	0209 50²
1	0208 01¹	
1	0209 01²	0209 51²
1	0208 10¹	
1	0209 10²	0209 60²

Frontplatten aus Metall

Für Einbaugeräte

¼-Umdrehung
Mit unverlierbaren Schrauben




Für Vistop bis 160A

¼-Umdrehung
Mit unverlierbaren Schrauben



Für DPX³ und DPX³-IS 250

¼-Umdrehung
Mit unverlierbaren Schrauben



¹ Plombierbar

² Scharniere Art. 0209 59 optional