

XL³ 800

armoires de distribution à équiper



Cotes d'encombrement p. 249

IP 43 – IK 08 avec kit et porte. IP 40 – IK 08 avec porte. IP 30 – IK 07 sans porte
 Enveloppes métal. Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800A. Tenue au feu selon EN 60695-2-1-750 °C / 5 s
 Pour installation dans les ERP. Capacité 24 et 36 modules par rangée. RAL 7035 (socle RAL 7004)
 Livrées à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découppable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

Emb.	Réf.	Armoires à équiper														
		Livrées avec socle, hauteur: 100mm														
		Largeur 660mm														
		24 modules par rangée														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Haut.</th> <th colspan="3">Larg.</th> <th rowspan="2">Prof. (mm)</th> </tr> <tr> <th>totale (mm)</th> <th>plastronnable (mm)</th> <th>extérieure (mm)</th> <th>utile (mm)</th> </tr> </thead> </table>					Haut.		Larg.			Prof. (mm)	totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)
Haut.		Larg.			Prof. (mm)											
totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)													
1	0204 03	1550	1400	660	600	230										
1	0204 04	1950	1800	660	600	230										
		Largeur 910mm														
		Peuvent intégrer une gaine à câbles														
		36 ou 24 modules (si gaine à câbles interne)														
1	0204 08	1550	1400	910	850	230										
1	0204 09	1950	1800	910	850	230										

Emb.	Réf.	Gaines à câbles internes				
		Kit gaine à câbles interne				
		Se monte à droite ou à gauche à l'intérieur des armoires de largeur 910mm				
		Ensemble comprenant: montant et accessoires de montage				
		Permet de réaliser une gaine à câbles de largeur utile 250mm				
1	0204 28	Pour armoire hauteur 1550mm, réf. 0204 08/58				
1	0204 29	Pour armoire hauteur 1950mm, réf. 0204 09/59				
		Dispositifs de fixations				
1	0206 78	Pour DPX 250 et 630 vertical				
1	0206 79	Pour DPX 250 et 630 vertical avec différentiel				
		Plastrons à charnières et serrures				
		Prédécoupés pour DPX 250 ou 630 avec ou sans différentiel				
1	0204 48	Pour gaine à câbles interne hauteur 1550 ou 1595mm				
1	0204 49	Pour gaine à câbles interne hauteur 1950 ou 1995mm				

Emb.	Réf.	Portes										
		Livrées avec poignées à barillets interchangeable, à commander séparément										
		Distance plastron/porte métal 67mm - vitrée: 63mm										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Métal</th> <th colspan="2">Vitrée</th> </tr> <tr> <th>totale (mm)</th> <th>plastronnable (mm)</th> <th>totale (mm)</th> <th>plastronnable (mm)</th> </tr> </thead> </table>			Métal		Vitrée		totale (mm)	plastronnable (mm)	totale (mm)	plastronnable (mm)
Métal		Vitrée										
totale (mm)	plastronnable (mm)	totale (mm)	plastronnable (mm)									
1	0212 53		0212 63	1550	660							
1	0212 54		0212 64	1950	660							
1	0212 58		0212 68	1550	910							
1	0212 59		0212 69	1950	910							

Emb.	Réf.	Gaines à câbles externes														
		Gaines latérales														
		S'associent à droite ou à gauche														
		Livrées avec un socle hauteur 100mm et accessoires de jumelage														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Haut.</th> <th colspan="3">Larg.</th> <th rowspan="2">Prof. (mm)</th> </tr> <tr> <th>totale (mm)</th> <th>plastronnable (mm)</th> <th>extérieure (mm)</th> <th>utile (mm)</th> </tr> </thead> </table>					Haut.		Larg.			Prof. (mm)	totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)
Haut.		Larg.			Prof. (mm)											
totale (mm)	plastronnable (mm)	extérieure (mm)	utile (mm)													
1	0204 23	1550	1400	460	400	230										
1	0204 24	1950	1800	460	400	230										
		Dispositifs de fixation														
1	0206 27	Pour DPX-IS 630 vertical														
1	0206 28	Pour DPX 250 et 630 vertical														
1	0206 29	Pour DPX 250 et 630 vertical avec différentiel														
		Plastrons à charnières et serrures														
		Prédécoupés pour DPX 250 ou 630 avec ou sans différentiel														
1	0204 43	Prédécoupés pour DPX 250 ou 630 avec ou sans différentiel														
1	0204 41	Prédécoupés pour DPX-IS 630														
		Portes														
1	0204 33	Pour gaine à câbles hauteur 1550mm														
1	0204 34	Pour gaine à câbles hauteur 1950mm														

1	0201 30	Kit IP 43
		Livré prêt à l'emploi – longueur 5,5m pour coffrets (largeur 660 et 910mm), armoires et gaines à câbles

