

Zubehör

Ruflautsprecher



349412



349413



336910

VE	Art.
1	346982 964 500 400
1	346983 964 500 470
1	349412
1	349413
1	3559 405 990 201
1	336992 964 500 490
1	336993 964 500 390
1	336910 964 993 090
1	502BI
1	LN4702 376 181 104
1	H4702
1	LNA4802BI
1	HA4802HD 334 120 001

BUS-Ruflautsprecher im Schalterdesign
 BUS-Ruflautsprecher im LivingLight Schalterdesign zum direkten Anschluss an den Bus. Konfigurierbar als Einzel- oder Zusatzruflautsprecher. Ruflautstärke mit einem Potentiometer einstellbar. Mit dem Verbindungskabel der USB Schnittstelle 3559 können über den PC Musikstücke in den Ruflautsprecher übertragen werden. Die Software kann von unserer Internetseite heruntergeladen werden. Tragringe und Abdeckrahmen finden Sie im Bticino Schalterkatalog
 Farbe: Weiss

LivingLight
 ○ Farbe: Weiss

● Wie Art. 346982, jedoch Farbe Anthrazit

Axolute
 ● Wie Art. 346982, jedoch Farbe Aluminium

● Wie Art. 346982, jedoch Farbe Anthrazit

Kabel
 USB-Schnittstelle, Verbindungskabel zwischen BUS-Lautsprecher und einem PC

Parallel-Ruflautsprecher und Zubehör
LivingLight
 Ruflautsprecher im LivingLight Schalterdesign, zur Weiterleitung des elektronischen Ruftons der Hausstationen (Klemmen 1 und 5), Ruflautstärke mit einem Potentiometer einstellbar. Montage mit einer Montagehalterung auf Schalterdose. Montageplatten Art. N4732CH und Abdeckrahmen N4802LB finden Sie im Bticino Schalterkatalog.
 ○ Farbe: Weiss - komplett geliefert

● Farbe Anthrazit

Aufputz-Montage
 AP-Ruflautsprecher zur Weiterleitung des elektronischen Ruftons als Parallelrufsignal.
 Farbe: Weiss

Aufputzgehäuse 2 Module
AP-Gehäuse
 Aufputzdose 2 Module Living Light -Axolute

Montageplatten
 Befestigungsrahmen LivingLight 2 Module

Befestigungsrahmen Axolute 2 Module

Rahmenplatten
 Rahmenplatte LivingLight
 ○ 2 Module weisse Farbe
 Rahmenplatte Axolute
 ○ 2 Module Farbe weiss

Zubehör

Axolute-Kameras



391653



391651



391652

VE	Art.
1	391653
1	391651
1	391652
1	391663
1	391661 964 505 430
1	391662 964 505 470

UP-Kamera für den Innenbereich, 2-Draht, analog
 Farb-Einbaukamera passend zu Tragringen und Abdeckrahmen der Schalterserie AXOLUTE Stromversorgung 12 V DC, Videoausgang FBAS 1 Vss, Videosignal wird über Kamerainterface Art.-Nr. 347400 eingebunden
 ○ Weiss
 ● Aluminium
 ● Anthrazit

2-Draht Kameras für den innenbereich Axolute
 Farb-Einbaukamera AXOLUTE, passende Montageplatten und Abdeckrahmen von Axolute, mit direktem Anschluss an den 2-Draht Bus geeignete Abdeckrahmen siehe (S. 114-125) Montageplatten siehe (S. 110)
 380TVL
 Farbsensor 1/3" CCD
 Fixfokus: 3,7 mm - Minimum : 5 Lux (Farbe)
 1 Lux (S/W)
 Speisung direkt über Bus
 Verstellbares Objektiv
 Masse : 43 x 43 x 65 mm
 ○ Weiss
 ● Aluminium
 ● Anthrazit