

Axolute

variateurs, green switch et détecteurs de mouvements



HC4402



HC4411






HD4433






HD4431



HS4432

Emb.	Réf.	Variateur à commutateur
1	HD4402	Variateur à bouton à commutateur incorporé Fusible incorporé 500 W 1 module  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4402	
1	HS4402	
1		Variateur universel Variateur à poussoir pour toutes charges y compris lampes à économie d'énergie : - LED et fluocompact dimmables 75 W - Halogène 400 W, tubes fluo 200 VA - Incandescence 400 W En plus de la fonction variateur, peut être programmé : - Avec des niveaux pré-réglés (0- 33 -66 et 100 %) - En mode veilleuse avec extinction progressive de la lampe pendant 1 heure (idéal pour chambre d'enfant) Garde en mémoire le dernier niveau d'éclairage 2 fils 2 modules
1	HD4411 348 113 001	
1	HC4411 348 113 831	
1	HS4411 348 113 041	● Anthracite
1	HD4410 348 513 001	Variateur 0-10V Variateur à poussoir pour ballast 0-10 V, 300/600 VA, 2 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4410 348 513 831	
1	HS4410 348 513 041	

Emb.	Réf.	Détecteurs de mouvements avec poussoir frontal
1		Green switch : détecteur de présence Allumage manuel de la lumière avec poussoir frontal et extinction automatique en fonction du niveau de luminosité et de la présence Temporisation pour retard d'extinction et seuil de luminosité réglables avec télécommande uni/bidirectionnelle (088235) Alimentation 230 Vca - 3 fils 2 modules
1	HD4433	
1	HC4433	
1	HS4433	● Anthracite
1	HD4434	Green switch avec détection infrarouge passifs + capteur de luminosité 2 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4434	
1	HS4434	
1	HD4431	Détecteur à infrarouges passifs Détecteur de mouvements à infrarouges passifs Circuit d'interrupteur crépusculaire à seuil variable avec possibilité d'exclusion Circuit de temporisation pour délai de coupure réglable de 30 secondes à 10 minutes Sortie relais 2 A résistifs/ 2 A inductifs Alimentation 230 Vca - 3 fils 1 module
1	HC4431	
1	HS4431	
1	HD4432	Détecteur à infrarouges passifs avec sélecteur Détecteur de mouvements à rayons infrarouges passifs Circuit d'interrupteur crépusculaire à seuil variable avec possibilité d'exclusion Circuit de temporisation pour délai de coupure réglable de 30 secondes à 10 minutes, également activable à partir de boutons extérieurs Sortie relais 6 A résistifs/2 A inductifs Avec sélecteur O-A-I Alimentation 230 Vca - 3 fils 2 modules
1	HC4432	
1	HS4432	
1	 ○ White ● Alu ● Anthracite	