

Programme Mosaic™

voyants lumineux, hublots voyants de balisage, sonnerie et ronfleurs



Plaques p. 356, supports p. 358, boîtes d'encastrement p. 362

Emb.	Réf.	Voyants lumineux
		Voyant simple Avec fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes (rouge, orange, vert, bleu) LED blanc, 1 module
1	0785 01 455 610 001	○ Blanc, 230 V Niveau de puissance: 1 W
1	0785 51 455 600 001	○ Blanc, 12-24 V Niveau de puissance: 0,2 W (sous 24 V)
		Voyant double Avec fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes (rouge, orange, vert, bleu) LED blanc, 1 module
1	0785 02 455 611 001	○ Blanc, 230 V Niveaux de puissance: 2×1 W
1	0785 52 455 601 001	○ Blanc, 12-24V Niveaux de puissance: 2×0,2 W (sous 24 V)
		Hublots 12-24 V Niveau de puissance: 0,6 W Avec bornes à vis, 2 modules
1	0785 60 455 620 001	○ Blanc, LED rouge
1	0785 61 455 621 001	○ Blanc, LED blanc
1	0785 62 455 622 001	○ Blanc, LED vert
1	0785 63 455 623 001	○ Blanc, LED bleu
		230 V 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W) Avec bornes à vis, 2 modules
1	0785 70 455 624 001	○ Blanc, LED rouge
1	0785 71 455 625 001	○ Blanc, LED blanc
1	0785 72 455 626 001	○ Blanc, LED vert
1	0785 73 455 627 001	○ Blanc, LED bleu

Emb.	Réf.	Voyants de balisage
		Unicolore, 2 modules Avec une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes individuelles 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)
1	0785 20 455 770 001	○ Blanc, LED blanc, 230 V
1	0785 21 455 771 001	○ Blanc, LED bleu, 230 V
		Bicolore, 2 modules Avec une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes individuelles Niveaux de puissance: 1 W Couleur du voyant selon raccordement
1	0785 24 455 780 001	○ Blanc, LED rouge ou vert, 230 V
		Unicolore, 5 modules
1	0785 22 455 772 001	○ Blanc, LED blanc, 230 V
1	0785 23 455 773 001	○ Blanc, LED bleu, 230 V
		Ronfleurs Niveau sonore 70 dB à 1 m
1	0766 40 931 601 001	○ Blanc, 8 VAC Consommation: 370 mA
1	0766 41 931 603 001	○ Blanc, 230 VAC Consommation: 25 mA
		Sonnerie électronique Niveau sonore 80dB à 1 m
1	0766 42 931 041 001	○ Blanc, 12-24-48 VDC Consommation: 5-9-14 mA