

## Programme Mosaic™

### plastrons pour prises informatiques



0786 04



0786 02

Plaques p. 356, supports p. 358  
Boîtes d'encastrement p. 362

Emb.	Réf.	Plastrons pour prises informatiques
10	<b>0786 04</b> 877 403 001	Équipés de porte repère transparent <b>Format Keystone simple, 2 modules</b> 1× RJ45 ○ Blanc
10	<b>0786 10</b> 877 405 001	<b>Format Keystone double, 2 modules</b> 2× RJ45 ○ Blanc
10	<b>0786 02</b> 877 401 001	<b>Systimax simple – 1 module</b> 1× RJ45 ○ Blanc
10	<b>0786 03</b> 877 402 001	<b>Systimax double, 2 modules</b> 2× RJ45 N'est pas compatible avec des connecteurs Systimax blindés ○ Blanc
10	<b>0786 09</b> 877 404 001	<b>Infra +, 2 modules</b> 1× RJ45 ○ Blanc
1	<b>413-7582ws</b>	<b>BKS NewLine double, 2 modules</b> 2× NewLine ○ Blanc Veuillez s.v.p. commander les plastrons directement chez BKS

## Programme Mosaic™

### chargeurs USB



0775 91



0775 94



0803 99

Plaques p. 356, supports p. 358  
Boîtes d'encastrement p. 362

Emb.	Réf.	Chargeurs USB 230V / 5V
10	<b>0775 91</b> 965 113 001	<b>Simple chargeur USB 5V 750 mA</b> Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3 Raccordement: 230 V Consommation en repos: < 0,3 W Bornes à vis, 1 module ○ Blanc
5	<b>0775 94</b> 965 123 001	<b>Double chargeur USB 5V 1500 mA</b> Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3 Raccordement: 230 V Consommation en repos: < 0,3 W Bornes à vis, 2 modules ○ Blanc
10	<b>0803 99</b> 965 029 001	<b>Station support pour smartphone</b> Pour le montage à côté d'un chargeur USB Livré avec cordon USB-Micro USB avec enrouleur (60 cm) Pour 1 appareil