

Programme Plexo™ IP 55

mécanismes de commande d'éclairage



Montage des mécanismes apparents et encastrés avec boîtiers et supports p. 377,
Connexion à bornes automatiques
Fonctions lumineuses livrées avec lampes 230 V (p. 376)

Emb.	Réf.	Interrupteurs 10 AX, 250 V	Emb.	Réf.	Interrupteurs 10 AX, 250 V (suite)
		IP 55, IK 07			
10	0696 11 240 131 201	Va-et-vient 3/1L ○ Blanc	5	0695 31 240 202 231	Inter bipolaire orientation LS 0/2L ○ Gris
10	0695 11 240 131 231	● Gris	5	0695 32 240 302 231	Inter bipolaire contrôle KS 0/2L ○ Gris
5	0696 13 240 231 201	Va-et-vient lumineux LS 3/1L ○ Blanc			
5	0695 13 240 231 231	● Gris			
5	0696 12 240 331 201	Va-et-vient contrôle (avec LN) KS 3/1L Nécessite fils L- et N par appareil Jusqu'à 2 va-et-vient contrôle pour une lampe ○ Blanc	1	0695 00 545 301 231 	Interrupteurs automatiques 250 V 50 Hz IP 55, IK 07 Relancent un nouveau cycle de détection tant qu'ils ont détecté un mouvement dans la pièce 2 fils (sans neutre) S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire Permet la commande de lampes Incandescence et halogène 230 V: 60 ... 300 W Temporisation réglable: 6s ... 6min Distance de détection: 15 m Angle de détection: 130° Seuil de luminosité: 3 ... 1000 Lux ○ Gris/blanc
10	0695 12 240 331 231	● Gris	1	0695 01 545 305 231 	2 fils fonction marche/arrêt (sans neutre) S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire Équipé de boutons poussoirs pour allumer et éteindre manuellement l'éclairage Lampes incand. et halogène: 40 ... 400 W Temporisation réglable: 1 s ... 16 Min. Distance de détection réglable: 10 m Angle de détection: 180° Seuil de luminosité: 3 ... 1000 Lux ○ Gris/blanc
1	0696 15 240 431 201	Va-et-vient contrôle (sans N) KS 3/1L 6 AX, 60 W mini, 1500 W maxi ○ Blanc	1	0695 02 535 301 001 	3 fils (avec neutre) Permet la commande de lampes jusqu'à 1000 W en incand. ou halogène 230 V. Jusqu'à 500 VA en halogène TBT à transfo. ferromagnétique ou électronique, fluo compacte, tube fluo Temporisation réglable: 1 s ... 16 Min Distance de détection réglable: 10 m Angle de détection: 180° Seuil de luminosité: 3 ... 1000 Lux ○ Gris/blanc
5	0695 15 240 431 231	● Gris			
5	0696 14 240 531 201	Va-et-vient contrôle KS 3/1L Un seul point de commande avec fonction contrôle ○ Blanc			
10	0695 14 240 531 231	● Gris			
5	0696 19 240 235 201	Va-et-vient orientation et poussoir inverseur orientation LS 3+ARL/1L ○ Blanc			
5	0695 19 240 235 231	● Gris			
5	0696 25 240 111 201	Double va-et-vient 3+3/1L ○ Blanc			
10	0695 25 240 111 231	● Gris			
5	0696 26 240 211 201	Double va-et-vient orientation LS 3+3/1L ○ Blanc			
5	0695 26 240 211 231	● Gris			
5	0695 21 240 160 231	Permutateur 6/1L ● Gris			
5	0696 27 240 102 201	Inter bipolaire 0/2L ○ Blanc			
10	0695 30 240 102 231	● Gris			