

Programme Soliroc™

prises, sorties de câbles, fonctions de signalétique



0778 82



0778 91

Adapté aux établissements recevant du public, lieu de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité. 4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Emb.	Réf.	
Prises de courant 10 A, 250 V, LNPE		
1	0778 31 CH 623 018 891	IK 10, connexion à bornes auto Type 13 Avec volet de protection IP 55 avec volet fermé
1	0778 33 CH 623 118 891	Type 13 Avec volet de protection à verrouiller IP 55 avec volet fermé
1	0778 32 CH 623 218 891	Type 13 Sans volet, IP 20
Prises de courant 16 A, 250 V, LNPE		
1	0778 35 CH 623 618 891	IK 10, connexion à bornes auto Type 23 Avec volet de protection IP 55 avec volet fermé
1	0778 37 CH 623 718 891	Type 23 Avec volet de protection à verrouiller IP 55 avec volet fermé
1	0778 36 CH 623 818 891	Type 23 Sans volet, IP 20
1	0778 82 965 206 891	Prise d'antenne, IK 10, IP 20 Prise TV mâle, 0-2400 MHz
1	0778 91 977 101 891	Prise informatique, IK 10, IP 20 Prise RJ45 Cat. 6, FTP Prise avec connecteur LCS ² à connexion rapide sans outil
1	0778 50 155 012 891	Sortie de câbles, IK 10, IP 55 Livrée avec serre-câbles
1	0778 68 455 210 891	Signalétique lumineuse 230 V, IK 10, IP 55 Méca intégrant des LED blanches et une fenêtre pivotante pour des étiquettes pré-imprimées. 2 niveaux de puissance au choix: (0,2 W ou 1 W)
1	0778 67 941 400 001	Éclairage de circulation, IK 10, IP 55 Permet l'éclairage des marches d'un escalier etc. Livré avec: - 1 plaque Soliroc - 1 jeu de 4 obturateurs - 1 support Batibox 2 x 1 Méca intégrant des LED blanches (2 W) et une fenêtre pivotante pour étiquettes pré-imprimées Livrée sans boîte d'encastrement (réf. 0801 22)

Programme Soliroc™

plaques, cadres et accessoires



0778 51



0778 90



0778 80

Emb.	Réf.	
Plaques, IK 10		
1	0778 51 375 110 891	Livrés avec 4 bouchons obturateurs Plaque 1 poste 110 x 110 mm
1	0778 52 375 210 891	Plaque 2 postes 110 x 181 mm Montage horizontal et vertical Entraxe 71 mm
1	0778 53 375 310 891	Plaque 3 postes 110 x 252 mm Montage horizontal et vertical Entraxe 71 mm
Cadres apparents, IK 10		
1	0778 90 284 011 891	Reçoivent les presse-étoupes ISO 20 1 poste 110 x 110 x 45 mm sauf réf. 0778 74/75
1	0778 92 284 012 891	2 postes 110 x 181 x 45 mm Montage horizontal et vertical Entraxe 71 mm, sauf réf. 0778 74/75
Accessoires		
1	0778 96 374 900 891	Boutons obturateurs de rechange Démontables uniquement par perçage Jeu de 4
1	0778 85 374 991 001	Joint de corrections de surface En mousse pour rattraper une irrégularité de mur Pour plaque 1 poste
1	0778 86 374 992 001	Pour plaque 2 postes
1	0778 87 374 993 001	Pour plaque 3 postes
1	0778 66 240 392 891	Obturateur 2 modules
1	0778 80 240 993 891	Adaptateurs pour fonction Mosaic, IK 10 Reçoivent les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière Adaptateur avec volet, IP 55
1	0778 84 240 994 891	Adaptateur avec volet à verrouiller, IP 55
1	0778 81 240 995 891	Adaptateur sans volet, IP 20