

XL³ 4000 – montage des DPX³ 250, DPX 630 version fixe sur platine réglable



Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Emb.	Réf.
1	24 modules 0207 20
1	36 modules 0207 70
1	0207 22
1	0207 72
1	0207 75
1	0207 76
1	0207 85
1	0207 86
1	24 modules 0207 24
1	0207 93

Fixation des DPX version fixe, prises avant ou arrière

Dispositifs de fixation réglables – Appareils en position verticale

Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous)
Pour 1 à 3 DPX 250 ou 630
Pour 1 à 3 DPX 250 ou 630 avec différentiel

Platines de montage – Appareils en position verticale

DPX 250
DPX 250 avec différentiel
DPX 630
DPX 630 avec différentiel

Platines réglables – Appareils en position horizontale

Pour 1 DPX 250 avec ou sans différentiel
Pour 1 DPX 630 avec ou sans différentiel

Plastrons métal – appareil en position verticale

Pour DPX avec ou sans commande motorisée ou rotative

Pour 1 à 3 DPX 250 et 630 seuls

¼ de tour
A vis imperdables




Pour 1 à 3 DPX 250 et 630 avec bloc différentiel aval

¼ de tour
A vis imperdables

Plastrons métal - Appareils en position horizontale


Pour 1 DPX 250 avec ou sans différentiel

1/4 de tour
A vis imperdables




Pour 1 DPX 630 avec ou sans différentiel sans commande rotative ou motorisée

1/4 de tour
A vis imperdables



Pour 1 DPX 630 avec ou sans différentiel avec commande rotative ou motorisée

A vis imperdables



¹ Permettent la préhension et le plombage

² Charnières réf. 0209 59 en option

XL³ 4000 – montage des DPX³ 250 et DPX 630 version extractible ou débrochable sur platine réglable



Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Emb.	Réf.
1	0207 21
1	0207 23
1	DPX 250 0207 77
1	DPX 630 0207 87
1	0207 78
1	0207 88
1	DPX 250 0207 27
1	0207 26
1	DPX 630 0207 98

Fixation des DPX extractible ou débrochable prises avant ou arrière

Dispositifs de fixation réglables – Appareils en position verticale

Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous)
Pour 1 à 3 DPX 250 ou 1 à 2 DPX 630
Pour 1 à 3 DPX 250 ou 1 à 2 DPX 630 avec différentiel

Platines de montage – Appareils en position verticale

Pour appareil seul
Pour appareil avec différentiel

Platines réglables – Appareils en position horizontale

Pour appareil extractible avec ou sans différentiel
Pour appareil débrochable avec ou sans différentiel

Pour appareil extractible ou débrochable avec ou sans différentiel

1	0212 20
1	0212 22
1	DPX 250 0212 24
1	DPX 630 0212 17

Plastrons métal pour appareils extractibles

Plastrons à charnières et serrure

Appareils en position verticale

Pour 1 à 3 DPX 250 ou 1 à 2 DPX 630
Pour 1 à 3 DPX 250 ou 1 à 2 DPX 630 avec différentiel

Appareils en position horizontale

Pour appareil avec ou sans différentiel

1	0212 21
1	0212 23
1	DPX 250 0212 02
1	DPX 630 0212 04
1	0212 03
1	0212 05
1	0212 26
1	0212 18
1	0212 27
1	0212 19

Plastrons métal pour appareils débrochables

Appareils en position verticale avec ou sans commande rotative

Pour 1 DPX 250 ou 630 sans différentiel
Pour 1 DPX 250 ou 630 avec différentiel

Appareils en position verticale avec commande motorisée

Pour 1 appareil sans différentiel
Pour 1 appareil avec différentiel
Appareils en position horizontale
Pour 1 appareil avec ou sans différentiel aval avec ou sans commande rotative
Pour 1 appareil avec ou sans différentiel aval avec commande motorisée

1	DPX 250 0206 74
1	DPX 630 0206 76

Fixation des DPX version inverseur de sources

Appareils en position verticale

Pour 2 appareils

1	DPX 250 0209 74¹
1	DPX 630 0209 76¹
1	0212 90
1	0212 94
1	0212 91
1	0212 95

Plastrons métal pour inverseurs de sources

Pour DPX version fixe

A vis imperdables
Pour 2 appareils avec ou sans commande motorisée

Pour DPX débrochable

A charnières et serrure
Pour 2 appareils
Pour 2 appareils avec commande motorisée