

Axolute

Dimmer, Green switch und Bewegungsmelder



HC4402



HC4411







HD4433








HD4431



HS4432

VE	Art.	Drehdimmer
1	HD4402	Drehdimmer für Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen 500W – Zylindersicherung 1-Modul  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1	HC4402	
1	HS4402	
1		Universal-Tastdimmer
1	HD4411	Tastdimmer für Glüh- und HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren sowie dimmbaren Energiespar- und LED-Lampen – 3 VA bis 400 VA – elektronische Sicherung 2-Leiteranschluss 2-Module  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1	348 113 001 HC4411	
1	348 113 831 HS4411	
1	348 113 041	
1	HD4410	Tastdimmer für Steuergeräte 0–10 V Tastdimmer für Steuergeräte 0–10 V mit elektronischer Sicherung, 300/600 VA, 2-Module  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1	348 513 001 HC4410	
1	348 513 831 HS4410	
1	348 513 041	

VE	Art.	Bewegungsmelder mit integriertem Bedientaster
1		3-Leiter DualTech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN – automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN – automatisch AUS). Einstellungen werden mittels Fernbedienung Art. 088235 vorgenommen. 230 V AC – Neutralleiter erforderlich – Relaisausgang bis 8,5 A max. 3-Leiteranschluss
1	HD4433	
1	HC4433	
1	HS4433	 ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1	HD4434	Green switch Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Helligkeitssensor 2-Module  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1	HC4434	
1	HS4434	
1	HD4431	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten – Schließerkontakt 2 A – Stromversorgung 230 V AC (3-Leiteranschluss), 1-Modul  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1	HC4431	
1	HS4431	
1	HD4432	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit Umschalter Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten, frontseitiger Schiebeschalter „Ein / Aus / Automatik“ – Schließerkontakt 6 A (ohmsch) Stromversorgung 230 V AC (3-Leiteranschluss), Eingang für ext. Steuerkontakt 2-Module  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1	HC4432	
1	HS4432	