

# Axolute

## Rechteckige Rahmenplatten



Auswahl-Tabelle für Dosen und Rahmenplatten **S. 110**

VE	Art.	Aluminium Rahmenplatten
		Schraublose Befestigung durch Rast/Steck-Technik
1	 <b>HA4802XC</b> 334 110 031	<b>Aluminium, gebürstet</b> 2-Module Gr.I
1	<b>HA4832/2XC</b> 334 220 831	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4832/3XC</b> 334 320 831	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4803XC</b> 334 130 831	3-Module
1	<b>HA4804XC</b> 334 140 831	4-Module
1	<b>HA4806XC</b> 334 160 831	6-Module
1	<b>HA4826XC</b> 964 524 030	3 + 3-Module
		<b>Anthrazit, gebürstet</b>
1	 <b>HA4802XS</b> 334 110 371	2-Module Gr.I
1	<b>HA4832/2XS</b> 334 220 041	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4832/3XS</b> 334 320 041	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4803XS</b> 334 130 041	3-Module
1	<b>HA4804XS</b> 334 140 041	4-Module
1	<b>HA4806XS</b> 334 160 041	6-Module
1	<b>HA4826XS</b> 964 524 370	3 + 3-Module
		<b>Titan, gebürstet</b>
1	 <b>HA4802NX</b> 334 110 221	2-Module Gr.I
1	<b>HA4832/2NX</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4832/3NX</b>	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4803NX</b>	3-Module
1	<b>HA4804NX</b>	4-Module
1	<b>HA4806NX</b>	6-Module
1	<b>HA4826NX</b> 964 524 220	3 + 3-Module
		<b>Weiss</b>
1	 <b>HA4802HD</b> 334 120 001	2-Module Gr.I
1	<b>HA4832M2HD</b> 334 220 001	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4832M3HD</b> 334 320 001	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4803HD</b> 334 130 001	3-Module
1	<b>HA4804HD</b> 334 140 001	4-Module
1	<b>HA4806HD</b> 334 160 001	6-Module
1	<b>HA4826HD</b> 334 990 001	3 + 3-Module

VE	Art.	Lackiert Rahmenplatten
		Schraublose Befestigung durch Rast/Steck-Technik
1	 <b>HA4802BG</b> 334 110 431	<b>Limoges Weiß</b> 2-Module Gr.I
1	<b>HA4832/2BG</b> 334 210 431	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4832/3BG</b> 334 310 431	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4803BG</b>	3-Module
1	<b>HA4804BG</b>	4-Module
1	<b>HA4806BG</b>	6-Module
1	<b>HA4826BG</b> 964 524 100	3 + 3-Module
		<b>Chinarot</b>
1	 <b>HA4802RC</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HA4832/2RC</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4832/3RC</b>	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4803RC</b>	3-Module
1	<b>HA4804RC</b>	4-Module
1	<b>HA4806RC</b>	6-Module
1	<b>HA4826RC</b>	3 + 3-Module
		<b>Sevresgrün</b>
1	 <b>HA4802VS</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HA4832/2VS</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4832/3VS</b>	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4803VS</b>	3-Module
1	<b>HA4804VS</b>	4-Module
1	<b>HA4806VS</b>	6-Module
1	<b>HA4826VS</b>	3 + 3-Module
		<b>Meissenblau</b>
1	 <b>HA4802BM</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HA4832/2BM</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4832/3BM</b>	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	<b>HA4803BM</b>	3-Module
1	<b>HA4804BM</b>	4-Module
1	<b>HA4806BM</b>	6-Module
1	<b>HA4826BM</b>	3 + 3-Module