

Axolute

Rechteckige Rahmenplatten (Fortsetzung)



Auswahl-Tabelle für Dosen und Rahmenplatten **S. 110**

VE	Art.	Anodisierte Rahmenplatten
		Schraublose Befestigung durch Rast/Steck-Technik
1	HA4802CR 334 110 231	Chrom, gebürstet 2-Module Gr.I
1	HA4832/2CR 334 210 231	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4832/3CR 334 310 231	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4803CR 334 130 231	3-Module
1	HA4804CR 334 140 231	4-Module
1	HA4806CR 334 160 231	6-Module
1	HA4826CR 964 524 480	3 + 3-Module
		Bronze, gebürstet
	HA4802BR 334 110 581	2-Module Gr.I
1	HA4832/2BR 334 220 581	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4832/3BR 334 320 581	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4803BR 334 130 581	3-Module
1	HA4804BR 334 140 581	4-Module
1	HA4806BR 334 160 581	6-Module
1	HA4826BR 964 524 580	3 + 3-Module
		Mercurysilber
1	HA4802AZ	2-Module Gr.I
1	HA4832/2AZ	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4832/3AZ	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4803AZ	3-Module
1	HA4804AZ	4-Module
1	HA4806AZ	6-Module
1	HA4826AZ	3 + 3-Module
		Silber, matt
1	HA4802SAN	2-Module Gr.I
1	HA4832M2SAN	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4832M3SAN	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4803SAN	3-Module
1	HA4804SAN	4-Module
1	HA4806SAN	6-Module
1	HA4826SAN	3 + 3-Module

VE	Art.	Echtholz Rahmenplatten
		Schraublose Befestigung durch Rast/Steck-Technik
1	HA4802LFR	Esche 2-Module Gr.I
1	HA4832/2LFR	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4832/3LFR	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4803LFR	3-Module
1	HA4804LFR	4-Module
1	HA4806LFR	6-Module
1	HA4826LFR	3 + 3-modulig
		Teak
1	HA4802LTK 334 110 891	2-Module Gr.I
1	HA4832/2LTK	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4832/3LTK	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4803LTK	3-Module
1	HA4804LTK	4-Module
1	HA4806LTK	6-Module
1	HA4826LTK 964 524 890	3 + 3-Module
		Wenge
1	HA4802LWE	2-Module Gr.I
1	HA4832/2LWE	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4832/3LWE	2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm Vertikale und horizontale Ausführung
1	HA4803LWE	3-Module
1	HA4804LWE	4-Module
1	HA4806LWE	6-Module
1	HA4826LWE	3 + 3-Module