

# Axolute

## Elliptische Rahmenplatten (Fortsetzung)



HB4802LAE

HB4802LCA

HB4802LNC

HB4802SLC

HB4802SLS

Auswahl-Tabelle für Dosen und Rahmenplatten **S. 110**

VE	Art.	Echtholz Rahmenplatten
		Schraublose Befestigung durch Rast/Steck-Technik
		<b>Ahorn</b>
1	<b>HB4802LAE</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HB4832/2LAE</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm
1	<b>HB4832/3LAE</b>	Vertikale und horizontale Ausführung 2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm
1	<b>HB4803LAE</b>	Vertikale und horizontale Ausführung 3-Module
1	<b>HB4804LAE</b>	4-Module
1	<b>HB4806LAE</b>	6-Module
1	<b>HB4826LAE</b>	3 + 3-Module
		<b>Kirsche</b>
1	<b>HB4802LCA</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HB4832/2LCA</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm
1	<b>HB4832/3LCA</b>	Vertikale und horizontale Ausführung 2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm
1	<b>HB4803LCA</b>	Vertikale und horizontale Ausführung 3-Module
1	<b>HB4804LCA</b>	4-Module
1	<b>HB4806LCA</b>	6-Module
1	<b>HB4826LCA</b>	3 + 3-Module
		<b>Walnuss</b>
1	<b>HB4802LNC</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HB4832/2LNC</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm
1	<b>HB4832/3LNC</b>	Vertikale und horizontale Ausführung 2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm
1	<b>HB4803LNC</b>	Vertikale und horizontale Ausführung 3-Module
1	<b>HB4804LNC</b>	4-Module
1	<b>HB4806LNC</b>	6-Module
1	<b>HB4826LNC</b>	3 + 3-Module

VE	Art.	Leder Rahmenplatten
		Schraublose Befestigung durch Rast/Steck-Technik
		<b>Leder</b>
1	<b>HB4802SLC</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HB4832/2SLC</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm
1	<b>HB4832/3SLC</b>	Vertikale und horizontale Ausführung 2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm
1	<b>HB4803SLC</b>	Vertikale und horizontale Ausführung 3-Module
1	<b>HB4804SLC</b>	4-Module
1	<b>HB4806SLC</b>	6-Module
1	<b>HB4826SLC</b>	3 + 3-Module
		<b>Kaffee</b>
1	<b>HB4802SLS</b>	2-Module Gr.I
1	<b>HB4832/2SLS</b>	2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm
1	<b>HB4832/3SLS</b>	Vertikale und horizontale Ausführung 2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm
1	<b>HB4803SLS</b>	Vertikale und horizontale Ausführung 3-Module
1	<b>HB4804SLS</b>	4-Module
1	<b>HB4806SLS</b>	6-Module
1	<b>HB4826SLS</b>	3 + 3-Module