

# Multimedianeitzwerk Mixte

Auswahltabelle für Komponenten in DIN-Bauweise

STECKDOSEN		Anzahl Module	Artikelnummer	Menge
	UP-Multimedia Steckdose Arteor 1xRJ45, Gr. I für Telefon oder Gigabit Netzwerk		0765 64UP61	<input type="text"/>
	UP-Antennen Steckdose Arteor TV-R-SAT, Gr. I Einzeldose 1,5 dB, 4-2400 MHz		0787 86UP61	<input type="text"/>
	UP-Antennen Steckdose Arteor TV-R, Gr. I Einzeldose 1,5 dB, 4-862 MHz		0787 83UP61	<input type="text"/>
INSTALLATIONSKABEL				
	Installationskabel 1 x 4 Aderpaare Kat. 6 F/UTP, geliefert auf Kabeltrommel 500 m		0327 56	<input type="text"/>
ANSCHLUSSKOMPONENTEN				
	Anschlussmodul RJ45, UTP	1	4130 01	<input type="text"/>
	Patchkabel extra flach, FTP, 0,2 m	<b>+</b>	4130 47	<input type="text"/>
	Patchkabel extra flach, FTP, 0,4 m	<b>oder</b>	4130 48	<input type="text"/>
KOMPONENTEN FÜR EINGANG UND VERTEILUNG VON TELEFONSIGNALLEN				
	ADSL Kopffilter mit Telefonverteiler	<b>oder</b>	2	4130 15
	Telefonverteiler 2 x 4 Ausgänge	<b>+</b>	4	4130 12
	ADSL Kopffilter		2	4130 11
KOMPONENTEN FÜR COMPUTERNETZWERKE				
	4 + 1 Port Switch 10-100 Mbits	<b>oder</b>	4	4130 10 <sup>(1)</sup>
	4 + 1 Port Switch 1 Giga	<b>+</b>	4	4130 09 <sup>(1)</sup>
	Spannungsversorgung 9 V (für Aktivkomponenten)		1,5	4130 17 <sup>(1)</sup>
KOMPONENTEN FÜR EINGANG UND VERTEILUNG VON FERNSEHSIGNALLEN				
	TV Verteiler 6 Koaxial-Ausgänge, 5-2400 MHz		4	4130 13
VERTEILER ZUM BESTÜCKEN (andere Verteiler und Zubehör S. 260-263)				
	AP-Verteiler Drivia M13, Grösse 4, 13 Module mit Lochblech 238 x 375 mm		4012 14VDI01	<input type="text"/>
	AP-Verteiler Drivia M13, Grösse 4, 26 Module mit Lochblech 238 x 250 mm		4012 14VDI02	<input type="text"/>
	AP-Verteiler Drivia M18, Grösse 4, 18 Module mit Lochblech 238 x 375 mm		4012 24VDI01	<input type="text"/>
	AP-Verteiler Drivia M18, Grösse 4, 36 Module mit Lochblech 342 x 250 mm		4012 24VDI02	<input type="text"/>
	AP-Verteiler XL <sup>3</sup> 125, Grösse 4, 18 Module mit Lochblech 350 x 450 mm		4016 14VDI01	<input type="text"/>
	AP-Verteiler XL <sup>3</sup> 125, Grösse 4, 36 Module mit Lochblech 350 x 300 mm		4016 14VDI02	<input type="text"/>
	UP-Verteiler Ekinoxe, Grösse 4, 13 Module mit Lochblech 265 x 380 mm		0014 39VDI01	<input type="text"/>
	UP-Verteiler Ekinoxe, Grösse 4, 26 Module mit Lochblech 265 x 255 mm		0014 39VDI03	<input type="text"/>
ZUBEHÖR				
	Anschlusskabel RJ45-RJ45 Kat. 6 für den Anschluss von Netzwerkgeräten	Länge 2 m	0517 63	<input type="text"/>
		Länge 3 m	0517 64	<input type="text"/>
	Anschlusskabel RJ11-RJ45 für den Anschluss eines Telefons	Länge 2 m	0516 94	<input type="text"/>
	TV-Anschlusskabel mit Stecker und Buchse (IEC Ø9,52 mm)	Länge 2 m	0910 24	<input type="text"/>

(1) Pro 2 Aktivkomponenten (Switch Art. 4130 09/10) ist eine Spannungsversorgung Art. 4130 17 einzuplanen