

Verteiler für Multimedianeetze

AP-Verteiler zum Bestücken



Technische Angaben **S. 265**

VE	Art.	AP-Multimediaverteiler Drivia M13 zum Bestücken
1	4012 13VDI01 822 330 101	<p>Weiss RAL 9003 Schwerbrennbar (Glühdrahtprüfung 750°C) Tragschienenabstand 125 mm Komfortabler Anschluss durch schwenkbare Geräteträger Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.) Inklusive Steckdosenleiste 4 x T13 Ohne Türe, separat bestellbar (S. 498)</p> <p>13 Module - Grösse 3 Abmessungen: 250 × 500 × 103 mm 1 Feld mit Tragschiene DIN 35 2 Felder mit Lochblech (238 × 250 mm)</p>
1	4012 14VDI01 822 340 101	<p>13 Module - Grösse 4 Abmessungen: 250 × 625 × 103 mm 1 Feld mit Tragschiene DIN 35 3 Felder mit Lochblech (238 × 375 mm)</p>
1	4012 14VDI02 822 320 111	<p>26 Module - Grösse 4 Abmessungen: 250 × 625 × 103 mm 2 Felder mit Tragschiene DIN 35 2 Felder mit Lochblech (238 × 250 mm)</p>

VE	Art.	AP-Multimediaverteiler Drivia M18 zum Bestücken
1	4012 23VDI01 822 330 201	<p>18 Module - Grösse 3 Abmessungen: 355 × 500 × 103 mm 1 Feld mit Tragschiene DIN 35 2 Felder mit Lochblech (342 × 250 mm)</p>
1	4012 24VDI01 822 340 201	<p>18 Module - Grösse 4 Abmessungen: 355 × 625 × 103 mm 1 Feld mit Tragschiene DIN 35 3 Felder mit Lochblech (342 × 375 mm)</p>
1	4012 24VDI02 822 320 121	<p>36 Module - Grösse 4 Abmessungen: 355 × 625 × 103 mm 2 Felder mit Tragschiene DIN 35 2 Felder mit Lochblech (342 × 250 mm)</p>

VE	Art.	AP-Multimediaverteiler XL ³ 125 zum Bestücken
1	4016 14VDI01 822 316 201	<p>Weiss RAL 9003 Schwerbrennbar (Glühdrahtprüfung 750°C) Tragschienenabstand 150 mm Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.) Inklusive Steckdosenleiste 4 x T13 Ohne Türe, separat bestellbar (S. 508)</p> <p>18 Module - Grösse 4 Abmessungen: 450 × 750 × 128 mm 1 Feld mit Tragschiene DIN 35 3 Felder mit Lochblech (350 × 450 mm)</p>
1	4016 14VDI02 822 320 131	<p>36 Module - Grösse 4 Abmessungen: 450 × 750 × 128 mm 2 Felder mit Tragschiene DIN 35 2 Felder mit Lochblech (350 × 300 mm)</p>

Türen und Zubehör Drivia **siehe S. 498**



Türen und Zubehör XL³ 125 **siehe S. 508**

