

Verteiler für Multimedianeetze

UP-Verteiler zum bestücken



0014 39VDI01



0014 39VDI02

Verteiler für Multimedianeetze

UP-Stark-/Schwachstrom-Verteiler



0014 34MM44



0014 04EKH44

Technische Angaben **S. 265**

VE	Art.	UP-Multimediaverteiler Ekinoxe zum Bestücken
1	0014 39VDI01 822 610 401	Weiss RAL 9010 Schwerbrennbar (Glühdrahtprüfung 750°C) Tragschienenabstand 125 mm Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.) Inklusive Steckdosenleiste 4 × T13 Ohne Einlasskasten, separat bestellbar 13 Module - Grösse 4 Einbaumasse: 330 × 680 × 86 mm 1 Feld mit Tragschiene DIN 35 3 Felder mit Lochblech (265 × 380 mm)
1	0014 39VDI02 822 610 411	13 Module - Grösse 4, Spezialtüre mit Lüftungsschlitzen Einbaumasse: 330 × 680 × 86 mm 1 Feld mit Tragschiene DIN 35 3 Felder mit Lochblech (265 × 380 mm)
1	0014 39VDI03 822 620 111	26 Module - Grösse 4 Einbaumasse: 330 × 680 × 86 mm 2 Felder mit Tragschiene DIN 35 2 Felder mit Lochblech (265 × 255 mm)
1	0014 04 822 440 001	Zubehör Einlasskasten Kunststoff 4-reihig Einbaumasse: 330 × 680 × 86 mm
1	8018 73 822 940 021	Einlasskasten Holz 4-reihig Einbaumasse: 360 × 725 × 100 mm Zum Schutz beim Betonieren Bei der Endmontage muss der Kunststoffkasten in den Holz-Einlasskasten gesetzt werden

VE	Art.	UP-Stark-/Schwachstrom-Verteiler Typ MM4/4 zum Bestücken
1	0014 34MM44 822 640 101	Für den Einbau eines Starkstromverteilers mit 4 Reihen und für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise (S. 236) Auf Anfrage wird der Starkstrom-Wohnungsverteiler geliefert Vorbereiteter Montagegrund zum Aufbau von Aktivkomponenten (Router, Switch ...) Inklusive Steckdosenleiste 4 × T13 Ohne Einlasskasten (separat bestellbar) Abmessungen (Rahmen): 598 × 673 × 1,5 mm Starkstromverteiler 4-Reihen à 13 Module Multimediaverteiler 1 Tragschiene DIN 35 mit 13 Modulen und Lochblech (240 × 573 mm)
1	0014 04EKH44 822 940 101	Einlasskasten Für Verteiler Art. 0014 34MM44 Holz-Einlasskasten Abmessungen: 565 × 645 × 120 mm nicht geeignet für den Einbau in brennbare Stoffe
1	0014 04EKM44 822 940 201	Metall-Einlasskasten Abmessungen: 573 × 655 × 117 mm
1	0013 24 822 140 101	Einzelteile und Zubehör Starkstromverteiler Ekinoxe 4 Reihen Kunststoff, weiss RAL 9010, 52 Module Abmessungen: 250 × 610 × 99 mm
1	0014 34TR44 822 995 401	Türe und Rahmen Metall, weiss RAL 9010 Abmessungen: 598 × 673 × 1,5 mm
1	0360 TYP44 822 891 001	Lochblech mit DIN-Schiene 13 Module Abmessungen: 250 × 661 × 1,0 mm

Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
siehe **S. 236**

