

Programm Mosaic

Raumthermostate



5722 03CH



0767 21

Abdeckrahmen **S. 356**, Montageplatten **S. 358**,
Mauereinlassdosen **S. 362**

VE	Art.	Raumthermostat
1	5722 03CH 439 633 001	<p>Anschluss 230 V, 50/60 Hz Thermostat zur Regulierung der Raumtemperatur durch Ansteuern von Magnetventilen</p> <p>Elektronischer Thermostat Temperaturbereich +5° C bis +30° C Schaltgenauigkeit ± 0,5° C (Kategorie B) Potenzialfreier Schaltkontakt (Schliesser) Mit Bedientaste zum Umstellen der Funktionen: Aus, Heizen oder Kühlen Kontaktbelastung: 8 A / 230 V AC, ohmsche Last 2 A / 230 V AC, induktive Last Anschluss Kleinspannung: Schaltvermögen der Kontakte max. 500 mA 12 bis 48 VAC, 12 bis 24 VDC Mit Schraubklemmen, 2 Module</p> <p> ○ Weiss</p>
1	0767 21 439 640 001	<p>Elektronischer Thermostat mit Wochenprogramm Funktion Komfort, Absenkung und Frostschutz Permanente Visualisierung des aktuellen Programms 4 voreingestellte und 1 frei einstellbares Programm 4 Schaltvorgänge pro Tag, Temperaturbereich 7 °C bis 30 °C Schaltgenauigkeit ± 0,5° C (Kategorie B) Automatische Programmsicherung Gangreserve 100 h Potenzialfreier Schaltkontakt (Wechselkontakt) Kontaktbelastung: 8 A / 230 VAC, ohmsche Last 2 A / 230 VAC, induktive Last 1 - 500mA max. bei 12-48 VA Mit Schraubklemmen, 5 Module</p> <p> ○ Weiss</p>
1	0767 23 539 990 001	<p>Sonde für modularen Raumthermostat Ermöglicht die Messung der Raumtemperatur für den modularen Thermostat Art. 0038 40</p> <p> ○ Weiss</p>

Programm Mosaic™

Mehr als 200 Funktionen erlauben Ihnen professionelle Lösungen im Wohn- und Zweckbau

DIE VORTEILE DES SORTIMENTS:

- Schnelle Montage (Steckklemmen, Rasttechnik)
- Leistungsstarke Funktionen und Lösungen für jede Anforderung
- Flexible und ausbaufähige Installation - jederzeit eine professionelle Lösung für alle Anforderungen
- Schlichtes und klares Design, hervorragende Ergonomie
- Einfacher Unterhalt



▶▶▶ Auch in aluminium oder weiss antibakteriell erhältlich

MEHR INFORMATIONEN



▶ Fragen sie uns
056 464 67 67