

Programm Batibox™

Universal-Mauereinlassdosen

Euro-Standard



0801 01



0801 22



0801 24

Nicht geeignet für die Schweizer Montageplatten

VE	Art.	Universal-Mauereinlassdosen
20	0801 01 372 104 401	<p>Verstärkte Dosen mit diversen Montagemöglichkeiten: - mit schraubbaren Befestigungslaschen in Hohlwänden (Gipsplatten, Backstein) - durch einmauern in Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein) - durch schnelle Montage mit Klebstoff Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz und unverlierbaren Metall-Befestigungslaschen Mit Injektionslöchern für Klebstoff-Montage, die Verteilung ist dank dem transparenten Material sichtbar. Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand. Für Fräsloch Ø67 mm</p> <p>1-fach - 2 Module</p> <p>Tiefe 40 mm</p> <p>Tiefe 50 mm</p>
10	0801 21 372 504 101	
10	0801 02 372 104 204	<p>Mehrfach Mauereinlassdosen Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand, für Fräsloch Ø67 mm. Achsdistanz: 71 mm</p> <p>2-fach - 4/5 Module Horizontale oder vertikale Montage</p> <p>Tiefe 40 mm</p> <p>Tiefe 50 mm</p>
10	0801 22 372 504 201	
10	0801 03	<p>3-fach - 6/8 Module Horizontale oder vertikale Montage</p> <p>Tiefe 40 mm</p> <p>Tiefe 50 mm</p>
10	0801 23 372 504 301	
1	0801 24 372 504 501	<p>4-fach oder 2 × 4/5 Module</p> <p>Abmessung: 142 × 142 mm</p> <p>Tiefe 50 mm</p>
1	0801 26 372 506 501	<p>6-fach oder 2 × 6/8 Module</p> <p>Abmessung: 213 × 142 mm</p> <p>Tiefe 50 mm</p> <p>Horizontale Montage</p>
1	0801 28	<p>2 × 10 Module</p> <p>Abmessung: 284 × 142 mm</p> <p>Tiefe 50 mm</p> <p>Horizontale Montage</p>
1	0892 68	<p>Werkzeug für Mauereinlassdosen Dosensenker SDS</p> <p>Für harte Materialien (Backstein, Kalksandstein, Beton) Ø68 mm</p>

Programm Batibox™

Mauereinlassdosen für Mauerwerk

Euro-Standard



0801 41



0778 83 + 0801 08



0801 42

Nicht geeignet für die Schweizer Montageplatten

VE	Art.	Mauereinlassdosen
20	0801 40 372 101 401	<p>1 Modul für Mosaic Apparate</p> <p>Tiefe 40 mm</p> <p>Höhe 32 mm</p>
100	0801 41	<p>Rechteckig, anreihbar Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Spreizklammern. Dosen für Gr. 1 oder Mehrfachkombinationen durch Anreihung Horizontale oder vertikale Montage (Achsdistanz: 71 mm). Ausschneiden der Trennwände vor oder nach Montage möglich. Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz. Ausbrechbare Rohreinleitungen Ø16-20-25</p> <p>Tiefe 40 mm</p> <p>Tiefe 50 mm</p> <p>Tiefe 60 mm</p>
100	0801 51	
10	0801 61 372 101 601	
100	0801 08 372 501 201	<p>Rund, anreihbar Rücken an Rücken Kragen kürzbar um eine Tiefe von 30 mm zu erhalten (für Schalter und Taster) Anreihbar Rücken an Rücken durch 1/4 Drehung</p> <p>Tiefe 30/40 mm</p> <p>Ø67 mm - mit Schrauben</p>
100	0778 83 372 800 051	<p>Dosenträger Soliroc Zur Aufnahme der Einlassdosen für Mauerwerk (Art. 0801 08) und Beton (Art. 0819 41) Ermöglicht die Wandbefestigung der Soliroc-Abdeckplatten ohne Bohren</p> <p>1-fach, Anreihbar Gr. 1+1 und Gr. 1+1+1</p>
5	0801 42	<p>Mehrfach Mauereinlassdosen Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz, Tiefe 40 mm. Achsdistanz: 71 mm Ausbrechbare Rohreinleitungen Ø16-20-25</p> <p>2-fach - 4/5 Module Horizontale oder vertikale Montage</p>
10	0801 49 372 103 401	
5	0801 43	<p>3 Module für Mosaic Apparate</p> <p>3-fach - 6/8 Module Horizontale oder vertikale Montage</p>
5	0801 44	<p>4-fach - 8/10 Module Horizontale Montage</p>