

Programm Soliroc™

Lichtsteuerung, Schalt- und Befehlsgeräte



0778 11



0778 25



0778 23



0778 74 + 0697 95

Geeignet für Gebäude mit Publikumsverkehr, unbewachte Durchgänge, Parkhäuser, öffentliche Bereiche in Gebäuden
 Spritzwassergeschützt, hohe mechanische Beständigkeit IK 10, Abdeckrahmen mit 4 Öffnungen für die direkte Schraubbefestigung auf Mauern
 Geliefert mit vandalensicheren Verschluss-Stopfen (Demontage nur durch Aufbohren möglich)

VE	Art.	Wippschalter 10 AX, 250 VAC	
1	0778 11 360 319 891	Wechselschalter	3/1L
1	0778 21 360 619 891	Kreuzschalter	6/1L
1	0778 12 360 339 891	Wechselschalter beleuchtet Geliefert mit LED-Aggregat Art. 0676 68 (S. 380)	LS 3/1L
1	0778 14 360 359 891	Wechselschalter Kontroll Geliefert mit LED-Aggregat Art. 0676 68 (S. 380)	KS 3/1L
1	0778 13 360 329 891	Wechselschalter mit Bezeichnungsschild	3/1L
1	0778 22 360 519 891	Ausschalter 2-polig 20 AX, 250 VAC	0/2L

VE	Art.	Automatikschalter 250 VAC	
1	0778 25 545 306 891	1000 W (3 Leiter) Neutralleiter erforderlich Für das Schalten von: - 1000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 500 VA NV-Halogenlampen mit konvent. oder elektronischen Transformatoren - 500 VA Leuchtstofflampen - 100 VA Motoren (z.B. Ventilatoren)	
1	0778 27 545 305 891	40 ... 400 W (2 Leiter) Anschluss ohne Neutralleiter Montage anstelle eines Schalters Für das Schalten von: - 40 - 400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 40 - 400 VA NV Halogenlampen mit konvent. oder elektronischen Transformatoren	

VE	Art.	Zeitschalter	
1	0778 23 360 399 891 	Ohne Neutralleiter, 1000 W (2 Leiter) Zeitbereich 25 s ... 15 Min. Für das Schalten von: - 1000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 400 VA NV-Halogenlampen - 250 VA Motoren (z.B. Ventilatoren)	

VE	Art.	Wipptaster 6 A, 250 VAC	
1	0778 41 366 028 891	Wechsler Kontakte NO-NC	AR/1L
1	0778 42 366 328 891	Wechsler beleuchtet Kontakte NO-NC Geliefert mit LED-Aggregat Art. 0676 66 (S. 380)	ARL/1L
1	0778 44 366 428 891	Wechsler Kontroll Kontakte NO-NC Geliefert mit LED-Aggregat Art. 0676 68 (S. 380)	ARK/1L
1	0778 43 366 029 891	Wechsler mit Bezeichnungsschild Kontakte NO-NC	AR/1L
Schlüsselschalter			
IK 10, IP 54 Geliefert ohne DIN Halbzylinder (Art. 0697 95), separat bestellen. Nicht montierbar in AP-Gehäuse (Art. 0778 90/92)			
1	0778 74 364 001 891	Ausschalter, 6 A, 230 V Schaltstellung 0 – I Abzug in allen Positionen	0/2L
1	0778 75 364 901 891	Schwenktaster, 6 A, 230 V Schaltstellung I – 0 – II Abzug nur in Aus-Stellung	2 × A/1L

VE	Art.	Zylinder für Schlüsselschalter	
1	0697 95 189 963 001	DIN Halbzylinder 40 mm Mit 3 Schlüsseln	
Zutrittskontrolle			
IK 10, IP 55 Metallgehäuse für die Aufputzmontage Bis 99 Zahlen-Codes Vandalensichere Schraubenabdeckungen Stromverbrauch: 75 mA (12 V)			
1	0778 76 964 920 001	Einheit mit Eingabetastatur Ausgang für den Türöffner 1 Eingang für externen Taster zur Türöffnung von innen	

VE	Art.	Dämmerungsschalter	
1	0778 28 	Dämmerungsschalter IK 10, IP 55 Einschalten bei Einsetzen der Abenddämmerung und Ausschalten bei Tagesanbruch Einheit bestehend aus Schalter mit integrierter Photozelle Helligkeitsschwellwert: 0.5 ... 1500 Lux Für das Schalten von: - 1400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 500 VA NV-Halogenlampen mit konvent. oder elektronischen Transformatoren - 400 VA Leuchtstofflampen	