

# Abzweigdosen Plexo™

für metrische Kabelverschraubungen ISO - 960°C



0920 09

0920 21



0920 41

Abmessungen **S. 388**

IP 55, IK 07, 960 °C  
 Selbstverlöschend bis 960 °C (Norm EN 60695 2-1)  
 Konform nach Norm NFS 61-937 betreffend des Dispositifs zur Brand-  
 verhütung (Brandabschnitte, Rauchbildung, Evakuierung)  
 Abzweigdose für Installationen in Sicherheitsstromkreisen von öffentlichen  
 Räumen mit Personenverkehr und technischen Lokalitäten  
 Umgebungstemperatur -25 bis +40 °C  
 Nichtverlierbarer Deckel, durch flexible Verbindung zwischen Deckel  
 und Dose  
 Beschriftungsfeld auf der Innen- und Aussenseite des Deckels der  
 Dosen 80 × 80 und 105 × 105  
 Längliche Befestigungsschlitze zum Ausrichten  
 Die Isolationsklasse 2 wird durch die mitgelieferten  
 Verschlusskappen für die Befestigungsschrauben erreicht

VE	Art.	Nass-Abzweigdose quadratisch
1	 <b>0920 09</b> 152 105 301	80 × 80 × 45 mm <sup>(1)</sup> Deckel zum Aufsnappen 7 Einführungen, ausbrechbar, ISO 16/20
1	<b>0920 21</b> 152 155 301	105 × 105 × 55 mm <sup>(1)</sup> Verschliessbar durch ¼-Drehung-Schnellverschluss 7 Einführungen, ausbrechbar, ISO 16/20
1	<b>0920 41</b> 152 220 311	Nass-Abzweigdose rechteckig 155 × 110 × 74 mm <sup>(1)</sup> Verschliessbar durch ¼-Drehung-Schnellverschluss 16 Einführungen, ausbrechbar, ISO 16/20 4 Einführungen, ausbrechbar, ISO 20/25

1 : Innenabmessungen

# Abzweigdosen Plexo™

Zubehör



0358 02 auf Dose montiert

0919 15

0919 10

0358 00 auf Dose montiert

VE	Art.	Nippel für werkzeuglose Einführung	
50	<b>0919 14</b> 152 900 151	Markierung der Ø von Rohr und Kabel Direkte werkzeuglose Einführung nur bis 16 mm möglich <b>bis Ø 20</b> Grau (RAL 7035)	
50	<b>0919 08</b> 152 900 131		Weiss (RAL 9010)
50	<b>0919 09</b> 152 900 141		Anthrazit (RAL 7037) für rote Dosen
50	<b>0919 15</b> 152 900 161	<b>bis Ø 25</b> Grau (RAL 7035)	
50	<b>0919 00</b> 152 900 111		Weiss (RAL 9010)
50	<b>0919 01</b> 152 900 121		Anthrazit (RAL 7037) für rote Dosen
50	<b>0919 10</b> 152 900 071	<b>Stufennippel</b> Markierung der Ø von Rohr und Kabel bis Ø 20	
50	<b>0919 11</b> 152 900 081	bis Ø 25	
1	<b>0358 02</b> 152 910 901	<b>Montagezubehör</b> Satz mit 4 Laschen für die Wand- befestigung	
10	<b>0919 41</b> 152 930 011	Montageplatte für Gitterkanäle mit max. Ø 5 mm Passend zu Dosen 80 × 80 und 105 × 105	
1	<b>0358 00</b> 152 901 901	<b>Ausrüstungszubehör</b> <b>Satz mit 2 Scharnieren (RAL 7016)</b> Für Dosen 130 × 130 bis 220 × 170	
1	<b>0358 01</b> 152 901 911	Für Dosen 310 × 240 bis 360 × 270	
20	<b>0312 10</b> 157 112 419	<b>Klemmensteg</b> Klemmensteg 4 × 4 mm <sup>2</sup> für runde und quadratische Dosen bis 80 × 80	
5	<b>0358 10</b> 152 920 901	<b>Metall-Montageplatten</b> Wandstärke 1–1,5 mm Für Dosen: 130 × 130 mm	
5	<b>0358 11</b> 152 921 901		155 × 110 mm
5	<b>0358 12</b> 152 922 901		180 × 140 mm
5	<b>0358 13</b> 152 923 901		220 × 170 mm
5	<b>0358 14</b> 152 924 901		270 × 110 mm
5	<b>0358 15</b> 152 925 901		310 × 240 mm
5	<b>0358 16</b> 152 926 901		360 × 270 mm