

AP-Verteiler DRIVIA 13

Mit 13 TE/Reihe



Technische Daten Seite **S. 497**

VE	Art.	AP-Verteiler DRIVIA 13 Starkstrom																									
		Schwerbrennbar : Glühdrahtprüfung 750°C Normgeprüft nach IEC 60670-24 und EN 60 695-2-11 Farbe Weiss RAL 9003 Tragschienen schwenk- und abnehmbar Verkabelungsraum unter Schienen : 40 mm Tragschienenabstand 125 mm Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe) Wandmontage oder auf Steigzonenkanal Lieferumfang : Mit Rückwand. Ohne Türe																									
		13 Teilungseinheiten (TE) pro Reihe																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzahl Reihen</th> <th>Anzahl TE</th> <th>Höhe (mm)</th> <th>Breite (mm)</th> <th>ETiefe (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>13</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>103,5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26</td> <td>375</td> <td>250</td> <td>103,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>39</td> <td>500</td> <td>250</td> <td>103,5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>52</td> <td>625</td> <td>250</td> <td>103,5</td> </tr> </tbody> </table>	Anzahl Reihen	Anzahl TE	Höhe (mm)	Breite (mm)	ETiefe (mm)	1	13	250	250	103,5	2	26	375	250	103,5	3	39	500	250	103,5	4	52	625	250	103,5
Anzahl Reihen	Anzahl TE	Höhe (mm)	Breite (mm)	ETiefe (mm)																							
1	13	250	250	103,5																							
2	26	375	250	103,5																							
3	39	500	250	103,5																							
4	52	625	250	103,5																							
1	4012 11CH 822 012 111																										
1	4012 12CH 822 022 111																										
1	4012 13CH 822 032 111																										
1	4012 14CH 822 042 111																										

VE	Art.	AP-Verteiler DRIVIA M13 Multimedia
		Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise (S.238) Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.) Inklusive Steckdosenleiste 4 × T13 Lieferumfang : Mit Rückwand. Ohne Türe
		13 Teilungseinheiten – Grösse 3
		Abmessungen: 250 × 500 × 103.5 mm 1 Feld mit Tragschiene DIN 35 2 Felder mit Lochblech
		13 Teilungseinheiten – Grösse 4
		Abmessungen: 250 × 625 × 103.5 mm 1 Feld mit Tragschiene DIN 35 3 Felder mit Lochblech
		26 Teilungseinheiten – Grösse 4
		Abmessungen: 250 × 625 × 103.5 mm 2 Felder mit Tragschiene DIN 35 2 Felder mit Lochblech
1	4012 13VDI01 822 330 101	
1	4012 14VDI01 822 340 101	
1	4012 14VDI02 822 320 111	

VE	Art.	Türen IP 40 - IK 07
		Weiss RAL 9003
1	4013 31 822 992 151	Für Verteiler mit 1 Reihe
1	4013 32 822 992 251	Für Verteiler mit 2 Reihen
1	4013 33 822 992 351	Für Verteiler mit 3 Reihen
1	4013 34 822 992 451	Für Verteiler mit 4 Reihen
		Transparent
1	4013 41 822 994 141	Für Verteiler mit 1 Reihe
1	4013 42 822 994 241	Für Verteiler mit 2 Reihen
1	4013 43 822 994 341	Für Verteiler mit 3 Reihen
1	4013 44 822 994 441	Für Verteiler mit 4 Reihen
		Rückwände
		Weiss RAL 9003
1	4013 51 822 992 111	Für Verteiler mit 1 Reihe
1	4013 52 822 992 211	Für Verteiler mit 2 Reihen
1	4013 53 822 992 311	Für Verteiler mit 3 Reihen
1	4013 54 822 992 411	Für Verteiler mit 4 Reihen
		Erhöhungsrahmen
		Weiss RAL 9003 Tiefe 50 mm Schafft mehr Platz für die Verkabelung hinter dem Verteiler
1	4013 71	Für Verteiler mit 1 Reihe
1	4013 72	Für Verteiler mit 2 Reihen
1	4013 73	Für Verteiler mit 3 Reihen
1	4013 74	Für Verteiler mit 4 Reihen