5722 07UP61

5722 03UP61

Montageplatten **S. 84**, Rahmenplatten **S. 86**, AP-Gehäuse **S. 86**

IP 20

Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm,
Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm

VE		UP Apparat für UP-Montage Gr. I Weiss	AP Apparat für AP-Montage Gr. I Weiss		BF Einsatz kombinierbar Einbau Weiss	BF Einsatz kombinierbar Einbau Magnesium	M Montage-platte Gr. I Metall	R Rahmen-platte Gr. I
	Summer 230 V							
1	**Summer 230 V** – 1 Modul Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²				5722 04 931 616 001	5727 04 931 616 841	5717 57 376 111 031	Weiss 5717 01 375 110 001
1	**Summer 230 V** – 2 Module Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²	5722 07UP61 931 206 001	5722 07AP61 931 006 001		5722 07 931 606 001	5722 47CH 931 606 841	5717 57 376 111 031	Pearl Alu 5717 11 375 110 931
	Gong 230 V							
1	**Elektronischer Gong 3 Leiter, 230 V** – 2 Module Lautstärke 73dB bei 1m, 1 Melodie Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²	5722 06UP61 931 240 001	5722 06AP61 931 040 001		5722 06CH 931 640 001	5722 46M 931 640 841	5717 57 376 111 031	Graphite 5717 21 375 110 141
	Raumthermostat 230 V							
1	**Elektronischer Raumthermostat** – 2 Module Temperaturbereich: +5° C bis +30° C, Schaltgenauigkeit: ± 0,5° C (Kategorie B) Potenzialfreier Schaltkontakt (Schliesser) Mit Bedientaste zum Umstellen der Funktionen (Aus, Heizen oder Kühlen) Anschluss 230V, Kontaktbelastung: – 8 A / 230 V AC, ohmsche Last – 2 A / 230 V AC, induktive Last Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²	5722 03UP61 439 133 001	5722 03AP61 439 033 001		5722 03CH 439 633 001	5727 03M 439 633 841	5717 57 376 111 031	Casual 5717 31 375 110 351
1	**Elektronischer Raumthermostat mit externer Sonde** – 2 Module Temperaturbereich +10° C bis +60° C Potenzialfreier Schaltkontakt (Schliesser) Umschalttaste: ON/OFF Minimum-/Maximum-Regler für externe Sonde Anschluss 230V, Kontaktbelastung: – 16A / 230VAC, ohmsche Last Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²	5722 63UP61 439 135 001	5722 63AP61 439 035 001		5722 63CH 439 634 001	5727 63CH 439 634 841	5717 57 376 111 031	Mirror White 5717 34 375 110 401 Mirror Black 5717 37 375 110 451 Stainless Steel 5717 40 375 110 801 Woven Metal 5717 43 375 110 811

Gong

Art. 5722 06CH / 5722 46M



Raumthermostat

Art. 5722 03CH / 5727 03M

Anschlusschema



Funktionsprinzip