

CCTV vidéo surveillance

kit prêts à installer et accessoires (suite)



Emb.	Réf.	Caméras dôme d'intérieur
1	391310 961 920 301	Objectif : fixe 2,8 mm - Résolution : 420 lignes - Capteur : Sony Super HAD CCD II (ICX633) - Sensibilité : 0,01 lux F2.0 / 0,005 lux F2.0 - Fonction: jour / nuit - Consommation : 117 mA - Boîtier plastique blanc - IP 30 / IK 04 - Alimentation : 12 VCC à commander séparément
1	391688	- Caméra couleur - Fixation plafond ou murale - Objectif : fixe 3,6 mm - Résolution: 380 lignes - Capteur : 1/3" Sony - Sensibilité : 0,2 lux - Fonction : jour / nuit - Consommation : 120 mA - Boîtier plastique blanc - IP 30 / IK 04 - Alimentation : 12 VCC à commander séparément
1	391692	Mini-caméra spéciale - Caméra couleur - Fixation plafond, murale, étagère... - Objectif : fixe 3,6 mm - Résolution : 380 lignes - Capteur : 1/3" Sony - Sensibilité : 0,05 lux - Fonction : jour / nuit - Consommation : 120 mA - IP 30 / IK 04 - Alimentation : 12 Vcc à commander séparément
1	391419	Moniteurs vidéo Moniteur couleur Taille écran 7" (18 cm) Affichage : 16/9 Entrée vidéo : 2 x BNC Alimentation et support de table ou mural inclus
1	391415	Moniteur couleur avec matrice active TFT Écran 17" Résolution maximale : 1280 x 1024 Entrée vidéo : BNC ou VGA ou S Vidéo Alimentation et support de table inclus
1	391416	Moniteur couleur avec matrice active TFT Écran 19" (48 cm) Résolution maximale : 1280 x 1024 Entrée vidéo : BNC ou VGA ou S Vidéo Alimentation et support de table (standard VESA) inclus
1	391858	Support mural pour moniteurs vidéo 17" et 19"

Emb.	Réf.	Alimentations pour caméras
1	391853	Alimentation stabilisée type faux plafond Entrée 230 Vac sortie 12 Vcc 2,5 A IP30 IK05
1	391591 964 930 590	Alimentation modulaire stabilisée 4 modules DIN Entrée 230 Vac sortie : 12 Vcc, 4,5 A
1	391851	Alimentation secteur enfichable 230 Vac-12 Vcc pour caméras max 500 mA
1	391859	Accessoires de câblage Balun vidéo UTP passif, distance maximum : jusqu'à 300 mètres entre le balun de transmission et le balun de réception, jusqu'à 600 mètres entre le balun de transmission et le récepteur vidéo actif réf. 391871
1	391877	BNC à sertir Pour câble diamètre 6 mm type KX6 ou RG59
1	391878	Connecteurs BNC à visser Pour câble diamètre 6 mm type KX6 ou RG59
1	391879	Coffret à sertir BNC Coffret composé d'une pince à sertir, d'une pince coupante et d'un dénudeur pour câble coaxial
1	391889	Connecteur à vis Permet de raccorder simplement l'alimentation 12 Vcc sur une caméra à visser format jack
1	391890	Connecteur à fils Permet de raccorder simplement l'alimentation 12 Vcc sur une caméra filaire format jack
1	391816	Projecteur pour vision nocturne infrarouge 30 m Distance d'éclairage : 30 m