

Programme Mosaic™

détecteurs de mouvements et détecteur de présence



0784 54



0784 55



0784 53



0784 52



0882 30

Plaques p. 356, supports p. 358, boîtes d'encastrement p. 362

Emb.	Réf.	Détecteurs de mouvements
1	0784 54 545 402 001	<p>Détection par infrarouge Angle horizontal de détection: 180° Seuil de luminosité: 5 - 1275 Lux Temporisation: 5 s ... 30 min Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits Avec bornes à vis Réglages seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse ou configurateur de réglage réf. 0882 30</p> <p>3 fils, 2000 W (avec neutre) - 2 modules Portée: frontale 8 m, latérale 6 m Permet la commande de lampes - 2000 W en incandescence ou halogène 230 V - 1000 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique - 250 W fluocompactes ou LEDs</p> <p> ○ Blanc</p>
1	0784 55 545 400 001	<p>2 fils, 400 W - 2 modules Portée: frontale 8m, latérale 6m Permet la commande de lampes - 400 W en incandescence ou halogène 230 V - 400 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique</p> <p> ○ Blanc</p>
1	0784 53 545 401 001	<p>2 fils avec poussoir, 400 W - 2 modules Portée: frontale 8 m, latérale 6 m Permet la commande de lampes - 400 W en incandescence ou halogène 230 V - 400 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique Avec poussoir pour ON/OFF manuel</p> <p> ○ Blanc</p>

Emb.	Réf.	Détecteur de présence et de mouvements
1	0784 52 545 300 001	<p>3 fils, 2000 W (avec neutre) - 2 modules Détection infrarouge et ultrasonique Permet une détection de présence précise (exemple: mouvements de main sur un clavier) Angle horizontal de détection: 180° Seuil de luminosité: 5 - 1275 Lux Temporisation: 5 s ... 30 min Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits. Portée: frontale 8 m, latérale 6 m Avec bornes à vis, Permet la commande de lampes - 2000 W en incandescence ou halogène 230 V - 1000 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique - 250 W fluocompactes ou LEDs</p> <p>Uniquement programmable avec configurateur de réglage réf. 0882 30</p> <p> ○ Blanc</p>
1	0882 30 941 390 009	<p>Configurateur de réglage pour détecteurs Permet des réglages personnalisés des détecteurs de mouvements sur le chantier Programmation numérique de la précision de fonctionnement (à la décimale près) sur écran numérique, permet de visualiser les paramètres de chaque détecteur Contrôle immédiat de la programmation Possibilité de mettre en mémoire le réglage et de l'appliquer à d'autres détecteurs de mouvements</p> <p> ○ Blanc</p>