

Programme Batibox™

boîtes d'encastrement multimatériaux

Standard européen



0801 01



0801 22



0801 24

Ne sont pas appropriées pour des supports Suisse

Emb.	Réf.	Boîtes multimatériaux
		Boîtes renforcées avec modes de fixation multiples: - par serrage d'étriers métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre - par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique...) - par injection de colle pour scellement rapide Équipées d'étriers métalliques imperdables Livrées avec vis équipées de cache de protection Équipées d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement. Diffusion de la colle visible par transparence. Livrées avec cloisons de séparation amovibles. Diamètre de perçage 67 mm
20	0801 01	1 poste - 2 modules
10	0801 21	Profondeur 40 mm
	372 504 101	Profondeur 50 mm
		Boîtes multipostes
		Livrées avec cloisons de séparation amovibles Diamètre de perçage 67 mm. Entraxe: 71 mm
		2 postes - 4/5 modules
		Utilisation horizontale ou verticale
10	0801 02	Profondeur 40 mm
	372 104 204	
10	0801 22	Profondeur 50 mm
	372 504 201	
		3 postes - 6/8 modules
		Utilisation horizontale ou verticale
10	0801 03	Profondeur 40 mm
10	0801 23	Profondeur 50 mm
	372 504 301	
		2 x 2 postes ou 2 x 4/5 modules
1	0801 24	Dimensions: 142 x 142 mm
	372 504 501	Profondeur 50 mm
		2 x 3 postes ou 2 x 6/8 modules
1	0801 26	Dimensions: 213 x 142 mm
	372 506 501	Profondeur 50 mm Utilisation horizontale
		2 x 10 modules
1	0801 28	Dimensions: 284 x 142 mm
		Profondeur 50 mm Utilisation horizontale
		Outillage pour boîtes appareillage
		Scie trépan
1	0892 68	Pour matériaux durs (type parpaing, brique, béton) Ø68 mm

Programme Batibox™

boîtes d'encastrement pour maçonnerie

Standard européen



0801 41



0778 83 + 0801 08



0801 42

Ne sont pas appropriées pour des supports Suisse

Emb.	Réf.	Boîtes d'encastrement
		1 module pour appareillage étroit Mosaic
20	0801 40	Profondeur 40 mm
	372 101 401	Largeur 32 mm
		Carrées associables
		Pour fixation d'appareillage à vis ou à griffe Boîtes 1 poste permettant la composition de boîtes multipostes par association Découpage des cloisons intérieures (avant ou après scellement). Utilisation possible en horizontal ou vertical (entraxe 71 mm) Livrées avec vis équipées de cache de protection Entrées défonçables Ø16-20-25
100	0801 41	Profondeur 40 mm
100	0801 51	Profondeur 50 mm
10	0801 61	Profondeur 60 mm
	372 101 601	
		Ronde associable en dos à dos
		Colerette supérieure découpable pour obtenir une profondeur de 30 mm (pour commandes, va-et-vient, poussoirs...)
100	0801 08	Profondeur 30/40 mm
	372 501 201	Ø67 mm - à vis
		Accessoire de scellement Soliroc
		S'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie et béton à sceller directement dans le mur Fixation de la plaque Soliroc sur cet accessoire sans perçage ni chevillage du mur
100	0778 83	1 poste, associable en double ou triple poste
	372 800 051	
		Boîtes multipostes
		Boîtes monoblocs, livrées avec cloisons de séparation amovibles Livrées avec vis équipées de cache de protection Prof. 40 mm Entraxe: 71 mm Entrées défonçables Ø16-20-25
		2 postes - 4/5 modules
5	0801 42	Utilisation horizontale ou verticale
		3 modules pour appareils Mosaic
10	0801 49	
	372 103 401	
		3 postes - 6/8 modules
5	0801 43	Utilisation horizontale ou verticale
		4 postes - 8/10 modules
5	0801 44	Utilisation horizontale