



0819 41 + 0819 60 + 0819 90



0819 41 × 2



0819 40



0819 90



0819 60

Caractéristiques techniques p. 365

Ne sont pas appropriées pour des supports Suisse

Emb.	Réf.	Boîtes pour banche béton	Emb.	Réf.	Accessoires de montage
		<p><b>Boîtes universelles associables</b></p> <p>Montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur, 160, 180, 200 mm</p> <p>Positionnement des boîtes sur banches</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– avec aimant seul réf. 0819 90</li> <li>– par calage en associant 2 boîtes dos à dos et aimant réf. 0819 70</li> </ul> <p>Boîtes permettant la composition de boîtes multipostes par association</p> <p><b>1 poste - profondeur 58 mm</b></p>			<p><b>Aimants de fixation</b></p> <p>Résine insensible aux agents décoffrants</p> <p>Pour boîtes réf. 0819 40/41/42</p>
50	<b>0819 41</b> 372 701 901	<p>Permet aussi des associations côte à côte avec couvercle réf. 0819 71</p> <p>Fixation d'appareillage par vis réf. 0819 97 ou avec bague réf. 0819 60</p> <p>Entrées operculables 4 × Ø20 mm et 2 × Ø25 mm</p>	1	<b>0819 70</b>	<p>600 N couleur verte</p>
		<p><b>2 postes - profondeur 58 mm</b></p>	1	<b>0819 90</b>	<p>1200 N couleur rouge</p>
5	<b>0819 42</b> 372 702 901	<p>Fixation de l'appareillage par vis (livrées) Utilisation possible en horizontal ou vertical. Livrée avec couvercle</p> <p>Entrées operculables</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sur face inclinée: 6 × Ø20 mm et 2 × Ø25 mm</li> <li>– sur les côtés: 4 × Ø25 mm</li> </ul>	20	<b>0819 71</b>	<p><b>Couvercles pour boîtes béton</b></p> <p>Couvercle de fixation pour boîte de banche réf. 0819 40/41</p> <p>Permet le montage côte à côte entraxe 86 mm ou 100 mm</p>
		<p><b>Boîte simple</b></p> <p>Pour montage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sur banche métallique avec aimants réf. 0819 70/90</li> <li>– en coffrage bois seul, avec couvercle obturateur réf. 0819 72</li> <li>– en association côte à côte avec couvercle de pose réf. 0819 71 avec ou sans aimants</li> </ul> <p>Entrées operculables 4 × Ø20 mm</p> <p><b>1 poste - profondeur 58 mm</b></p>	20	<b>0819 72</b>	<p>Couvercle de pose/obturateur pour boîte de banche réf. 0819 40/41 utilisable pour la pose sur coffrage bois ou en obturateur dans le cas du montage des réf. 0819 41 en dos à dos</p>
50	<b>0819 40</b>	<p>Fixation d'appareillage à griffe ou à vis avec bague réf. 0819 60</p> <p>Permet des associations côte-à-côte avec couvercle réf. 0819 71</p>	20	<b>0819 60</b>	<p><b>Bague</b></p> <p>Bague Ø64 mm pour boîte de banche 1 poste réf. 0819 40/41</p> <p>Pour montage d'appareillage à vis</p>
					<p><b>Vis</b></p> <p>Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Batibox</p> <p>Long. 40 mm</p>
			20	<b>0801 97</b> 372 800 001	<p>Vissage rapide</p> <p>Pas du filetage: 2,4 mm</p>
					<p><b>Accessoire de scellement Soliroc</b></p> <p>S'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie et béton à sceller directement dans le mur</p> <p>Fixation de la plaque Soliroc sur cet accessoire sans perçage ni chevillage du mur</p>
			1	<b>0778 83</b> 372 800 051	<p>1 poste, associable en double ou triple poste</p>