

Programme Plexo™ Artic IP 55

appareils apparents et encastrés



0707 11AP



0707 21-23AP



0707 33UP



0707 21-23UP

Appareils apparents complets (80 x 84 x 53 mm) avec 2 embouts
 Appareils encastrés complets avec support suisse (86 x 86 x 28 mm)
 Mécanismes avec bornes automatiques

Emb.	Réf.	Interrupteur apparent 10 AX, 250 V	
1	0707 11AP 240 131 401	IP 55, IK 07, antimicrobien Va-et-vient	3/1L ○ Blanc Artic
1	0707 30AP 262 250 401	Poussoirs apparents 10 A, 250 V IP 55, IK 07, antimicrobien Poussoir NO	A/1L ○ Blanc Artic
1	0707 32AP 262 450 401	Poussoir NO, orientation	AL/1L ○ Blanc Artic Livré avec voyant 230 V
1	0707 21-13AP 623 019 301	Prises apparentes 10/16 A, 250 V, 1 LNPE Avec volet IP 55, IK 07, antimicrobien Type T13, 10 A	T13 ○ Blanc Artic
1	0707 21-23AP 623 619 301	Type T23, 16 A	T23 ○ Blanc Artic

Emb.	Réf.	Interrupteur encastré 10 AX, 250 V	
1	0707 11UP 360 319 401	IP 55, IK 07, antimicrobien Va-et-vient	3/1L ○ Blanc Artic
1	0707 30UP 366 128 301	Poussoirs encastrés 10 A, 250 V IP 55, IK 07, antimicrobien Poussoir NO	A/1L ○ Blanc Artic
1	0707 32UP 366 028 301	Poussoir NO, orientation	AL/1L ○ Blanc Artic Livré avec voyant 230 V
1	0707 33UP 262 851 301	Poussoir sonnerie encastré lumineux 12 V IP 55, IK 07, antimicrobien Poussoir NO avec porte-étiquette	AL/1L ○ Blanc Artic Livré avec voyant 12 V Pour 230 V il faut changer le voyant (p. 376)
1	0707 21-13UP 643 019 301	Prise encastrée 10/16 A, 250 V, 1 LNPE Avec volet IP 55, IK 07, antimicrobien Type T13, 10 A	T13 ○ Blanc Artic
1	0707 21-23UP 643 619 301	Type T23, 16 A	T23 ○ Blanc Artic