

# Programme Plexo™ complet encastré IP 55

inters, poussoirs, prises de courant, sorties de câbles



Livrés complets avec mécanisme et support  
Fonctions lumineuses livrées avec lampes 230 V (p. 376)

Emb.	Réf.	Interrupteurs 10 AX, 250 V	Emb.	Réf.	Commandes de volets roulants
10	<b>0698 51CH</b> 360 319 201	<b>Va-et-vient</b> IP 55, IK 07 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris	3/1L	10	<b>Interrupteur de stores</b> 2× AV/1L Pour commande directe moteur de volets roulants 10 A, 250 V
10	<b>0698 11CH</b> 360 319 231		10	<b>0698 58CH</b> 367 500 001	
10	<b>0698 52CH</b> 360 320 201	<b>Va-et-vient contrôlé</b> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris	KS 3/1L	10	<b>Poussoir de stores</b> 2× A/1L Double commande par boîtier d'automatisme 10 A, 250 V
10	<b>0698 12CH</b> 360 320 231		10	<b>0698 18CH</b> 367 500 031	
10	<b>0697 53CH</b> 360 519 201	<b>Va-et-vient orientation</b> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris	LS 3/1L	10	<b>Sorties de câbles</b> IP 55, IK 08 <b>Sortie de câbles 16 A, 250 V</b> Équipée de serre-câbles Ø5 ... 13 mm (3 × 2,5 mm²)
10	<b>0697 13CH</b> 360 519 231		10	<b>0698 29CH</b> 367 505 031	
10	<b>0698 55CH</b> 360 419 201	<b>Double va-et-vient</b> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris	3+3/1L	10	<b>Sorties de câbles 20 A avec bornier</b> Équipée de 3 bornes d'arrivées 2,5 mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile
10	<b>0698 15CH</b> 360 419 231		10	<b>0698 88CH</b> 155 013 001	
10	<b>0698 60CH</b> 366 128 201	<b>Poussoirs 10 A, 250 V</b> IP 55, IK 07 <b>Poussoir NO</b> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris	A/1L	10	<b>Sorties de câbles 20 A avec bornier</b> Équipée de 3 bornes d'arrivées 2,5 mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile
10	<b>0698 20CH</b> 366 128 231		10	<b>0698 48CH</b> 155 013 031	
10	<b>0698 61CH</b> 366 028 201	<b>Poussoir NO, orientation</b> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris	AL/1L	10	<b>Sorties de câbles 20-32 A</b> Retenue de câbles 20-32 A ISO 32: Ø12 ... 25 mm <input type="radio"/> Gris
10	<b>0698 21CH</b> 366 028 231		10	<b>0698 49CH</b> 155 014 031	
10	<b>0698 64CH</b> 262 851 001	<b>Poussoir sonnerie lumineux 12 V</b> IP 55, IK 07 Avec porte-étiquette Livré avec lampe 12 V Pour 230 V il faut changer la lampe (p. 376) <b>Poussoir NO, orientation</b> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris	AL/1L	10	<b>Prises 10/16 A, 250 V, 1 LNPE</b> Avec volet de protection IP 55, IK 07 <b>Type T13, 10 A</b> T13 Connexion à bornes auto <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris
10	<b>0698 24CH</b> 262 851 031		10	<b>0698 50</b> 155 012 031	
10	<b>0698 70-13</b> 643 019 001			10	<b>Type T23, 16 A</b> T23 Connexion à bornes auto <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris
10	<b>0698 31-13</b> 643 019 031			10	
10	<b>0698 31-23</b> 643 619 031			10	<b>0698 31-23</b> 643 619 031