

Boîtes de dérivation Plexo™ - pour presse-étoupe ISO spécial dispositif actionné de sécurité incendie



0920 09

0920 21



0920 41

Cotes d'encombrement p. 388

IP 55, IK 07

Tenue au fil incandescent jusqu'à 960 °C (Norme EN 60695 2-1)

Conforme à la norme NFS 61-937 sur les dispositifs actionnés de sécurité incendie (compartimentage, désenfumage, évacuation)

Boîtes de dérivation pour installations de circuits de sécurité des ERP (Etablissement recevant du public) et locaux recevant des travailleurs

Température d'utilisation -25 jusqu'à +40 °C

Couvercle imperdable par lien déclipable entre boîte et couvercle

Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boîtes 80 × 80 et 105 × 105

Fixation avec rattrapage d'aplomb

La classe 2 est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Emb.	Réf.	Boîtes carrées étanches
1	0920 09 152 105 301	80 × 80 × 45 mm ⁽¹⁾ Couvercle enclipsable 7 entrées défonçables pour ISO 16/20
1	0920 21 152 155 301	105 × 105 × 55 mm ⁽¹⁾ Fermeture du couvercle par ¼ de tour 7 entrées défonçables pour ISO 16/20

Emb.	Réf.	Boîtes rectangulaires étanches
1	0920 41 152 220 311	155 × 110 × 74 mm ⁽¹⁾ Fermeture du couvercle par ¼ de tour 16 entrées défonçables pour ISO 16/20 4 entrées défonçables pour ISO 20/25

1 : dimensions intérieures

Boîtes de dérivation Plexo™ accessoires



0358 02 montés sur boîte

0919 15

0919 10

0358 00 montés sur boîte

Emb.	Réf.	Embouts à entrée directe
Avec repérage des Ø de tubes et câbles Entrée directe pour tubes jusqu'à 16 mm et câbles		
Jusqu'à Ø 20		
50	0919 14 152 900 151	Gris (RAL 7035)
50	0919 08 152 900 131	Blanc (RAL 9010)
50	0919 09 152 900 141	Anthracite (RAL 7037) boîtes rouge
Jusqu'à Ø 25		
50	0919 15 152 900 161	Gris (RAL 7035)
50	0919 00 152 900 111	Blanc (RAL 9010)
50	0919 01 152 900 121	Anthracite (RAL 7037) boîtes rouge
Emb.	Réf.	Embouts à gradins
Avec repérage des Ø de tubes et câbles		
50	0919 10 152 900 071	Jusqu'à Ø 20
50	0919 11 152 900 081	Jusqu'à Ø 25
Emb.	Réf.	Accessoires de fixation
1	0358 02 152 910 901	Jeu de 4 pattes, pour fixation murale des boîtes, livré avec visserie
10	0919 41 152 930 011	Platine de fixation sur chemins de câbles type fil Ø 5 mm maxi Pour boîtes 80 × 80 et 105 × 105
Emb.	Réf.	Accessoires d'équipement
Jeu de 2 charnières (RAL 7016)		
1	0358 00 152 901 901	Pour boîtes 130 × 130 jusqu'à 220 × 170
1	0358 01 152 901 911	Pour boîtes 310 × 240 jusqu'à 360 × 270
Barette pour dérivation		
20	0312 10 157 112 419	Équipée de 4 bornes 4 × 4 mm ² Pour boîtes rondes et carrées jusqu'à 80 × 80
Emb.	Réf.	Plaques de montage métalliques
Épaisseur 1-1,5 mm Pour boîtes :		
5	0358 10 152 920 901	130 × 130 mm
5	0358 11 152 921 901	155 × 110 mm
5	0358 12 152 922 901	180 × 140 mm
5	0358 13 152 923 901	220 × 170 mm
5	0358 14 152 924 901	270 × 110 mm
5	0358 15 152 925 901	310 × 240 mm
5	0358 16 152 926 901	360 × 270 mm