

XL³ 125

coffrets de distribution 18 modules par rangée



IP 40 - IK 09 avec porte

IP 30 - IK 08 sans porte

Classe II

Auto extingüibilité : tenue au fil incandescent 750 °C

Conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeuble de Grande Hauteur) selon la norme

NF EN 60 695-2-11

Conforme aux normes EN 60439 et EN 60670-24

Emb.	Réf.	Coffrets 18 modules				
		Capacité 18 modules par rangée Blanc RAL 9003 Coffrets totalement réversibles (châssis, coffret, porte) Livrés avec : - châssis extractible et pivotant (équipé de rails) - rails \perp 2 positions (pour intégrer des produits modulaires, ou un DPX ³ 160). Les rails peuvent être démontés individuellement sans outil. - entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil - plastrons $\frac{1}{4}$ de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des circuits - bornier de terre à connexion automatique (démontable sans outil) - planche étiquette adhésive pour l'identification - des circuits (marquage par module) Entraxe entre rails de 150 mm Peut être équipé avec des plaques perforées ou pleines pour monter des produits non modulaires (2, 3 ou 4 rangées seulement) Portes à commander séparément				
		Nbre de rangées	Nbre de modules	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
1	4016 11	1	18	300	450	128
1	4016 12	2	36	450	450	128
1	4016 13	3	54	600	450	128
1	4016 14	4	72	750	450	128

Emb.	Réf.	Portes - IP 40 - IK 09
		Pour coffrets XL ³ 125 Portes totalement réversibles Équipables d'une serrure n°850 (réf. 4018 51) Blanches RAL 9003
1	4018 61	Pour coffret 1 rangée réf. 4016 11/50/51
1	4018 62	Pour coffret 2 rangées réf. 4016 12
1	4018 63	Pour coffret 3 rangées réf. 4016 13
1	4018 64	Pour coffret 4 rangées réf. 4016 14
		Transparentes
1	4018 71	Pour coffret 1 rangée réf. 4016 11/50/51
1	4018 72	Pour coffret 2 rangées réf. 4016 12
1	4018 73	Pour coffret 3 rangées réf. 4016 13
1	4018 74	Pour coffret 4 rangées réf. 4016 14
		Accessoires
		Serrure à clé
2	4018 51	Pour équiper les portes blanches et transparentes Livrée avec clé n°850
		Kit de jumelage
2	4018 45	Pour jumelage vertical ou horizontal de 2 coffrets XL ³ 125
		Pattes de fixation
1	4018 56	Jeu de 4 pattes pour fixation extérieure du coffret sans percer le fond
		Pochette à plans
2	4018 44	Pochette adhésive pour conserver des documents à l'intérieur du coffret
		Obturbateur RAL blanc 90 03
		Séparable par module ou demi-module
20	0016 60	5 modules
		Plastron plein 18 modules
2	4018 55	Pour coffrets XL ³ 125 2, 3 ou 4 rangées Permet l'intégration de produits non modulaires (auxiliaire de commande et de signalisation)
		Platine perforée
2	4018 53	Peut être utilisée à la place d'un rail \perp pour intégrer des produits non modulaires Pour coffrets XL ³ 125 18 modules - Hauteur 150 mm
		Accessoire de fixation pour appareillage du Programme Mosaic
5	4018 50	Permet de fixer un mécanisme 2 modules sur le côté du coffret
		Accessoire pour montage du répartiteur HX³ plug
2	4052 24	Permet le montage du répartiteur de rangée 125 A HX ³ plug 24 modules réf. 4052 20