

MÉCANISMES	RÉFÉRENCES		
	○ White	○ Alu	● Anthracite
<b>COMMANDES D'ÉCLAIRAGE</b>			
Va-et-vient 1P 16 AX 250 Vca - Commande axiale - Connexion auto- 1 module	HD4003A	HC4003A	HS4003A
Va-et-vient 1P 16 AX 250 Vca - Commande axiale - Connexion auto - 2 modules	HD4003M2A	HC4003M2A	HS4003M2A
Poussoir 1P (NO) 10 A 250 Vca - Commande axiale - Connexion auto - 1 module	HD4005A	HC4005A	HS4005A
Poussoir 1P (NO) 10 A 250 Vca - Commande axiale - Connexion auto - 2 modules	HD4005M2A	HC4005M2A	HS4005M2A
Poussoir sonnerie lumineux porte-étiquette - finition neutre- 2 modules	H4040	-	-
Permutateur sch. 6 1P 16 AX 250 Vca - Commande axiale - Connexion à vis - 1 module	HD4004	HC4004	HS4004
Permutateur sch. 6 1P 16 AX 250 Vca - Commande axiale - Connexion à vis - 2 modules	HD4004M2	HC4004/2	HS4004/2
Poussoir électronique silencieux 1P (NO) - 2 A - 230 Vca - 1 module	HD4045	HC4045	HS4045
Variateur à bouton à commutateur incorporé 500 W - 1 module	HD4402	HC4402	HS4402
Variateur universel toutes charges - 2 modules	HD4411 348 113 001	HC4411 348 113 831	HS4411 348113041
Variateur 0-10 V - 2 modules	HD4410 348 513 001	HC4410 348 513 831	HS4410 348 513 041
Interrupteur à détecteur de mouvement à infrarouges passifs - 1 module	HD4431	HC4431	HS4431
Interrupteur à détecteur de mouvement à rayons infrarouges passifs avec sélecteur - 1 module	HD4432	HC4432	HS4432
Détecteur de mouvements avec poussoir frontal PIR+US - 2 modules	HD4433	HC4433	HS4433
Détecteur de mouvements avec poussoir frontal PIR - 2 modules	HD4434	HC4434	HS4434
<b>COMMANDES DE VOLETS ROULANTS ET DE VENTILATION</b>			
Inverseur 16 A 250 Vca volets roulants - 1 module	HD4027	HC4027	HS4027
Inverseur 16 A 250 Vca volets roulants - 2 modules	HD4027M2	HC4027/2	HS4027/2
Double poussoir 1P (NO) + 1P (NO) 10 A 250 Vca interbloqué pour volets roulants - 1 module	HD4037	HC4037	HS4037
Double poussoir 1P (NO) + 1P (NO) 10 A 250 Vca interbloqué pour volets roulants - 2 modules	HD4037M2	HC4037/2	HS4037/2
Sélecteur - commutateur rotatif 1 voie - 3 A 250 Vca - 2 modules	HD4016	HC4016	HS4016
Double poussoir + stop pour volets roulant - 1 module	HD4036ST	HC4036ST	HS4036ST
Double poussoir + stop pour VMC roulant - 1 module	HD4027VMC	HC4027VMC	HS4027VMC
Interrupteur rotatif 0-1	HD4016-00	HC4016-00	HS4016-00
Interrupteur rotatif 0-1-Aut.	HD4016-20	HC4016-20	HS4016-20
<b>AUTRES COMMANDES</b>			
Interrupteur bipolaire 20 A 250 Vca - 1 module	HD4002	HC4002	HS4002
Interrupteur bipolaire 32 A 250 Vca - 1 module	HD4011	HC4011	HS4011
Interrupteur à clé 2P 16 A 250 Vca - 1 module	HD4012	HC4012	HS4012
Poussoir à tirette 1P (NO) 10 A 250 Vca - 1 module	HD4033	HC4033	HS4033
Poussoir 1P (NO) 10 A 12 Vca - diffuseur rouge - 1 module	HD4038R12	HC4038R/12	HS4038R/12
Poussoir 1P (NO) 10 A 230 Vca - diffuseur rouge - 1 module	HD4038R230	HC4038R/230	HS4038R/230
Poussoir 1P (NO) 10 A 12 Vca - diffuseur vert - 1 module	HD4038V12	HC4038V/12	HS4038V/12
Poussoir 1P (NO) 10 A 230 Vca - diffuseur vert - 1 module	HD4038V230	HC4038V/230	HS4038V/230
Télérupteur 10 AX 250 Vca - 3 fils - 1 module	HD4331V230	HC4331/230	HS4331/230
Télérupteur 10 AX 250 Vca- 3/4 fils - 1 module	HD4332V230	HC4332/230	HS4332/230
<b>DÉTECTEURS DE GAZ</b>			
Détecteur de gaz méthane - 2 modules	HD4511V12	HC4511/12	HS4511/12
Détecteur de gaz GPL - 2 modules	HD4512V12	HC4512/12	HS4512/12
<b>GESTION D'ÉNERGIE ET DE TEMPÉRATURE</b>			
Interrupteur à Badge - 3 modules	HD4544	HC4544	HS4544
Thermostat d'ambiance - 2 modules	HD4441	HC4441	HS4441
Thermostat d'ambiance électronique avec commutateur "été/hiver"- 2 modules	HD4442	HC4442	HS4442
Thermostat programmable journalier/hebdomadaire pour chauffage et air conditionné - 3 modules	HD4451	HC4451	HS4451
<b>PRISES DE COURANT FORT SUISSSES ET AUTRES STANDARDS</b>			
Prise standard Suisse T12- 2P+T 10 A 250 Vca avec éclips de protection - Connexion à vis - 2 modules	HD4164T12 632 070 001	HC4164/12 632 070 831	HS4164/12 632 070 041
Prise standard Suisse T12- SYMBOLE COMMANDÉE 2P+T 10 A 250 V Connexion à vis - 2 modules	HD4164T12S	HC4164/12S	HS4164/12S
Prise standard Suisse T13- 2P+T 10 A 250 Vca avec éclips de protection - Connexion à vis - 2 modules	HD4164T13 639 070 001	HC4164/13 639 070 831	HS4164/13 639 070 041
Prise standard Suisse T13- SYMBOLE COMMANDÉE 2P+T 10 A 250 V Connexion à vis - 2 modules	HD4164T13S	HC4164/13S	HS4164/13S
Prise standard Suisse T23- 2P+T 16 A 250 V Connexion bornes auto - 2 modules (seulement installation en Gr.I)	HD4164T23	HC4164/23	HS4164/23
Prise standard Suisse T15- 4P+T 10 A 250 Vca avec Connexion bornes auto - 2 modules (seulement installation en Gr.I)	HD4164T15	HC4164/15	HS4164/15
Prise standard Suisse T25- 4P+T 16 A 250 Vca avec Connexion bornes auto - 2 modules (seulement installation en Gr.I)	HD4164T25	HC4164/15	HS4164/25