



HD4002



HC4011



HS4012



HD4016



HS4033


 HD4038R12
HD4038R230

 HD4038V12
HD4038V230

 HS4038R/12
HS4038R/230

Emb.	Réf.	Interrupteurs bipolaires
1 1 1	HD4002 HC4002 HS4002	Interrupteur 2P 20 A - 250 Vca - 1 module ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	HD4011 HC4011 HS4011	Interrupteur 2P 32 A - 250 Vca - 1 module ○ White ● Alu ● Anthracite
		Interrupteur à clé Interrupteur 2P 16 A - 250 Vca à clé Clé extractible, en position MARCHÉ ou ARRET Clés différentes pour chaque appareil 1 module
1 1 1	HD4012 HC4012 HS4012	○ White ● Alu ● Anthracite
		Interrupteur à tirette Interrupteur à tirette 1P (NO) 10 A 250 Vca - 1 module ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	HD4033 HC4033 HS4033	○ White ● Alu ● Anthracite
1	H4040	Poussoir sonnerie lumineux porte-étiquette Poussoir lumineux porte-étiquette à LED 3 A 250 VA - 2 modules

Emb.	Réf.	Commandes pour ventilation
		Sélecteur à commande - 2 modules Sélecteur - commutateur rotatif 1 voie 4 positions pour commande d'air conditionné, ventilateurs, etc. 3 A 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	HD4016 HC4016 HS4016	Double poussoir + stop - 1 module 16 A - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	HD4027VMC HC4027VMC HS4027VMC	Interrupteurs rotatifs Interrupteur rotatif 230V, 0-1, 2 modules ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	HD4016-00 HC4016-00 HS4016-00	Interrupteur rotatif 230V, 0-1-Aut, 2 modules ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	HD4016-20 HC4016-20 HS4016-20	Interrupteur axial avec diffuseur Appareils livrés pré-montés - 1 module Poussoir 1P (NO) 10 A 12 Vca - Diffuseur rouge ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	HD4038R12 HC4038R/12 HS4038R/12	Poussoir 1P (NO) 10 A 230 Vca Diffuseur rouge ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	HD4038R230 HC4038R/230 HS4038R/230	Poussoir 1P (NO) 10 A 12 Vca - Diffuseur vert ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	HD4038V12 HC4038V/12 HS4038V/12	Poussoir 1P (NO) 10 A 230 Vca Diffuseur vert ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	HD4038V230 HC4038V/230 HS4038V/230	