


- Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente.
- Recommended height, unless different regulations are specified.
- Hauteur conseillée sauf autre norme en vigueur.
- Empfohlene Höhe falls die gesetzlichen Vorschriften nichts anderes vorschreiben.
- Altura recomendada salvo normativa vigente diferente
- Aanbevolen hoogte behoudens andere normen in voege.
- Altura aconselhada a não ser se a norma em vigor for diferente.
- Προτεινόμενο ύψος με εξαίρεση διαφορετικό κανονισμό.
- Рекомендуемая высота, если не указаны другие требования.
- Geçerli normatif tarafından farklı şekilde belirlenenler hariç olarak, tavsiye edilen yükseklik.
- Zalecana wysokość z zastrzeżeniem innych obowiązujących przepisów.







• Installazione a parete
• Wall mounting installation
• Installation murale


• Wand-Installation
• Instalación mural
• Wandinstallatie

• Instalação de parede
• Επιτοίχια εγκατάσταση
• Настенная установка

• Duvara montaj
• Instalacja naścienna



| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| • Vista frontale | • Vista frontal | • Вид спереди |
| • Front view | • Vooranzicht | • Öñen görünüş |
| • Vue frontale | • Vista frontal | • Widok z przodu |
| • Ansicht von vorn | • Εμπρόσθια άψη | |



1. Rode LED signalering uitsluiting oproep.
2. Volumeregeling beltoon / uitsluiting oproep.
3. Bedieningstoets inschakeling traplicht.
4. Toets activering deurstation / cyclische weergave.
5. Rode LED signalering activering slot en/of status deur.
6. Bedieningstoets slot.
7. Groene led signalering verbindingsstaat:
AAN knippert = oproep gaande
AAN vast = gesprek gaande
8. Uitrekbaar snoer aangekoppeld met RJ-connectoren

1. LED rosso di segnalazione esclusione chiamata
2. Regolazione volume suoneria ed esclusione
3. Tasto comando accensione luci scale
4. Tasto attivazione posto esterno / ciclamento
5. LED rosso di segnalazione per attivazione serratura e/o stato porta
6. Tasto comando serratura
7. LED verde di segnalazione dello stato connessione:
ON lampeggiante = chiamata in corso
ON fisso = conversazione in corso
8. Cordone estensibile intestato con connettori tipo RJ

1. Call exclusion notification red LED.
2. Ringtone volume adjustment/call exclusion.
3. Staircase light switching on key.
4. Entrance panel/camera cycling activation key.
5. Door lock release and/or door status notification red LED.
6. Door lock control key.
7. Green connection status LED:
ON flashing = call in progress
ON fixed = conversation in progress
8. Extendable cord with RJ type connectors

1. VOYANT rouge de signal d'exclusion appel.
2. Réglage volume sonnerie / exclusion appel.
3. Touche commande allumage lumière escaliers.
4. Touche activation poste externe / cyclage.
5. VOYANT rouge de signal d'activation serrure et/ou état porte.
6. Touche commande serrure.
7. VOYANT vert indiquant l'état de la connexion :
ON clignotant = appel en cours
ON fixe = conversation en cours
8. Cordon extensible branché avec connecteurs de type RJ

1. Rote Meldeleuchte für Anruf ausgeschlossen.
2. Regelung des Ruftonaufstörstufe / Anruf ausgeschlossen.
3. Taste Treppenlicht einschalten.
4. Taste für Türstation aktivieren und Taktierung.
5. Rote Meldeleuchte zur Aktivierung des Schlosses und/oder des Türzustands.
6. Taste Schlosssteuerung.
7. Grüne LED, meldet den Zustand der Verbindung:
ON blinkend = Ruf im Gang
ON fest leuchtend = Gespräch ist im Gang
8. Dehnbare Schnur mit Verbinde Typ RJ

1. LED rojo de señalización y exclusión de llamada.
2. Regulación volumen timbre/exclusión de llamada.
3. Tecla de mando encendido luces escaleras.
4. Tecla de activación placa exterior/visualización cíclica.
5. LED rojo de señalización para activar la cerradura y/o el estado de la puerta.
6. Tecla mando cerradura.
7. LED verde de señalización del estado de conexión:
ON parpadeante = llamada en curso
ON fijo = conversación en curso
8. Cordón extensible con conectores del tipo RJ

1. LED vermelho de sinalização exclusão de chamada.
2. Regulação do volume da campainha / exclusão de chamada.
3. Tecla comando acendimento luzes das escadas.
4. Tecla de activação da unidade externa / ciclamento.
5. LED vermelho de sinalização para a activação da fechadura e/ou o estado da porta.
6. Tecla de comando da fechadura.
7. LED verde de sinalização do estado da conexão:
ON intermitente = chamada em fase de realização
ON fixo = conversação em andamento
8. Cabo extensível pré-formado com conectores de tipo RJ

1. Κόκκινο LED σηματοδότησης αποκλεισμού κλήσης.
2. Ρύθμιση έντασης ήχου / αποκλεισμός κλήσης.
3. Πλήκτρο εντολέα έναυσης φώτων σκαλών.
4. Πλήκτρο ενεργοποίησης εξωτερικής θέσης / κυκλοποίησης.
5. Κόκκινο LED σηματοδότησης για ενεργοποίηση κλειδαριάς και/ή κατάστασης θύρας.
6. Πλήκτρο εντολέα κλειδαριάς.
7. LED πράσινο σηματοδότησης της κατάστασης σύνδεσης:
ON διακοπόμενου φωτισμού = κλήση σε εξέλιξη
ON σταθερό = συνομιλία σε εξέλιξη
8. Επεκτάσιμο καλώδιο με προορισμό συνδέτες τύπου RJ

1. Красный сигнальный светодиод отключения вызова.
2. Регулировка громкости мелодии / отключения вызова.
3. Клавиша включения освещения на лестнице.
4. Клавиша активации внешнего блока / циклического просмотра.
5. Красный сигнальный светодиод активации замка и/или состояния двери.
6. Клавиша управления замком.
7. Зеленый сигнальный светодиод состояния соединения:
ON мигает = выполняется вызов
ON горит в постоянном режиме = выполняется разговор
8. Удлиняющийся шнур, соединенный с разъемами типа RJ

1. Arama dışlama kırmızı sinyal LED'i.
2. Zil sesi seviyesi / arama dışlama ayarı.
3. Merdiven ışığı yakma kumanda tuşu.
4. Giriş paneli / değiştirme etkin kilme tuşu.
5. Kilit etkin kilme ve/veya kapı durumu için kırmızı sinyal LED'i.
6. Kilit kumanda tuşu.
7. Bağlantı durumu yesil LED göstergesi:
Yanıp sönen ON = arama yapılmakta
Sabit ON = konuşma yapılmakta
8. RJ tipi konektörlerle uzatılabilir kablo

1. Czerwona dioda LED sygnalizująca wyłączenia wywołania.
2. Regulacja głośności dzwonka /wyłączenie wywołania.
3. Klawisz sterowania włączeniem światła na klatce.
4. Klawisz aktywacji panelu zewnętrznego / przełączanie.
5. Czerwona dioda LED sygnalizująca aktywację zamka i/lub stan drzwi.
6. Klawisz sterowania zamkiem.
7. Zielona dioda LED sygnalizująca stan połączenia:
ON migająca = wywołanie w toku
ON stała = rozmowa w toku
8. Kabel rozcięgływy ze złączami typu RJ

Attenzione: il citofono deve rispettare le seguenti regole installative
- deve essere installato solo in ambienti interni;
- non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua;
- non ostruire le aperture di ventilazione;
- deve essere usato unicamente su sistemi 2 fili SCS BTicino.
Ogni uso improprio dell'articolo può comprometterne le caratteristiche di sicurezza.

Caution: the internal unit must respect the following installation rules
- it must only be installed indoors;
- it must not be exposed to water drops or splashes;
- do not block the ventilation openings;
- it must be used only on SCS BTicino 2-wire systems.
An improper use of the item can compromise its safety features.

Attention: le phone doit respecter les règles d'installation suivantes

- il doit être monté seulement à l'intérieur;
- il ne doit pas être exposé à des suintements ou à des éclaboussures;
- ne pas boucher les ouvertures d'aération;
- il doit être utilisé uniquement sur des systèmes 2 fils SCS BTicino.

Tout usage impropre de la référence

Achtung: die Hausstation muss unter Beachtung folgender Regeln installiert werden
- es darf nur im Inneren installiert werden;
- es darf nicht Wassertropfen oder -spritzen ausgesetzt werden;
- Belüftungsschlitzte nicht verstopfen;
- Es darf nur mit "2-Draht-Bus-System" der SCS BTicino verwendet werden.
Jeder ungeeigneter Gebrauch des Geräts kann seine Sicherheitsigenschaften beeinträchtigen.

Atención: el interfono debe respetar las siguientes normas de instalación:
- se debe instalar sólo al cubierto;
- no debe estar expuesto a goteo o salpicones de agua;
- no tape las aberturas de ventilación;
- se debe utilizar exclusivamente en sistemas 2 hilos SCS BTicino.
Cualquier uso impropiado del artículo puede comprometer sus características de seguridad.

Let op: Bij de installatie van de telefoon moet men de volgende voorschriften in acht nemen
- binnenshuis installeren;
- niet aan waterdruppels en -stralen blootstellen;
- de ventilatieopeningen niet versperren;
- uitsluitend in 2-dradige SCS BTicino systemen installeren;
Leder oneigenlijk gebruik kan de veiligheid van het product schaden.

Atenção: o intercomunicador deve respeitar as seguintes regras para ser instalado

- deve ser instalado somente internamente;
- não deve ser exposto a estilicídio ou borrifos de água;
- não deve obstruir as aberturas de ventilação;
- deve ser usado somente em sistemas de 2 fios da SCS BTicino.

Qualquer uso impróprio do artigo pode comprometer as suas características de segurança.

Προσοχή: το σύστημα ενδοεπικοινωνίας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες εγκατάστασης

- θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους;
- δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε στάδιο ή ζέτει νερού;
- μην καλύπτεται τα ανοίγματα αεριούσιού;
- θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα 2 καλωδίων *SCS BTicino*.

Κάθε ακατάλληλη χρήση του αντικειμένου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Предостережение: при монтаже внутреннего видеоблока следует соблюдать следующие правила

- устройство следует устанавливать только внутри помещений;
- устройство следует защищать от попадания на него капель или брызг воды;
- запрещается перекрывать вентиляционные отверстия;
- устройство должно использоваться только с двухпроводными системами SCS BTicino

Нарушение правил эксплуатации может привести к выходу прибора из строя.

Dikkat: dahili ünite, aşağıdaki kurma kurallarına uymalıdır

- Sadece iç mekânlarına kurulmalıdır;
- Damlamaya veya su püskürtmelerine maruz bırakılmamalıdır;
- Havalandırma deliklerini kapatmayın;
- Sadece BTicino SCS 2 kablolu sistemler üzerinde kullanılmalıdır.


Ürünün her uygunsuz kullanımı, güvenlik özelliklerini yok eder.

Uwaga: domofon należy podłączyć według poniższych zasad instalacji

- musi być zainstalowany w pomieszczeniach zamkniętych;
- nie może być narażony na kapanie lub pryskanie wodą;
- nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych;
- musi być użyty wyłącznie w 2-przewodowych systemach SCS BTicino.

Każde niewłaściwe użycie produktu może zmniejszyć jego bezpieczeństwo.

- Scelta modalità di funzionamento dei pulsanti programmabili
- Choice of programmable pushbutton operating mode
- Choix modalité de fonctionnement des touches programmables
- Wahl des Betriebsmodus der programmierbaren Tasten
- Elección modo de funcionamiento de los pulsadores programables
- Keuze werkmodus van de programmeerbare drukknoppen
- Escolha modalidade de funcionamento dos botões programáveis
- Επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας των προγραμματιζόμενων πλήκτρων
- Выбор рабочего режима программируемых кнопок
- Programlanabilir butonların işleme yöntemi seçimi
- Wybór trybu pracy programowalnych przycisków



| | M = 0 | M = 1 | M = 2 | M = 3 | M = 4 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Funzione Stato porta
- Door state function
- Fonction État porte

- Funktion Türzustand
- Función Estado puerta
- Staat deur

- Função Estado porta
- Λειτουργία Κατάστασης θύρας

- Функция Door state (Состояние двери)
- Kapı durumu fonksiyonu

- Funkcja stanu drzwi

- Questa funzione segnala lo stato della serratura, se è aperta il "led serratura" lampeggia, se è chiusa rimane spento (solo se l'impianto è predisposto mediante apposita serratura o attuatore).
- This function tells you about the door lock state. If it is open the "door lock LED" flashes, if it is closed it remains OFF (only for preset systems, with appropriate door lock or actuator).
- Cette fonction signale l'état de la serrure: si elle est ouverte, le voyant «serrure» clignote, il est éteint si elle est fermée (uniquement si l'installation est prévue à cet effet avec serrure ou actionneur).
- Diese Funktion meldet den Zustand des Schlosses; wenn es geöffnet ist, blinkt die „Leuchte Schloss“, wenn es geschlossen ist, bleibt die Leuchte ausgeschaltet (nur wenn Anlage für Schloss oder Aktor vorbereitet ist).
- Esta función señala el estado de la cerradura, si está abierta el "led cerradura" parpadea, si está cerrada está apagado (solo si el sistema está dotado de una específica cerradura o actuador).
- Deze functie meldt de staat van het slot, indien het open is knippert de "led slot", indien gesloten blijft de led uit (uitsluitend als de installatie voorbereid is aan de hand van een slot of actuator).
- Esta função assinala o estado da fechadura, se estiver aberta o "indicador luminoso fechadura" fica a piscar, se estiver fechada ele fica apagado (Somente se a instalação estiver predisposta mediante expressa fechadura ou actuador).
- Αυτή η λειτουργία σηματοδοτεί την κατάσταση της κλειδαρίας, αν είναι ανοικτή το "led κλειδαρία" αναβοσβήνει αν είναι κλειστή παραμένει οβητό (μόνο αν είναι προδιατεθειμένο το σύστημα διαμέσου ειδικής κλειδαρίας ή ενεργοποίησης).
- Данная функция указывает состояние дверного замка. Если дверь открыта, то светодиод дверного замка мигает, если закрыта – остается выключенным (только если это предусмотрено в системе посредством замка или активатора).
- Bu fonksiyon, kilidin durumunu bildir; açık olması halinde "kilit ledi" yanıp söner, kapalı olması halinde sönük kalır (sadece sistemin özel kilit veya aktuatör aracılığı ile önceden düzenlenmiş olması halinde).
- Ta funkcja sygnalizuje stan zamka: jeśli jest otwarty "led zamka" migaj, jeśli jest zamknięty, pozostaje wyłączony (tylko jeśli instalacja została przygotowana za pomocą specjalnego zamka lub aktuatora)..


| | IT | EN | FR | DE | ES | NL |
|--|---|---|--|--|---|---|
| | Attivazione del PE (configurato con P) in modo diretto senza chiamata. Ciclamento PE e telecamere presenti nell'impianto. Chiamata diretta al centralino di portineria se presente nell'impianto. | Activation of the EP (configured with P) directly without call. System EP and camera cycling. Direct call to the switchboard, if installed as part of the system. | Activation du PE (configuré avec P) en Mode direct sans appel. Cyclage PE et caméras présents sur l'installation. Appel direct au standard de concierge si présent sur l'installation. | Aktivieren der Türstation (konfiguriert mit P) Modus direkt ohne Anruf Taktieren der TS und der Kameras der Anlage Direkter Anruf von der Hauswärtszentrale, falls in der Anlage vorhanden | Activación de la placa exterior (configurada con P) en modo directo sin llamada. Visualización cíclica de las placas exteriores y telecámaras presentes en el sistema. Llamada directa a la centralita de conserjería si está presente en el sistema. | Activering DS (geconfigureerd met P) in directe modus zonder oproep. Cyclische weergave DS en camera's in installatie. Oproep naar portierscentrale als de installatie daarvan is voorzien. |
| | PT | EL | RU | TR | PL | |
| | Activação do UE (configurado com P) em Modo directo sem chamada. Ciclamento UE e câmeras presentes na instalação. Chamada directa à central de portaria, se estiver presente na instalação. | Attivazione del PE (configurato con P) in modo diretto senza chiamata. Ciclamento PE e telecamere presenti nell'impianto. Chiamata diretta al centralino di portineria se presente nell'impianto. | Активация панели вызова (с конфигурацией P) без вызова. Циклический просмотр панели вызова и камер, имеющихся в системе. Прямой вызов на пульт консьержа при наличии в системе. | Giriş Panelinin (P ile konfigüre edilmiş) arama yapılmadan Direkt şekilde etkin kilenmesi. Sistemde mevcut Giriş Paneli ve kameraların değiştirilmesi. Kapıcı odası santralinin sisteme bulunması halinde bunun direkt aranması. | Aktywacja PZ (skonfigurowanego za pomocą P) bezpośrednio bez wywołania. Przełączanie PZ i kamer obecnych w instalacji. Bezpośrednie wywołanie centralki portierni, jeśli obecna w instalacji. | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | IT | EN | FR | DE | ES | NL |
| | Apertura serratura del PE (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata oppure del PE in connessione. | Direct EP (configured with P) door lock release without call, or EP door lock release during connection. | Ouverture serrure du PE (configuré avec P) de manière directe sans l'appel ou du PE en connexion. | Schloss der Türstation (konfiguriert mit P) direkt öffnen ohne dass ein Ruf eingetroffen ist oder ohne Verbindung mit der Türstation. | Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P) de manera directa sin la llamada o de la placa exterior en conexión. | Direct openen slot Deurstation (geconfigureerd met P) zonder oproep of Deurstation verbonden. |
| | PT | EL | RU | TR | PL | |
| | Abertura da fechadura da UE (configurada com U) em modo directo sem a chamada ou então de UE em conexão. | Άνοιγμα κλειδαρίας του PE (διαμορφωμένο με P) με άμεσο τρόπο χωρίς την κλήση ή του PE σε σύνδεση. | Открытие замка панели вызова (с конфигурацией P) без вызова или панели вызова при соединении. | Arama yapılmadan, direkt şekilde Giriş Paneli (P ile konfüre edilmiş) veya bağlantıda Giriş Paneli kilidinin açılması. | Otwarcie zamka PZ (skonfigurowanego z P) bezpośrednio bez wywołania lub połączenia PZ. | |
| | IT | EN | FR | DE | ES | NL |
| | Comando luce scale con attuatore 346210 - 346200. | Staircase light control with actuator 346210 - 346200. | Commande lumière escaliers avec actionneur 346210 - 346200. | Treppenlicht-Steuerung mit Aktor 346210 - 346200. | Mando luces escalera con actuador 346210 - 346200. | Bediening trap huisverlichting met actuator 346210 - 346200. |
| | PT | EL | RU | TR | PL | |
| | Comando da luz das escadas com actuador 346210 - 346200. | Εντολέας φώτων σκάλας με ενεργοποιητή 346210 - 346200. | Управление освещением лестницы активатором 346210 - 346200 | Aktuatör 346210 - 346200 ile merdiven işığı kumandası. | światło na klatce z silownikiem 346210 - 346200. | |
| | IT | EN | FR | DE | ES | NL |
| | Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 - 346200 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatore 346230 (configurato con P+1). | Door lock opening of EP (configured with P+1) directly without the call or activating the actuator item 346210 - 346200 (configured with P+1 and MOD=5) or activating the actuator 346230 (configured with P+1). | Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346210 - 346200 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneur 346230 (configuré avec P+1). | Türöffnung der Türstation (mit P+1 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator 346210 - 346200 (mit P+1 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator 346230 (mit P+1 konfiguriert). | Apertura cerradura del PE (configurado con P+1) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346210 - 346200 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador 346230 (configurado con P+1). | Echtstreekse opening van het deurslot van het als P+1 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346210 - 346200 (geconfigureerd als P+1 en MOD=5) of activering van het toestel 346230 (geconfigureerd als P+1). |
| | PT | EL | RU | TR | PL | |
| | Abertura da fechadura da UE (configurada com P+1) de maneira directa sem a chamada ou então ligação do actuador 346210 - 346200 (configurado com P+1 e MOD=5) ou então ligação do actuador 346230 (configurado com P+1). | Άνοιγμα κλειδαρίας του PE (διαμορφωμένο με P+1) με άμεσο τρόπο χωρίς την κλήση ή την ενεργοποίηση του ενεργοποιητή 346210 - 346200 (διαμορφωμένο με P+1 και MOD=5) ή ενεργοποίηση ενεργοποιητή 346230 (διαμορφωμένο με P+1). | Открытие дверного замка панели вызова (P+1) без вызова или включение активатора, 346210 - 346200 (P+1 и MOD=9) или включение активатора, 346230 (P+1). | Arama yapılmadan, direkt şekilde Giriş Paneli (P+1 ile konfüre edilmiş) kilidinin açılması, aktuatör 346210 - 346200 (P+1 ve MOD=5 ile konfüre edilmiş) veya aktuatör 346230 (P+1 ile konfüre edilmiş) etkin kilinmesi. | Otwarcie zamka Panelu Zewnętrznego (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja silownika 346210 - 346200 (skonfigurowane z P+1 i MOD=5) lub aktywacja silownika 346230 (skonfigurowane z P+1). | |
| | IT | EN | FR | DE | ES | NL |
| | Intercom a tutti i posti interni configurati N=1. | Intercom to all handsets configured with N=1. | Intercom à tous les postes internes configurés N=1. | Gegensprechfunktion an allen mit N=1 konfigurierten Hausstationen. | Selección timbre llamada intercom / intercom predefinido. | Intercom op alle binnenposten geconfigureerd met N=1. |
| | PT | EL | RU | TR | PL | |
| | Intercom a todas as unidades internas configuradas N=1. | Intercom σε όλες τις εσωτερικές θέσεις N=1. | Интерком для всех внутренних блоков с конфигурацией N=1. | N=1 konfüre edilmiş tüm dâhilini ünitelerde interkom. | Interkom do wszystkich aparatów wewnętrznych skonfigurowanych N=1. | |
| | IT | EN | FR | DE | ES | NL |
| | Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo. | Intercom on its self, sends the call to all the devices with the same address. | Intercom sur lui-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant une adresse identique. | Intercom mit einseitiger Funktion: sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse. | Intercomunicación hacia los aparatos iguales, envía la llamada a todos los aparatos con igual dirección. | Intercom op zichzelf, verstuurt de oproep naar alle toestellen met hetzelfde adres. |
| | PT | EL | RU | TR | PL | |
| | Intercomunicador sobre si mismo, envia a chama da a todos os aparelhos com endereço igual. | Intercom στο ίδιο, αποστολή της κλήσης σε όλες τις συσκευές με ίδια διεύθυνση. | Интерком передает вызов на все устройства с одним и тем же адресом. | Kendi üzerinde interkom, aramayı aynı adresli tüm aparatlara gönderebilir. | Interkom wysyła wywołanie do wszystkich aparatów o tym samym adresie. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> In caso di riconfigurazione dell'apparecchio attendere un minuto prima di riconnetterlo all'impianto. When configuring the device, wait one minute before connecting it to the system again. En cas de nouvelle configuration de l'appareil, laisser s'écouler une minute avant de le rebrancher à l'installation. <p>Falls das Gerät neu konfiguriert werden soll, eine Minute warten bevor es an die Anlage geschlossen wird.</p> <p>• En caso de reconfiguración del aparato, espere un minuto antes de volverlo a conectar a la instalación.</p> <p>• In geval van een herconfiguratie van het toestel een minuut wachten voordat men het terug aansluit op de installatie.</p> | | | | | |
| | <p>• Se o aparelho for configurado novamente esperar um minuto antes de conectá-lo de novo com o sistema.</p> <p>• Σε περίπτωση επαναδιαμόρφωσης της συσκευής αναμένεται ένα λεπτό πριν την επανασύνδεση του συστήματος.</p> <p>• При конфигурировании устройства перед его повторным подключением к системе подождите одну минуту.</p> | | | | | |


- Selezione suoneria
- *Läutwerk wählen*
- *Selección del timbre*
- *Επιλογή κουδουνιού*
- *Beltoon kiezen*
- *Выбор мелодии*

- *Seleção toques*
- *Zil sesi seçimi*
- *Wybór dźwięku sygnału wywołania*

- Selezione suoneria da posto esterno principale ($S=0$).
- *Selection call from main outdoor station ($S=0$) bell.*
- Sélection sonnerie appel d'un poste extérieur principal ($S=0$).
- Änderung Rufton der Hauptürstation ($S=0$).
- Selección timbre llamada desde el puesto exterior principal ($S=0$).
- *Kies belgeluid oproep vanuit eerste externe post ($S=0$).*
- Seleção do toque para chamada da unidade externa principal ($S=0$).
- *Επιλογή κουδουνιού από κύριο εξωτερικό σημείο ($S=0$).*
- Выбор мелодии с главного внешнего блока ($S=0$).
- *Ana diş üniteden zil sesi seçimi ($S=0$).*
- Wybór dźwięku wywołania z głównego panelu zewnętrznego ($S=0$).



- Selezione suoneria chiamata al piano.
- *Selection call to the floor bell.*
- Sélection sonnerie appel à l'étage.
- Änderung Rufton Etagentaster.
- Selección del timbre de llamada al piso.
- *Kies belgeluid oproep aan verdieping.*
- Seleção do toque para chamada ao andar.
- *Επιλογή κουδουνιού κλήσης στον όροφο.*
- Выбор мелодии звонка на этаж.
- *Kat araması zil sesi seçimi.*
- Wybór dźwięku wywołania z dzwonka.



- Selezione suoneria chiamata intercom.
- *Selection call intercom bell.*
- Sélection sonnerie appel intercom.
- Änderung interner Rufton.
- Selección del timbre de llamada intercom.
- *Kies belgeluid intercom oproep gebouw.*
- Seleção do toque para chamada intercomunicador.
- *Επιλογή κουδουνιού κλήσης intercom.*
- Выбор мелодии звонка интеркомм.
- *Intercom araması zil sesi seçimi.*
- Wybór dźwięku wywołania interkomowego.

