



0206 42



0206 45



0206 02

VE	Art.	Universal-Montageplatte
		<b>Wird auf den vertikalen Funktionsprofilen befestigt</b>
		<b>Fest eingebaute Montageplatten</b>
1	<b>0206 41</b>	Perforiert, Breite 600mm, Höhe 200mm
1	<b>0206 42</b>	Perforiert, Breite 600mm, Höhe 400mm
1	<b>0206 43</b>	Vollflächig, Breite 600mm, Höhe 200mm
1	<b>0206 44</b>	Vollflächig, Breite 600mm, Höhe 400mm
1	<b>0206 45</b>	Vollflächig, Breite 600mm, Höhe 600mm
1	<b>0206 46</b>	Vollflächig, Breite 850mm, Höhe 400mm
		<b>Vollflächige und verstellbare Montageplatten</b>
1	<b>0206 40</b>	Höhe 100mm, Breite 600mm
1	<b>0206 47</b>	Höhe 200mm, Breite 600mm
1	<b>0206 48</b>	Höhe 400mm, Breite 600mm
1	<b>0206 49</b>	Höhe 200mm, Breite 850mm
1	<b>0206 90</b>	Höhe 100mm, Breite 850mm

VE	Art.	Vollflächige Montageplatte
		<b>Geliefert mit Rasterschiene zur Tiefenverstellung</b>
1	<b>0205 40</b>	Höhe 1800mm, Breite 600mm

VE	Art.	Universal-Profilschienen
		<b>Werden auf den vertikalen Funktionsprofilen befestigt</b>
1	<b>0206 04</b>	Breite 600mm (24TE)
1	<b>0206 54</b>	Breite 850mm (36TE)

VE	Art.	Verstellbare Universal-Befestigungsvorrichtungen
		<b>Bestehend aus einer Profilschiene und 2 verstellbaren Befestigungswinkeln</b>
		<b>Werden auf den vertikalen Funktionsprofilen befestigt</b>
1	<b>0206 02</b>	Für Schaltschränke 24TE
1	<b>0206 52</b>	Für Schaltschränke 36TE

VE	Art.	Kabelverlegung
		<b>Kabelführungsring</b>
1	<b>4052 25</b>	Ermöglicht den horizontalen Verlauf der Verkabelung Wird direkt auf der Alu-Schiene (2 Positionen) befestigt Zur Aufnahme der Kabelkanaldeckel Lina 25
		<b>Befestigungshalterungen für Kabelkanal Lina 25</b>
		Ermöglichen die horizontale und vertikale Befestigung der Kabelkanäle Lina 25, sowie deren Höhenverstellung Werden direkt auf die vertikalen Funktionsprofile montiert Nicht für einen Achsabstand von 150mm zwischen Schienen geeignet, ausser bei Verwendung eines Kabelkanals Breite 25mm
1	<b>0204 70</b>	Satz mit je 2 St. für Schaltschränke 36TE
1	<b>0205 70</b>	Satz mit je 2 St. für Schaltschränke 24TE

VE	Art.	Kabelverlegung (Fortsetzung)																							
		<b>Kabelkanal Lina 25</b>																							
		Länge: 2m																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Breite (mm)</th> <th>Höhe (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56</td> <td><b>0362 02</b></td> <td>25</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td><b>0362 07</b></td> <td>40</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td><b>0362 08</b></td> <td>40</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td><b>0362 12</b></td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td><b>0362 13</b></td> <td>60</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>		Breite (mm)	Höhe (mm)	56	<b>0362 02</b>	25	60	48	<b>0362 07</b>	40	60	40	<b>0362 08</b>	40	80	32	<b>0362 12</b>	60	60	32	<b>0362 13</b>	60	80
	Breite (mm)	Höhe (mm)																							
56	<b>0362 02</b>	25	60																						
48	<b>0362 07</b>	40	60																						
40	<b>0362 08</b>	40	80																						
32	<b>0362 12</b>	60	60																						
32	<b>0362 13</b>	60	80																						
		<b>Isolierschrauben</b>																							
100	<b>0200 80</b>	Zur Befestigung des Kabelkanals auf den vertikalen Funktionsprofilen																							

VE	Art.	Zubehör
		<b>Schnappmutter und Schraube</b>
		Montage auf der Vorderseite mit ¼-Umdrehung
50	<b>0200 91</b>	Schraube M6
20	<b>0200 92</b>	Schnappmutter für Schrauben M6
		<b>Sprühdose mit Lack zum Nachbessern (400ml)</b>
6	<b>0200 98</b>	RAL 7035

VE	Art.	Beleuchtung
		<b>Schrankbeleuchtung</b>
1	<b>0209 89</b>	Bausatz für XL <sup>3</sup> 800/4000 aus Metall, bestehend aus Leuchtstoffröhre, Befestigungen und metallischer Frontplatte zum Verschrauben

VE	Art.	Träger für Kabelbefestigung
1	<b>0205 21</b>	Satz mit 2 St. Querverstrebungen Länge 350mm
1	<b>0205 22</b>	Satz mit 2 St. Querverstrebungen Länge 600mm
1	<b>0205 23</b>	Satz mit 2 St. Querverstrebungen Länge 850mm

VE	Art.	Verstärkungstreben
		Ermöglichen die Verstärkung des Dachs XL <sup>3</sup> 4000 zur Montage des Verjüngungselements
1	<b>0205 29</b>	Satz mit 2 St. Querstreben