

XL³ S 160 - 24 modules par rangée

coffrets de distribution métal « prêts à l'emploi »



3 372 04



3 372 24



Caractéristiques techniques p. 7

Coffrets livrés avec rails montés (entraxe 150 mm) et plastrons hauteur complète

Portes et borniers à commander séparément

Reçoivent les DPX³ 160 et les appareils de protection modulaires

Permettent la réalisation d'ensembles certifiés IEC 61439-2 et -3

IP 40 avec porte

IP 30 sans porte

Haut et bas prédécoupés pour le passage des câbles

Peuvent recevoir les goulottes Lina 25

Emb. Réf. Coffrets 24 modules montage en saillie

Emb.	Réf.	Plastrons et corps : RAL 9003					
		Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
1	3 372 02	2	48	440	595	135	
1	3 372 03	3	72	590	595	135	
1	3 372 04	4	96	740	595	135	
1	3 372 05	5	120	890	595	135	
1	3 372 06	6	144	1040	595	135	
1	3 372 07	7	168	1190	595	135	
1	3 372 08	8	192	1340	595	135	

Emb. Réf. Coffrets 24 modules montage encastré

Emb.	Réf.	Livrés avec pattes de fixation Plastrons : RAL 9003					
		Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
1	3 372 22	2	48	512	667	138	
1	3 372 23	3	72	662	667	138	
1	3 372 24	4	96	812	667	138	
1	3 372 25	5	120	962	667	138	
1	3 372 26	6	144	1112	667	138	
1	3 372 27	7	168	1262	667	138	
1	3 372 28	8	192	1412	667	138	

XL³ S 160 - 36 modules par rangée

coffrets de distribution métal « prêts à l'emploi »



3 372 14



3 372 34

Caractéristiques techniques p. 7

Coffrets livrés avec rails montés (entraxe 150 mm) et plastrons hauteur complète

Portes et borniers à commander séparément

Reçoivent les DPX³ 160 et les appareils de protection modulaires

Permettent la réalisation d'ensembles certifiés IEC 61439-2 et -3

IP 40 avec porte

IP 30 sans porte

Haut et bas prédécoupés pour le passage des câbles

Peuvent recevoir les goulottes Lina 25

Coffrets 36 modules avec montage en saillie							Coffrets 36 modules avec montage encastré														
Emb.	Réf.	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Plastrons et corps : RAL 9003														
1	3 372 14	4	144	740	810	135	200	150	150	200	1	3 372 34	4	144	812	883	138	200	150	150	200
1	3 372 15	5	180	890	810	135	200	150	150	200	1	3 372 35	5	180	962	883	138	200	150	150	200
1	3 372 16	6	216	1040	810	135	200	150	150	200	1	3 372 36	6	216	1112	883	138	200	150	150	200
1	3 372 17	7	252	1190	810	135	200	150	150	200	1	3 372 37	7	252	1262	883	138	200	150	150	200
1	3 372 18	8	288	1340	810	135	200	150	150	200	1	3 372 38	8	288	1412	883	138	200	150	150	200



3 372 54



3 372 64



3 372 74



3 372 84



0 203 99


Emb.	Réf.	Portes métal
		Livrées avec poignée réf. 3 397 10
		Pour coffrets 24 modules par rangée
		Pour coffret (modules)
1	3 372 52	2 x 24
1	3 372 53	3 x 24
1	3 372 54	4 x 24
1	3 372 55	5 x 24
1	3 372 56	6 x 24
1	3 372 57	7 x 24
1	3 372 58	8 x 24
		Pour coffrets 36 modules par rangée
1	3 372 64	4 x 36
1	3 372 65	5 x 36
1	3 372 66	6 x 36
1	3 372 67	7 x 36
1	3 372 68	8 x 36
		Portes vitrées
		Pour coffrets 24 modules par rangée
		Pour coffret (modules)
1	3 372 72	2 x 24
1	3 372 73	3 x 24
1	3 372 74	4 x 24
1	3 372 75	5 x 24
1	3 372 76	6 x 24
1	3 372 77	7 x 24
1	3 372 78	8 x 24
		Pour coffrets 36 modules par rangée
1	3 372 84	4 x 36
1	3 372 85	5 x 36
1	3 372 86	6 x 36
1	3 372 87	7 x 36
1	3 372 88	8 x 36
		Poignée de rechange pour portes
1	3 397 10	Poignée pour porte XL ³ S 160
1	3 397 15	Poignée à barillet n°405 Livrée avec 1 jeu de 2 clés
		Accessoires
1	3 374 04	Kit de jumelage Pour relier deux coffrets XL ³ S 160 entre eux à la verticale
1	3 374 00	Pattes de fixation murale Jeu de 4 pattes pour fixation murale
1	3 374 10	Platine de fixation et plastron pour DPX³ 160 Pour coffrets XL ³ S 160 24 modules par rangée
1	3 374 11	Pour coffrets XL ³ S 160 36 modules par rangée

Emb.	Réf.	Pochettes autocollantes pour plans
		Ouvertes - RAL 7035
		Dim. extérieures Dim. intérieures
		Haut. (mm) Larg. (mm) Haut. (mm) Dim. Larg. (mm) Prof. (mm)
20	0 365 80	235 340 200 310 18
20	0 365 81	165 260 130 230 18
1	0 365 82	Fermée - RAL 7035 Rigide, plastique, IP 50 Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm
10	0 097 99	Transparente Plastique souple A4 - 305 x 220 mm
		Rehausse de rail
1	3 382 40	Destinée à la cohabitation sur une même rangée, d'appareils modulaires et de DPX ³ 160/250
1	3 382 41	Permet la cohabitation d'appareils modulaires et de DRX sur le même rail
1	3 382 42	Permet la cohabitation de DRX et de DPX ³ 160/250 sur le même rail
20	0 016 60	Obturbateurs RAL blanc 9003
20	3 397 54	5 modules. Séparable par module ou demi-module 24 modules, bandeau lisse, découpable
		Porte-repères adhésifs clipsables
		Livré avec planche d'étiquettes pour repérage des rangées sur plastron
10	3 397 55	24 modules
10	3 397 56	36 modules
		Raccordement des conducteurs de protection
		Barreau laiton complémentaire Pour conducteur de protection. Se fixe sur les montants fonctionnels à l'aide des pattes fournies
1	0 373 01	Pour enveloppe largeur 24 modules
1	3 397 57	Pour enveloppe largeur 36 modules
1	0 373 85	Conducteur de liaison équipotentielle Longueur 350 mm. Section 6 mm ²

XL³ S 160

caractéristiques techniques

Cotes d'encombrement coffrets montage en saillie




Coffrets 24 modules

Réf.	H (mm)	L (mm)	P (mm)
3 372 02	440	595	135
3 372 03	590	595	135
3 372 04	740	595	135
3 372 05	890	595	135
3 372 06	1040	595	135
3 372 07	1190	595	135
3 372 08	1340	595	135

Coffrets 36 modules

Réf.	H (mm)	L (mm)	P (mm)
3 372 14	740	810	135
3 372 15	890	810	135
3 372 16	1040	810	135
3 372 17	1190	810	135
3 372 18	1340	810	135

Cotes d'encombrement coffrets montage en encastré



Coffrets 24 modules

Réf.	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)
3 372 22	512	440	667
3 372 23	662	590	667
3 372 24	812	740	667
3 372 25	962	890	667
3 372 26	1112	1040	667
3 372 27	1262	1190	667
3 372 28	1412	1340	667

Coffrets 36 modules

Réf.	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)
3 372 34	812	740	883
3 372 35	962	890	883
3 372 36	1112	1040	883
3 372 37	1262	1190	883
3 372 38	1412	1340	883