

moules DLPLUS 32×12,5 mm et 40×12,5 mm

profilés et accessoires de cheminement



Tableau de choix p. 400

Emb.	Réf.	Moules
	Blanc	Conforme à la EN 50085
	32×12,5 40×12,5	Sans cloison centrale
80'	0300 15 127 600 501	Longueur 2,10 m
		Avec cloison centrale
80' 60'	0300 14 0300 20 127 600 721 127 600 801	Longueur 2,10 m

32
12,5

32/40
12,5

1 : Nombre de mètres contenus dans l'emballage

Emb.	Réf.	Accessoires de cheminement
	Blanc	
	32×12,5 40×12,5	
20110	0312 03 0312 04 127 652 801 127 666 001	Embout
10	0302 51 0333 15 127 650 721 127 655 011	Angle intérieur-extérieur variable
10	0302 53 0333 16 127 667 721 127 651 101	Angle plat variable
10	0302 54 127 655 721	Dérivation en T à plat