Video-Hausstationen

Axolute - Multimedia Touch Screen

MH4893

MH4892

Technische Daten S. **148-149**

VE	Art.	Multimedia Touch Screen
1	**MH4893**[1] 964 750 104	○ Farbe: Weiss
1	**MH4892**[1] 964 750 114	● Farbe: Schwarz

10" 16/9-Bildschirm, Verwendung als Video-Hausstation, Abrufen von externen Kameras, Musik hören mittels Beschallungssytem, Sehen von Fotos und Videos durch USB-Ports und SD-Kartensteckplatz, mittels LAN können IP-Radio, Webcams und RSS Dienstleistungen abgerufen werden.
Anschlüsse: 2 × USB
1 × SD-Kartensteckplatz (4 GB im Lieferumfang enthalten)
1 × RJ45
1 × Mini-USB
B × H × T: 315 × 200 × 24 mm (Aufputzmontage)

1 : Der Anschluss des Etagentasters erfolgt über das Interface Art.-Nr. 346833.



Video-Hausstationen

Arteor

5739 50

Auswahl-Tabelle für Dosen und Rahmenplatten S. **232-235**

VE	Art.	Video-Hausstation Video Display Arteor
1	**5739 50**[1] 964 501 500	○ Weiss
1	**5739 51**[1] 964 501 530	● Magnesium

Flache Video UP-Hausstation Arteor, 2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 2,5", hörerlos, freies Gegensprechen, Türöffnertaste, Mikrofon-Stummschaltung, Bildholtaste, Ruftonabschaltung, internes Sprechen, On Screen Display-Menü (Menüführung über den Bildschirm), Konfiguration und Programmierung, Helligkeits- und Kontrastregelung, Lautstärkeeinstellung für Tür- und internes Sprechen, Ruftonauswahl, geeignete Abdeckrahmen (S. 234-235).
Es wird eine Unterputzdose 506E bzw. Hohlwanddose PB526 benötigt.
Masse: 105,5 × 118 × 30,20 mm



VE	Art.	Rahmenplatten für Arteor Video Display
1	**5764 84** 374 210 401	○ Mirror White
1	**5764 83** 374 210 451	● Mirror Black
	5764 86 374 210 801	○ Stainless Steel
1	**5764 87** 374 210 811	○ Woven Metal

Masse: 127 × 127 mm

1 : Der Anschluss des Etagentasters erfolgt über das Interface Art.-Nr. 346833

Offert - und Bestellsoftware unter
www.doorentry-bticino.ch