Drahtlose Läutewerke und Gongs

0417 95

0695 05

0696 51

VE	Art.	
1	**0417 95** 961 613 890	**Funk-Gong (Empfänger)**  50/60 Hz, Klasse II Lautstarke einstellbar: 75 - 80 - 85 - 90 dB bis 1 m Kann angesteuert werden über max 16 Taster Art. 0695 05 7 Melodien wählbar, Ansteuerung über drahtgebundene Taster möglich Art. 0416 45/47
1	**0695 05** 205 740 431	**Funk-Taster (Sender)** Reichweite ca. 200 m im freien Feld. Lithium-Akku 3 V CR2 mitgeliefert Taster mit Namensschild für Funk-Steuerung des Gong Art. 0417 95, grau
1	**0696 55** 284 951 031	**Aufputz-Gehäuse IP 55 für Art. 0695 05** Nippel abnehm- und durchsteckbar Je 1 Nippel oben und unten grau
1	**0416 23**	**Funkgongset 230V** Anschluss mit Eurostecker für beliebige Steckdosen 15 Melodien zur Auswahl 100 m Reichweite, freies Gelände Mit Funktaster geliefert inkl. Batterie 3V (CR 2032) Konfigurierung mit Funktaster durch gleiche Codeeingabe Nicht erweiterbar
1	**0416 10** 961 607 001	**Funkgongset mit Leuchtsignal** Wahlweise Montage Wand oder mit Standfuß (schwarz) als Tischkonsole (mitgeliefert) 36 Melodien zur Auswahl 100 m Reichweite, freies Gelände Mit Funktaster Art.Nr. 0 416 48 geliefert inkl. Batterie 3V (CR 2032) Benötigt 2 Batterien 1,5 V Type AA, nicht beigepackt Abmessung: 125×72×32 mm 3 Lautstärkestufen wählbar Erweiterbar auf bis zu 4 Funktasten Art.Nr. 0416 48 Parallelschaltung mehrerer Gongs Art.Nr. 0416 18 möglich
1	**0416 17**	**Aufputz-Klingeltaster IP44** Batterie CR 2032 mitgeliefert Zusätzlicher Taster zur Ansteuerung des Gongs 0 416 18 Abmessung: 81×39×19 mm Mit Namensschild und Abdeckung zur Beschriftung
1	**0416 11**	**Funkgongset ohne Leuchtsignal** Wandmontage 36 Melodien zur Auswahl 100 m Reichweite, freies Gelände Mit Funktaster Art.Nr. 0416 48 geliefert inkl. Batterie 3V (CR 2032) Benötigt 2 Batterien 1,5 V Type AA, nicht beigepackt Abmessung: 103×75×30 mm Konfigurierung voreingestellt Nicht erweiterbar

Drahtgebundene Läutwerke und Gongs

0416 50

VE	Art.	
		Aufputz-Gong, elektromechanische Farbe weiss Abmessungen: 116 x 116 x 48 mm Lautstärke: 80 dB auf 1 m Funktioniert mit unbeleuchteten Tastern
1	**0416 50** 961 601 252	**Gong 8-12 VA (Zweiklang)** Anwendung von Transformator 8 VA Art. 4130 91
1	**0416 51** 961 601 852	**Gong 110-230 VA (Zweiklang)** Weiss
		Gong / Läutwerk 230 V∿ Arteor Unterputz-Montage im Schalterprogramm Arteor
1	**5722 06UP61** 931 240 001	Gong 230 V∿
1	**5722 07UP61** 931 206 001	Läutwerk 230 V∿