Abzweigdosen Plexo™

Lampenfassungen E27 – B22

0600 52

0601 52

für Wand- oder Deckenmontage durch drehen des Verschlussdeckels Porzellanfassung, 4 A, 100 W(1)

IP 20, 750 °C
Selbstverlöschend bis 750 °C
(Norm EN 60598-1 und EN 61184)
Verwendung als Abzweigdose mit Lampenfassung bei allen gebräuchlichen Installationen
Einfacher Unterhalt
Umgebungstemperatur –0 bis +50 °C
Stufennippel (Typ Plexo 919 10) austauschbar mit Einführungen für Rohr IRL bis Ø 16 und Kabel R02V
Der Deckel kann auf zwei Arten aufgesteckt werden:
– gerade, als Deckenfassung
– schräg, als Wandfassung
Was eine einfache Anpassung des Produkts an die auszuführende Installation ermöglicht
Halogenfreier Kunststoff

VE	Art.	Lampenfassung Plexo, 100 W
	● Grau RAL 7035	Fassung aus Porzellan, 4 A, 100 W(1) Abzweigdose Ø 70 mm mit 4 Nippeln Artikel 0919 10/14 Schräge oder gerade Ausführung entsprechend der Montage
10	**0601 52** 920 401 001	mit Porzellansockel E27
10	**0600 52** 920 411 001	mit Porzellansockel B22

1 : Stromstärke (A) für Anwendungen < 50 V
maximale Leistung (W) bei Spannung 250 V

Abmessungen (ohne Lampe)



Abzweigdosen Plexo™

mit Nippel für werkzeuglose Einführung

0920 01

0920 02

0920 05



Direkte, werkzeuglose Einführung für Rohr IRL Ø 16 und Kabel R02V

Abmessungen **S. 388**

IP 55, IK 07, 650 °C
Selbstverlöschend bis 650 °C
(Norm EN 60695 2-1)
Verwendung als Abzweigdose für alle Stromkreise herkömmlicher Installationen
Umgebungstemperatur –25 bis +40 °C
Austauschbarer Nippel, mit werkzeugloser Einführung, für Rohr IRL bis Ø 16 und Kabel R02V
Einführungen ausschneidbar für Rohr IRL grösser Ø 16
Nichtverlierbarer Deckel durch flexible Verbindung
Beschriftungsfeld auf der Innen- und Aussenseite des Deckels
Längliche Befestigungsschlitze zum Ausrichten
Die Isolationsklasse 2 wird durch die mitgelieferten Verschlusskappen für die Befestigungsschrauben erreicht Halogenfreier Kunststoff

VE	Art.		Nass-Abzweigdose rund
	● Grau RAL 7035	○ Weiss RAL 9010	Deckel zum Aufschnappen 4 Einführungen(1) Ø Kabel und Rohr: 4 bis 20 mm
5	**0920 01** 152 000 001		Ø 60 mm², Höhe 40 mm
5	**0920 02** 152 020 001		Ø 70 mm², Höhe 45 mm
1		**0920 03** 152 030 001	Ø 70 mm², Höhe 45 mm

VE	Art.		Nass-Abzweigdose quadratisch
	U Grau RAL 7035	○ Weiss RAL 9010	Befestigung mit Werkzeug von SPIT "Pulsa 700 E" möglich
			Deckel zum Aufschnappen 7 Einführungen(1) Ø Kabel und Rohr: 4 bis 20 mm
5	**0920 05** 152 070 001		65 × 65 × 40 mm(2)
5	**0920 12** 152 090 031		80 × 80 × 45 mm(2)
		0920 13 152 105 021	80 × 80 × 45 mm(2)
			Deckel mit ¼-Drehung-Verschluss 7 Einführungen(1) Ø Kabel und Rohr: 4 bis 20 mm
5	**0920 22** 152 140 031		105 × 105 × 55 mm(2)
1		**0920 23** 152 155 021	105 × 105 × 55 mm(2)

1 : Tabelle Nippel und Zubehör (S. 224)
2 : Innenabmessungen