Axolute

Einsätze

EINSÄTZE	ARTIKEL		
	White	Aluminium	Anthrazit
Steckdose FR-Standard - 2L+PE 16 A 250 V AC- mit Schraubklemmen - 2-Module	HD4142	HC4142	HS4142
Steckdose DE-Standard - 2L+PE 16 A 250 V AC- mit Schraubklemmen - 2-Module	HD4141W	HC4141W	HS4141W
Steckdose UK-Standard - 2L+PE 13 A - mit Schraubklemmen - 2-Module	HD4150	HC4150	HS4150
Steckdose EUR/US-Standard - 2L+PE 16 A 127/250 V AC- mit Schraubklemmen - 2-Module	HD4126	HC4126	HS4126
Steckdose IT-Standard - 2L+PE 16 A - mit Schraubklemmen - 1-Modul	HD4180W	HC4180W	HS4180W
USB-Ladesteckdose 5 V - mit Schraubklemmen - 1-Modul	HD4285C 965 103 001	HC4285C 965 103 801	HS4285C 965 103 041
2-fache USB-Ladesteckdose 5 V - mit Schraubklemmen - 2-Module	HD4285C2	HC4285C2	HS4285C2
TV-RADIO UND SAT STECKDOSEN			
TV Steckdose einfach (End/Einzeldose) - 1-Modul	HD4202D	HC4202D	HS4202D
F-Steckdose für F-Connector - 1-Modul	HD4269F	HC4269F	HS4269F
TV-Radio-SAT Steckdose (geschirmt) - 2-Module	HD4210D	HC4210D	HS4210D
TV-SAT Steckdose (geschirmt) - 2-Module	HD4214D	HC4214D	HS4214D
TV-Radio Steckdose - 2-Module	HD4213D	HC4213D	HS4213D
Universal-Abdeckung für TV-Radio Steckdose (Montage nur in Gr.I möglich - Einsatz sep.Bestellen)	HD4204(1)	HC4204(1)	HS4204(1)
Universal-Abdeckung für TV-Radio-SAT Steckdose (Montage nur in Gr.I möglich - Einsatz sep.Bestellen)	HD4207(1)	HC4207(1)	HS4207(1)
Abdeckung für TV und Internet Wisi-Steckdose (Montage nur in Gr.I möglich - Einsatz sep.Bestellen)	HD4204W(1)	HC4204W(1)	HS4204W(1)
(1) Die TV Abdeckungen sind nicht montierbar auf Mehrfachkombinationen (Montage nur in Gr.I möglich)			
TELEFON UND INFORMATIK- STECKDOSEN			
Telefon Steckdose RJ11- 1-Modul	HD4258C11N	HC4258/11N	HS4258/11N
Steckdose RJ45 Kat.6 - UTP - 1-Modul	HD4279C6	HC4279C6	HS4279C6
Steckdose RJ45 Kat.6 - FTP - 1-Modul	HD4279C6F	HC4279C6F	HS4279C6F
Steckdose RJ45 Kat.6 - STP - 1-Modul	HD4279C6S	HC4279C6S	HS4279C6S
Steckdose RJ45 Kat.6A - STP - 1-Modul	HD4279C6A	HC4279C6A	HS4279C6A
Adapter R&M 1-Modul Montageset ohne Befestigungsklammer (Bitte bestellen Sie direkt beim Fabrikanten)	413-7555WS	413-7555AT	413-7555AL
Adapter R&M 1-Modul Montageset ohne Befestigungsklammer (Bitte bestellen Sie direkt beim Fabrikanten). Einsätze sep.Bestellen unter E-NO 977 821 065 (Kat.6) und 977 821 055 (Kat.6 geschirmt)	HD4950R&M	HC4950R&M	HS4950R&M
AUDIO UND VIDEO EINSÄTZE			
Lautsprecher Steckdose - 1-Modul	HD4294	HC4294	HS4294
Video RCA x 3 Steckdose - 2-Module	HD4283	HC4283	HS4283
HDMI Steckdose - 2-Module	HD4284	HC4284	HS4284
AKUSTISCHE UND OPTISCHE SIGNALGERÄTE			
Elektronisches Läutwerk 12 V mit 3 verschiedene Signale - 2-Module	HD4355V12	HC4355/12	HS4355/12
Elektronisches Läutwerk 230 V - 1-Modul	HD4351V230	HC4351/230	HS4351/230
Notleuchte 230 V - Akkuleuchte mit aut. Einschaltung bei Netzausfall (2 h) - 2-Module	HD4380	HC4380	HS4380
Orientierungsleuchte 230 V AC mit weisser LED - 2-Module	H4382/230	-	-
Andere Leuchten siehe Seite 106			
BLINDABDECKUNGEN UND KABELAUSGÄNGE			
Blindabdeckung - 1-Modul	HD4950	HC4950	HS4950
Blindabdeckung - 2-Module	HD4951	HC4951	HS4951
Kabelausgang - Durchmesser 9 mm - 1-Modul	HD4953	HC4953	HS4953
Kabelausgang - Durchmesser 9 mm mit 2 Pol.Blockklemme - 2-Module	HD4954	HC4954	HS4954
VIDEO HAUSSTATIONEN UND VIDEO ÜBERWACHUNG - INNENSPRECHSTELLEN			
Axolute Video Display LCD 2,5" - UP Hausstation	349313 964 500 300	349311 964 505 330	349312 964 505 410
Nighter - Frontglas schwarz - LCD display 8" AP Hausstation	-	-	349320 964 501 100
Whice - Frontglas weiss - LCD display 8" AP Hausstation	349321 964 501 200	-	-
KAMERAS			
Innen Kameras für Überwachung	391663	391661 964 505 430	391662 964 505 470

Abdeckrahmen und Befestigungszubehör auf **Seiten 109-125**