Programme Plexo™ IP 55

prises VDI, adaptateurs, accessoires

0695 69

0695 81 + 0765 76 + 0517 80

0695 98

0695 96

0695 97

Emb.	Réf.	Prises informatiques RJ45
		IP 55, IK 07 avec volet fermé ● Gris
5	**0695 69** 977 301 031	1 × RJ45, Cat. 6, FTP
1	**0695 57** 977 301 131	1 × RJ45, Cat. 5e, FTP
1	**0695 61** 977 331 031	1 × RJ45, Cat. 6, UTP
1	**0695 56** 977 331 131	1 × RJ45, Cat. 5e, UTP
		Prise d'antenne TV -R-SAT Pour installation hertzienne et satellite avec démodulateur individuel. Permet la réception des émissions analogiques et numériques (TNT, Canal Satellite ...). Équipées d'une borne automatique pour le raccordement du câble coaxial
1	**0695 58** 965 303 231	● Gris
		Adaptateurs pour fonction Mosaic Reçoivent sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, variateurs, etc.)
		Adaptateur à volet IP 55, IK 07 avec volet fermé
10	**0696 84** 240 993 301	○ Blanc
10	**0695 84** 240 993 331	● Gris
		Adaptateur à volet fumé IP 55, IK 07 avec volet fermé
1	**0695 80** 240 993 031	◐ Blanc/gris
1	**0695 79** 240 993 131	◐ Blanc/gris, verrouillable par outil spécial (réf. 4899 90)
		Adaptateur sans volet (IP 20)
1	**0695 82** 240 993 231	◐ Blanc/gris
		Adaptateur pour prise informatique type RJ
1	**0695 81** 240 993 431	Assurant l'étanchéité IP 44, cordon déjà engagé ● Gris
		Outil de verrouillage
1	**4899 90** 983 800 001	Outil de verrouillage (permet la manœuvre des vis inviolables)

Emb.	Réf.	Griffes pour montage encastré
100	**0849 00**	Griffes
		Enjoliveur obturateur
5	**0695 37** 240 392 031	Permet la mise en attente d'une fonction sur un boîtier ou sur une plaque
		Porte-étiquette
10	**0694 91** 173 318 021	Permet le remplacement des porte-étiquettes (réf. 0696 33/34 et 0695 43/44)
		Lampes de rechange
10	**0694 96** 209 958 011	230 V, 1 mA, verte Uniquement pour poussoir simple lumineux
10	**0694 97** 209 958 911	230 V, 0,5 mA verte
10	**0694 98** 209 958 021	230 V, 1 mA orange
10	**0694 99** 209 958 111	12 V, 15 mA verte
10	**0694 95** 209 958 211	24 V, 20 mA verte
10	**0898 40** 944 143 199	230 V, E10, pour voyant réf. 0695 83 (p. 374)
		Embouts à membrane **1 sortie, Ø jusqu'à 25 mm**
5	**0696 46** 240 391 101	○ Blanc
10	**0695 96** 240 391 131	● Gris
		2 sorties, Ø jusqu'à 16 mm
5	**0696 49** 240 391 201	○ Blanc
5	**0695 99** 240 391 231	● Gris
		Jeu de 4 bouchons
10	**0695 98** 240 994 131	Dans boîtiers pour obturation des trous de fixation ● Gris
		Gabarit de traçage
1	**0695 97** 240 994 001	Permet le repérage des trous de fixation pour les boîtiers apparents Livré avec niveau à bulle