

U34^{LED}

LED Notleuchten



LED Dauer- / Bereitschaftsschaltung
 Hochleistungs-LEDs mit speziellen Linsen zur Optimierung der Lichtverteilung
 IP 42 - IK 07
 Klasse II
 Stromversorgung : 230 V ± 10% - 50/80 Hz
 Energiesparendes Schaltnetzteil
 100% recycelbar
 Notleuchten mit umweltfreundlichen Ni-Mh Akkus
 Abnehmbare Steckplatte für einfache Installation und Wartung
 Steckklemmen: 2 x 2.5 mm²
 Ladezustandsanzeige durch grüne LED
 Kann mit einem Schutzgitter Art. 0 626 92/93 ausgerüstet werden

Pack	Art.	Standard Dauer- / Bereitschaftsschaltung
		Die Standard Notleuchten brauchen das Testtool Art. 661299, um getestet zu werden
		Notleuchte mit transparenter Blende
1	6 611 60	250 lm - 1h (LEDs)
1	6 611 80	450 lm - 1h (LEDs)
1	6 611 90	200 lm - 3h (LEDs)
		Autotest Dauer- / Bereitschaftsschaltung
		Die Autotest Notleuchten haben ein automatische haben ein automatisches Selbsttestsystem Das Testergebnis wird durch 1 LED-Farbe angegeben (grün - OK und Gelb - defekt)
		Notleuchten mit transparenter Blende
1	6 621 60	250 lm - 1h (LEDs)
1	6 621 80	450 lm - 1h (LEDs)
1	6 621 90	200 lm - 3h (LEDs)

Pack	Art.	Zubehör
1	661295	Einbaurahmen für U34LED für Zwischendecke Muss ohne Signalscheibe montiert werden
1	661292	Einbaurahmen für U34 ^{LED} für Zwischendecke Kann mit Signalscheibe Art. 661294 montiert werden
1	661293	Einlassdose für U34 ^{LED} für Mauerwerk Muss mit Einbaurahmen montiert werden
1	6 612 94	 Senkrechte Signalscheibe für U34 ^{LED} Muss mit Kunststoff-Piktogramme (nicht selbstklebend) bestückt werden Art. 661800/01/02/03/40/50/51
1	6 612 99	Infrarot-Testgerät für U34 ^{LED} Standard Notleuchte
1	06612CH	Plexi-Abdeckung (VKF) 300x150 mm

Pack	Art.	Zubehör
		Nicht selbstklebende Piktogramme für U34^{LED} Piktogramme aus Kunststoff, nicht selbstklebend, in Signalscheibe 661294 schieben
5	6 618 00	 127 x 254 mm
5	6 618 01	 127 x 254 mm
5	6 618 02	 127 x 254 mm
5	6 618 03	 127 x 254 mm
5	6 618 40	 127 x 254 mm
5	6 618 50	 127 x 254 mm
5	6 618 51	 127 x 254 mm

Pack	Art.	Piktogramm-Aufkleber für U34 ^{LED}
		Trennbare Aufkleber für U34 ^{LED}
1	061200CH	 276x113 mm
1	061200VKF	 300x150 mm, für Plexi 0 66 12CH

ERSATZAKKUS FÜR U34 ^{LED}	
Artikelnummern der Notleuchten	Artikelnummern der Akkus
661160	660961
661180	061096
661190	061096
662160	660961
662180	061096
662190	061096