

XL³ 800 – fixation des câbles, socles, cloisons de compartimentage et accessoires



0204 36



0201 95

Emb.	Réf.	Supports de fixation de câbles
1	0204 35	Pour coffrets largeur 660mm
1	0204 36	Pour coffrets largeur 910mm
1	0204 37	Pour gaine à câbles externe horizontale

Socles

Pour armoires IP 43

	0204 10	Largeur: 660mm
1	0204 11	Largeur: 910mm
1	0204 12	Pour gaine à câbles largeur: 460mm
	0204 13	Pour armoires IP 43
	0204 14	Pour armoires IP 43
1	0204 60	Largeur: 700mm
1	0204 61	Largeur: 950mm
1	0204 62	Pour gaine à câbles largeur: 500mm

Cloisons pour compartimentage horizontal

1	0204 90	Pour coffrets et armoires largeur utile: 600mm
1	0204 91	Pour coffrets et armoires largeur utile: 850mm

Accessoires

Pattes de fixation murale

1	0201 00	Jeu de 4 pattes métal pour coffrets et armoires IP 43
---	----------------	---

Supports universels

Permettent le montage de borniers, bornes de terre...
Jeu de 3 supports métal

1	0201 96	Pour gaine à câbles interne métal
1	0201 95	Pour gaine à câbles externe

Plaque d'entrée de câbles

1	0204 20	Plaque découpable supplémentaire pour XL ³ 800 IP 43
---	----------------	---

Barilletts

Livrés avec 1 jeu de 2 clés

1	0202 91	Type 405
1	0202 92	Type 455
1	0202 93	Type 1242E
1	0202 94	Type 2433A
1	0202 96	Empreinte double barre

XL³ 800 – équipements pour montage modulaire, Vistop jusqu'à 160A, DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur rail



0206 01



0208 10

Emb.	Réf.	Fixation sur rails
------	------	--------------------

Rails

Ensemble composé d'un rail profilé aluminium, et de 2 équerres de fixation à 2 positions
Reçoivent les répartiteurs de rangée HX³ 125A
Permettent la fixation des DPX à l'aide des platines dédiées

Se fixent sur les montants fonctionnels dans XL³ 800 et 4000
Reçoivent le bracelet de guidage de la filerie réf. 4052 25

Adaptateurs pour montage des DPX³ sur rail

Permettent le montage des DPX³ sur le rail aluminium et sur platine réf. 0206 11/61

1	0206 01	24 modules	0206 51	36 modules
1	4210 71			Pour DPX ³ 160 sans commande motorisée latérale
1	4210 73			Pour DPX ³ 160 différentiel sans commande motorisée latérale
1	4210 68			Pour tous DPX ³ 160 avec commande motorisée latérale
1	4210 72			Pour DPX ³ 250 sans commande motorisée latérale
1	4210 74			Pour DPX ³ 250 différentiel sans commande motorisée latérale
1	4210 69			Pour tous DPX ³ 250 avec commande motorisée latérale
				Adaptateurs pour montage des DPX-IS 250 sur rail
				Permettent le montage des appareils sur rail aluminium et sur platine réf. 0206 11/61
1	0262 39			Pour DPX-IS 250
				Rehausse de rail
				Destinée à la cohabitation d'appareils modulaires et de DPX ³ 160/250 et DPX-IS 250 montés sur les dispositifs réf. 0206 00/50 à l'aide des platines réf. 0262 08/09/39
1	4 052 26			Pour 20 modules

Plastrons métal

Pour appareils modulaires


¼ de tour
A vis imperdables

Pour Vistop jusqu'à 160A

¼ de tour
A vis imperdables

Pour DPX³ et DPX-IS 250

¼ de tour
A vis imperdables



¹ Permettent la préhension et le plombage

² Charnières réf. 0209 59 en option