

# Anlagenzusammenstellung

Video, 2-Draht mit Türstationen Sfera Robur, Night&Day

2-DRAHT BUS-SYSTEM VIDEO MIT TÜRSTATIONEN ROBUR, N&D																									
Ruftasten	UP-Kasten		Modulträger		Abdeckrahmen		Funktionsmodule					Frontblenden					Netzg.	Video-adapter	Video-etagen-verteiler	Konfiguratoren			Hausstation		
	350020 964 570 290 2 Mod.	350030 964 570 390 3 Mod.	350325 964 507 290 2 Mod.	350335 964 507 390 3 Mod.	350425 964 521 290 2 Mod.	350435 964 521 390 3 Mod.	351100 964 500 190 LS	352400 964 501 990 N&D Kam.	354000 964 503 490 Kabel	352000 964 501 690 4 RT	352405 964 515 690 N&D Kam.	351105 964 513 990 TL	351115 964 514 090 TL + 1 RT	351125 964 514 170 TL + 2 RT	352035 964 515 090 3 RT	352045 964 515 190 4 RT	352305 964 515 590 Leer	346000 964 502 790 NG	346830 964 925 090 Video	346841 964 922 190 Etagen	306064 964 551 090 Set 10WE	306065 964 551 290 Set 20WE	3501* 964 980 * 90 Konfig.	344192 <sup>(1)</sup> 964 021 100 Polyx Vid. Basic	
1	1		1		1		1	1				1						1	1					1	
2	1		1		1		1	1				1		1				1	1			1			2
3		1		1		1	1		1	1	1				1			1	1	1		1			3
4		1		1		1	1		1	1	1				1			1	1	1		1			4
5		1		1		1	1		1	1		1			1			1	1	1		1			5
6		1		1		1	1		1	1		1			1			1	1	2		1			6
7	2		2		2		1	1	1	2	1	1			1			1	1	2		1			7
8	2		2		2		1	1	1	2	1	1			2			1	1	2		1			8
9	2		2		2		1	1	1	2	1			1				1	1	2		1			9
10	2		2		2		1	1	1	2	1			1				1	1	3		1			10
11		2		2		2	1	1	1	3	1	1			1		2	1	3			1			11
12		2		2		2	1	1	1	3	1	1			3		1	1	3			1			12
13		2		2		2	1	1	1	3	1			1				1	1	3			1		13
14		2		2		2	1	1	1	3	1			1				1	1	4			1		14
15		2		2		2	1	1	1	4	1	1			1			1	1	4			1		15
16		2		2		2	1	1	1	4	1	1			4			1	1	4			1		16
17		2		2		2	1	1	1	4	1			1				1	1	4			1		17
18		2		2		2	1	1	1	4	1			1				1	1	5			1		18
19		3		3		3	1	1	2	5	1	1			1		4	2	5			1			19
20		3		3		3	1	1	2	5	1	1			5		2	1	5			1			20
22		3		3		3	1	1	2	5	1			1				1	6		1	1	1		22
26		3		3		3	1	1	2	6	1			1				1	7		1	1	1		26
28		3		3		3	1	1	2	7	1	1			7			1	7		1	1	1		28
32		4		4		4	1	1	3	8	1	1			8		2	1	8		2	1	2		32
36		4		4		4	1	1	3	9	1	1			9		1	1	9		2	1	2		36
40		4		4		4	1	1	3	10	1	1			10			2	10		3	1	3		40
44		5		5		5	1	1	4	11	1	1			11		2	2	11		3	1	3		44
48		5		5		5	1	1	4	12	1	1			12		1	2	12		3	1	3		48

Hausstation-Anzahl	KONFIGURATORENANZAHL											
	306064 964 551 090 Set 10 HS	306065 964 551 290 Set 20 HS	3501/0 964 980 090 Konfig. 0 (10 St.)	3501/1 964 980 190 Konfig. 1 (10 St.)	3501/2 964 980 290 Konfig. 2 (10 St.)	3501/3 964 980 390 Konfig. 3 (10 St.)	3501/4 964 980 490 Konfig. 4 (10 St.)	3501/5 964 980 590 Konfig. 5 (10 St.)	3501/6 964 980 690 Konfig. 6 (10 St.)	3501/7 964 980 790 Konfig. 7 (10 St.)	3501/8 964 980 890 Konfig. 8 (10 St.)	3501/9 964 980 990 Konfig. 9 (10 St.)
bis 10	1											
bis 20		1										
bis 29	1	1			1							
ab 30	2	1			1	1						
ab 40	3	1			1	1	1					
ab 50	4	1			1	1	1	1				
ab 60	5	1			1	1	1	1	1			
ab 70	6	1			1	1	1	1	1	1		
ab 80	7	1			1	1	1	1	1	1	1	
ab 90	8	1			1	1	1	1	1	1	1	1

Detaillierte Informationen zur Leitungslänge und Verkabelung finden Sie in den Installationsvorschriften. Für eine Licht- oder zusätzliche Türöffnersteuerung benötigen Sie einen Aktivator (Art. 346200).  
 Für die Anbindung an eine TK-Anlage benötigen Sie das BUS-TK-Interface (Art. 306905) und FTZ a/b-Interface (Art. 905TFE).  
 \* Für mehr als 20 Teilnehmer finden Sie die passende Konfiguratorenanzahl in der Tabelle.  
 1) Anstelle von Polyx Video Basic (Art. 344192) können auch die Hausstationen Axolute Station (Art. 349310), Axolute Display (Art. 349311/12/13) oder Swing (Art. 344804) eingesetzt werden. Für das Etagentaster-Interface (Art. 346833), für Axolute Station (Art. 349310) und Axolute Display (Art. 349311/12/13) werden zusätzliche Konfiguratoren benötigt. Bei Axolute müssen die jeweiligen Abdeckrahmen separat bestellt werden.

Die Tabelle empfiehlt die Anzahl der Konfiguratoren für Anlagen mit 1 bis 100 Hausstationen und 1 Türstation