

Programme Mosaic™

interrupteurs à clé, contact pivotant à clé



Plaques p. 356, supports p. 358, boîtes d'encastrement p. 362

Emb.	Réf.	Interrupteurs à clé	
1	0770 72 547 622 001	2 modules 2 positions, clé RONIS Contact inverseur, 6 A, 250 V Clé RONIS n° 601 Extraction de la clé dans les 2 positions	3/1L
		○ Blanc	
1	0770 74 547 602 001	2 positions, barillet européen 1 contact bipolaire, 6 A, 250 V À équiper du barillet européen standard ou barillet réf. 0697 95	0/2L
		○ Blanc	
1	0770 73 547 620 001	3 positions, clé RONIS Inverseur avec position arrêt, 6 A, 250 V Clé RONIS n° 601 Extraction de la clé dans les 3 positions	2/1L
		○ Blanc	
1	0770 75 547 461 001	Contact pivotant à clé 2 modules 3 positions, clé RONIS Inverseur avec position arrêt, 6 A, 250 V À équiper du barillet européen standard ou barillet réf. 0697 95	2 × A/1L
		○ Blanc	
1	0697 95 189 963 001	Barillet européen Barillet européen Livré avec 1 jeu unique de 3 clés	
		Les cylindres avec plan de fermeture sont à commander directement chez les fournisseurs Kaba Schliesssysteme AG, 8620 Wetzikon ou Keso AG, Security Systems, 8805 Richterwil Indications: barillet européen DIN 40 mm	

Programme Mosaic™

poussoirs coup de poing d'urgence, interrupteur à badge



Plaques p. 356, supports p. 358, boîtes d'encastrement p. 362

Emb.	Réf.	Poussoirs coup de poing d'arrêt d'urgence	
1	0766 01 547 483 001	2 modules A clé Contact NO + NF 3 A, 250 V Déverrouillage par clé type RONIS n° 455	A+R/1L
		● Rouge/jaune	
1	0766 02 547 482 001	Avec ¼ de tour Contact NO + NF 3 A, 250 VAC, déverrouillage par ¼ de tour	A+R/1L
		● Rouge/jaune	
1	0784 45 350 878 001	Interrupteur à badge Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge, réf. 0898 06, ou d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou autres Temporisation de 30 s après retrait de la carte Contact inverseur libre de potentiel (30 VA) Avec bornes à vis, 2 modules	
		○ Blanc	
10	0898 06 350 278 991	Badge porte-clés Équipé de porte-étiquettes	