

Programme Plexo™ IP 55

boîtiers et supports



0696 51



0696 72



0696 92



0696 94

Clic sonore pour vous assurer que la plaque est bien clippée
Reçoivent les mécanismes composables (p. 372)
Boîtiers pouvant être équipés d'une borne de connexion Nylbloc
auto 2 conducteurs, pour un éventuel repiquage
IP 55, IK 07

Emb.	Réf.	Boîtiers à embouts grd. 1
10	0696 89 284 079 001	Fixations du boîtier accessibles embouts montés Embouts à membrane, amovibles perforables sans découpe Grandeur 1 1 embout haut, 1 entrée 1 embout bas, 1 sortie ○ Blanc
10	0696 51 284 079 031	● Gris
10	0696 55 284 951 031	Grandeur 1 pour repiquage facilité 1 embout haut, 1 entrée 1 embout bas, 2 sorties ● Gris
Boîtiers à embouts multipostes		
Boîtiers ouverts, sans cloison de séparation, facilitent le câblage et reçoivent les prises pré-câblées		
5	0696 90 282 912 001	Grandeur 1x2, horizontaux 1 embout haut, 1 entrée 1 embout bas, 2 sorties ○ Blanc
5	0696 72 282 912 031	● Gris
5	0696 91 282 921 001	Grandeur 2x1, verticaux 1 embout haut, 1 entrée 1 embout bas, 2 sorties ○ Blanc
5	0696 61 282 921 031	● Gris
5	0696 80 282 913 131	Grandeur 1x3, horizontaux 1 embout haut, 1 entrée 1 embout bas, 2 sorties ● Gris
5	0696 79 282 912 131	Grandeur 3x1, verticaux 1 embout haut, 1 entrée 1 embout bas, 2 sorties ● Gris

Emb.	Réf.	Boîtiers à presse-étoupe
5	0696 56 282 911 131	○ Gris Grandeur 1, 1 entrée ISO 20
5	0696 68 282 921 131	Grandeur 2x1, verticaux, 2 entrées (2 hauts) ISO 20
5	0696 78 282 931 031	Grandeur 1x2, horizontaux, 2 entrées (2 hauts) ISO 20
Support (standard Suisse)		
Pour installation des appareils en encastré avec boîtes type Suisse		
10	0696 97 374 511 301	Grandeur 1 Possibilité de monter les griffes (réf. 0849 00) sur support 1 poste (p. 376) ○ Blanc
10	0696 99 374 511 331	● Gris
Supports (standard européen)		
Pour installation des appareils en encastré avec boîtes type européen (p. 362)		
10	0696 92 374 511 001	Grandeur 1 Possibilité de monter les griffes (réf. 0849 00) sur support 1 poste (p. 376) ○ Blanc
10	0696 81 374 511 031	● Gris
5	0696 94 374 512 001	Grandeur 1x2, horizontaux Entraxe 71 mm ○ Blanc
5	0696 83 374 512 031	● Gris
5	0696 96 374 521 001	Grandeur 2x1, verticaux Entraxe 71 mm ○ Blanc
5	0696 85 374 521 031	● Gris
5	0696 98 374 513 001	Grandeur 1x3, horizontaux Entraxe 71 mm ○ Blanc
5	0696 87 374 513 031	● Gris