

Composition d'une installation audio

système audio bus 2 fils avec platine de rue Sfera Robur

SYSTÈME AUDIO BUS 2 FILS AVEC PLATINE DE RUE SFERA ROBUR																								
Nombre de boutons d'appel	Boîtes d'encastrement + Porte modules						Plaques de recouvrement			Modules de fonction			Façades						Alimentation	Configureurs			Postes intérieurs	
	350010 964 570 190 Mod.	350020 964 570 290 2 Mod.	350030 964 570 390 3 Mod.	350315 964 507 190 1 Mod.	350325 964 507 290 2 Mod.	350335 964 507 390 3 Mod.	350415 964 521 190 1 Mod.	350425 964 521 290 2 Mod.	350435 964 521 390 3 Mod.	351100 964 500 190 Micro HP	352000 964 501 690 4 BP	354000 964 503 490 Câble	351105 964 513 990 Micro HP	351115 964 514 090 Micro HP + 1 BP	351125 964 514 170 Micro HP + 2 BP	352035 964 515 090 3 BP	352045 964 515 190 4 BP	352305 964 515 590 Obturbateur	346000 964 502 790 Alim	306064 964 551 090 Kit 10 appart.	306065 964 551 290 Kit 20 appart.	3510/* 964 980 * 90 Config.	344252 964 021 200 Classe 100	344082 964 021 000 Polyx Audio
1	1			1			1			1									1				1	1
2	1			1			1			1									1				2	2
3		1			1				1	1					1				1				3	3
4		1			1				1	1					1				1				4	4
5		1			1				1	1									1				5	5
6		1			1				1	1									1				6	6
7			1			1			1	2					1				1				7	7
8			1			1			1	2					1				2				8	8
9			1			1			1	2									2				9	9
10			1			1			1	2									2				10	10
11		2			2				1	3	1				1				1		1		11	11
12		2			2				1	3	1				1				3				12	12
13		2			2				1	3	1								3		1		13	13
14		2			2				1	3	1								3		1		14	14
15			2			2			1	4	1				1				4		1		15	15
16			2			2			1	4	1				1				4		1		16	16
17			2			2			1	4	1								4		1		17	17
18			2			2			1	4	1								4		1		18	18
19			2			2			1	5	1				1				5		1		19	19
20			2			2			1	5	1				1				5		1		20	20
22			2			2			1	5	1								5		1	1	22	22
26			3			3			1	6	2								6		2	1	26	26
28			3			3			1	7	2				1				7		1	2	28	28
32			3			3			1	8	2								8		1	2	32	32
36			4			4			1	9	3								9		2	2	36	36
40			4			4			1	10	3								10		1	3	40	40
44			4			4			1	11	3								11		1	3	44	46
48			5			5			1	12	4								12		2	3	48	48

* Pour plus de 20 appartements, vous trouverez ci-dessous le tableau pour le choix des configureurs

NOMBRE DE CONFIGURATEURS												
Postes intérieurs	306064 964 551 090 Kit 10 appart.	306065 964 551 290 Kit 20 appart.	3501/0 964 980 090 Config. 0 (10 Pcs)	3501/1 964 980 190 Config. 1 (10 Pcs)	3501/2 964 980 290 Config. 2 (10 Pcs)	3501/3 964 980 390 Config. 3 (10 Pcs)	3501/4 964 980 490 Config. 4 (10 Pcs)	3501/5 964 980 590 Config. 5 (10 Pcs)	3501/6 964 980 690 Config. 6 (10 Pcs)	3501/7 964 980 790 Config. 7 (10 Pcs)	3501/8 964 980 890 Config. 8 (10 Pcs)	3501/9 964 980 990 Config. 9 (10 Pcs)
jusqu'à 10	1											
jusqu'à 20		1										
jusqu'à 29	1	1			1							
à partir de 30	2	1			1	1						
à partir de 40	3	1			1	1	1					
à partir de 50	4	1			1	1	1	1				
à partir de 60	5	1			1	1	1	1	1			
à partir de 70	6	1			1	1	1	1	1	1		
à partir de 80	7	1			1	1	1	1	1	1	1	
à partir de 90	8	1			1	1	1	1	1	1	1	1

Le tableau recommande le nombre de configureurs à commander pour les systèmes de 1 à 100 postes intérieurs avec une platine de rue