

# U34<sup>LED</sup>

## Luminaires d'éclairage de secours LED



6621 60



6621 60 + 6612 96



6621 60 + 661292 + 661294 + 661800



662160 + 06612CH + 061200VKF

LED permanent / non-permanent  
Les LEDs haute puissance sont équipées avec une lentille conçue pour l'optimisation de la distribution de l'éclairage

IP 42 - IK 07

Classe II

Alimentation : 230 V ± 10% - 50/80 Hz

Très faible consommation d'énergie

100% recyclable

Luminaires équipés de batteries d'accumulateurs de type Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement

Montage sur patère débrochable

Bornes automatiques : 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>

Témoin de charge batterie par LED verte

Peut être équipée d'une grille de protection métallique réf. 0 626 92/93

Pack	Réf.	Standard Permanent / Non-permanent
		Les luminaires standard ont besoin de l'outil test 661299 pour être testés
		<b>Éclairage de sécurité autonome</b>
1	6 611 60	250 lm - 1h (LEDs)
1	6 611 80	450 lm - 1h (LEDs)
1	6 611 90	200 lm - 3h (LEDs)

Pack	Réf.	Autotest Permanent / Non-permanent
		Les luminaires Autotest intègrent un système de test automatique Le résultat des tests est visible avec les 2 LEDs de signalisation (vert - OK et jaune - défectueux)
		<b>Éclairage de sécurité autonome</b>
1	6 621 60	250 lm - 1h (LEDs)
1	6 621 80	450 lm - 1h (LEDs)
1	6 621 90	200 lm - 3h (LEDs)

Pack	Réf.	Accessoires
1	661295	Cadre d'encastrement pour plafond Doit être installé sans la plaque de signalisation
1	6 612 92	Cadre d'encastrement U34 <sup>LED</sup> pour faux-plafond Peut être installé avec la plaque de signalisation réf. 6 612 94
1	6 612 93	Boîte d'encastrement maçonnerie U34 <sup>LED</sup>
1	6 612 94	 Plaque de signalisation verticale Doit être complétée avec les étiquettes en plastiques (non adhésives) Réf. 6 618 00/01/02/03/40/50/51
1	6 612 99	Outil de test pour lampe de secours standard U34 <sup>LED</sup>
	0 66 12CH	Cache transparent en plexiglas (AEAI) 300x150 mm

Pack	Réf.	Accessoires
		<b>Étiquettes non adhésives pour U34<sup>LED</sup></b> Étiquettes en plastique (non adhésives) à utiliser uniquement avec la plaque de signalisation réf. 6 612 94
5	6 618 00	 127 x 254 mm
5	6 618 01	 127 x 254 mm
5	6 618 02	 127 x 254 mm
5	6 618 03	 127 x 254 mm
5	6 618 40	 127 x 254 mm
5	6 618 50	 127 x 254 mm
5	6 618 51	 127 x 254 mm

Pack	Réf.	Accessoires
		<b>Étiquettes adhésives pour U34<sup>LED</sup></b> Pictogrammes autocollants séparables pour U34 <sup>LED</sup>
1	061200CH	 276x113 mm
1	061200VKF	 300x150 mm, pour le plexi 0 66 12CH

BATTERIES DE RECHANGE POUR U34 <sup>LED</sup>	
Références des lampes de secours	Références des batteries
661160	660961
661180	061096
661190	061096
662160	660961
662180	061096
662190	061096