

# Programme Plexo™ Artic IP 55

mécanismes, cadres apparents, supports



0707 11



0707 32



0707 21-13



0707 41



0707 94

Montage des mécanismes apparents et encastrés avec boîtiers et supports, avec bornes automatiques

Emb.	Réf.				Emb.	Réf.	
<b>Interrupteurs 10 AX, 250 V</b>							
IP 55, IK 07, antimicrobien							
1	<b>0707 11</b> 240 131 301	<b>Va-et-vient</b>	○ Blanc Artic	3/1L	1	<b>0707 41</b> 284 079 201	<b>Boîtiers à embouts apparents</b>
1	<b>0707 26</b> 240 111 301	<b>Double va-et-vient</b>	○ Blanc Artic	3+3/1L	1	<b>0707 42</b> 282 912 201	<b>Grandeur 1</b>
○ Blanc Artic 1 embout haut, 1 entrée 1 embout bas, 1 sortie							
<b>Grandeur 1x2, horizontaux</b>							
○ Blanc Artic 1 embout haut, 1 entrée 1 embout bas, 2 sorties							
<b>Grandeur 2x1, verticaux</b>							
○ Blanc Artic 1 embout haut, 1 entrée 1 embout bas, 2 sorties							
<b>Poussoirs 10 A, 250 V</b>							
IP 55, IK 07, antimicrobien							
1	<b>0707 30</b> 262 250 301	<b>Poussoir NO</b>	○ Blanc Artic	A/1L	1	<b>0707 43</b> 282 921 201	<b>Support (standard Suisse)</b>
1	<b>0707 32</b> 262 450 301	<b>Poussoir NO, orientation</b>	○ Blanc Artic	AL/1L	1	<b>0707 92CH</b> 374 511 401	Pour installation des appareils en encastré avec boîtes type Suisse
<b>Grandeur 1</b>							
Possibilité de monter les griffes (réf. 0849 00) sur support 1 poste (p. 376)							
○ Blanc Artic							
<b>Poussoir sonnerie 12 V</b>							
IP 55, IK 07, antimicrobien							
1	<b>0707 33</b> 262 850 301	<b>Poussoir NO avec porte-étiquette</b>	○ Blanc Artic Livré avec lampe 12 V Pour 230 V, il faut changer le voyant (p. 376)	AL/1L			
<b>Supports (standard européen)</b>							
Pour installation des appareils en encastré avec boîtes type européen (p. 362)							
<b>Grandeur 1</b>							
Possibilité de monter les griffes (réf. 0849 00) sur support 1 poste (p. 376)							
○ Blanc Artic							
<b>Grandeur 1x2, horizontaux</b>							
○ Blanc Artic Entraxe 71 mm							
<b>Grandeur 2x1, verticaux</b>							
○ Blanc Artic Entraxe 71 mm							
1	<b>0707 21-13</b> 623 018 301	<b>Prise 10 A, 230 V, 1 LNPE</b>	Avec volet, antimicrobien IP 55 avec volet fermé	T13	1	<b>0707 92</b> 374 511 201	
○ Blanc Artic							
1	<b>0707 21-23</b> 623 618 301	<b>Prise 16 A, 230 V, 1 LNPE</b>	Avec volet, antimicrobien IP 55 avec volet fermé	T23	1	<b>0707 49</b> 374 521 201	
○ Blanc Artic							
1	<b>0707 25</b> 240 993 201	<b>Adaptateur pour fonction Mosaic</b>	Avec volet. IP 55, IK 07, antimicrobien				
<b>Adaptateur à volet fumé</b>							
○ Blanc Artic Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, variateurs, etc.)							