

High-end modulair systeem voor
High-end modular system for
Système modulaire haut de gamme pour
Hochwertiges Baukastensystem für
Sistema modulare di alta gamma per

bticino

NL

- Exclusieve videoparlofoon panelen voor Bticino.
- Strak design.
- **100% compatibel met Bticino componenten**
- Passen op alle inbouwdozen van Bticino.
- Massief aluminium 10 mm dikte.
- Vandalisme-bestendig.
- Coating: seaside, UV-bestendig, gecertificeerd.
- **Alle RAL kleuren.**

- **SFERA-LUNA is functioneel en eenvoudig wat installatie betreft, dankzij:**
- Modulair systeem idem Bticino.
- Centraal montagesysteem, onzichtbare montage.
- Eenvoudige installatie in een nauwe omgeving.
- Installatie op en in muren, poorten, palen, brievenbussen, etc... .
- Ook verkrijgbaar met opbouw module.

FR

- **Plaques frontales de vidéo-parlophonie exclusives pour Bticino.**
- **Design épuré.**
- **100% compatible avec les composants Bticino**
- Compatibles avec toutes les boîtes d'encastrement Bticino
- Aluminium massif 10 mm d'épaisseur.
- Résistant au vandalisme
- Poudrage: seaside, UV-résistant, certifié.
- **Toutes les couleurs RAL**

- **SFERA-LUNA est fonctionnel et simple au niveau de l'installation, grâce à:**
- Système modulaire idem Bticino.
- Système de montage central, montage invisible
- Installation facile en cas d'espace serré.
- Installation: sur et dans des murs, des poteaux, des boîtes aux lettres, etc.
- Aussi disponible avec module en apparent

EN

- **Exclusive modular entry panels for Bticino.**
- **Sleek design**
- **100% compatible with Bticino components**
- Fits the Bticino flush-mounted boxes.
- Aluminium of 10 mm thickness.
- Coating: seaside, UV-resistant.
- Aluminium, coating and lacquer are certified.
- **All RAL colors**

- **SFERA-LUNA is functional and easy to install, thanks to :**
- Modular system same as Bticino.
- Central mounting system, invisible mounting.
- Easy installation in narrow environments.
- Installation possibilities on walls, gates, poles, parcel mailboxes, etc.
- Also available with surface mounted box.

DE

- **Exklusive Frontplatten für Video-Sprechanlagen von Bticino.**
- **Schlankes Design.**
- **100% kompatibel mit Bticino-Komponenten**
- Passend auf alle Unterputzdosen von Bticino.
- Aluminium mit einer Dicke von 10 mm.
- Vandalismusgeschützt.
- Beschichtung: meerseitig, UV-beständig, zertifiziert.
- **Alle RAL-Farben.**

- **SFERA-LUNA ist funktionell und einfach zu installieren, dank :**
- Modulares system wie Bticino.
- Zentrales Befestigungssystem, unsichtbare Montage
- Einfache Installation in engen Umgebungen.
- Installationsmöglichkeiten an Mauern, Toren, Pfosten, Brief- und Paketkästen, etc.
- Auch erhältlich mit Aufputzdose.

IT

- **Frontali esclusivi di pulsantiera videocitofonica.**
- **Design elegante.**
- **100% compatibile con i componenti di Bticino**
- Si adattano a tutte le scatole da incasso Bticino
- Alluminio massiccio con uno spessore di 10mm.
- Resistenti agli atti vandalici.
- Rivestimento: seaside, resistente ai raggi UV, certificato.
- **Tutti i colori RAL**

- **SFERA-LUNA è funzionale e semplice in termini di installazione, grazie a:**
- Sistema modulare come Bticino.
- Sistema di montaggio centrale, montaggio invisibile.
- Installazione facile in ambienti stretti.
- Installazione da parete, su o in cancelli, dissuasori, cassette per le lettere, etc.
- Anche disponibile con scatola fuori muro.



PL-0002-BT
EAN: 5430003616024




PL-0002-2-BT
EAN: 5430003616031



PL-0002-3-BT
EAN: 5430003616048

Stand.: **Kleur • Couleur • Color • Farbe • Colore**
zwart - noir - black - schwarz - nero = ral 9005 txt

mm



mm



AVT 350020


Inbouwdoos
À encastrer
Flusch mounted
Unterputzmontage
Scatola da incasso



PL-0002-OPB-BT

Opbouwdoos
Boîte en apparent
Surface Mounting Box
Aufputzkasten
Scatola fuori muro

EAN
5430003616178




• Afmetingen opening/uitsparing voor inbouw
in brievenkasten/paal/muur: GEEN INBOUWDOOS.

• Dimensions de l'ouverture/de l'évidement pour l'installation
dans les boîtes aux lettres/poteau/mur: PAS DE BOITE D'ENCASTREMENT

• Maße der Öffnung/Aussparung für den Einbau
in BrieMästen/Pfosten/Wand: KEIN UNTERPUTZKASTEN


• Dimensions of opening/recess for installation
in mailboxes/post/wall: NO FLUSH-MOUNTED BOX

• Dimensioni dell'apertura/incasso per l'installazione
in cassette delle lettere/post/parete: NESSUNA SCATOLA DA INCASSO




PL-0005-4-BT

EAN: 5430003616000



PL-0005-5-BT

EAN: 5430003616062




PL-0005-6-BT

EAN: 5430003616079

Stand.: **Kleur • Couleur • Color • Farbe • Colore**
zwart - noir - black - schwarz - nero = ral 9005 txt

mm



AVT 350030


Inbouwdoos
À encastrer
Flus mounted
Unterputzmontage
Scatola da incasso






PL-0005-OPB-BT

Opbouwdoos
Boîte en apparent
Surface Mounting Box
Aufputzkasten
Scatola fuori muro

EAN 5430003616185





- **Afmetingen opening/uitsparing voor inbouw**
in brievenkasten/paal/muur: GEEN INBOUWDOOS.
- **Dimensions de l'ouverture/de l'évidement pour l'installation**
dans les boîtes aux lettres/poteau/mur: PAS DE BOITE D'ENCASTREMENT
- **Maße der Öffnung/Aussparung für den Einbau**
in Briemästen/Pfosten/Wand: KEIN UNTERPUTZKASTEN
- **Dimensions of opening/recess for installation**
in mailboxes/post/wall: NO FLUSH-MOUNTED BOX
- **Dimensioni dell'apertura/incasso per l'installazione**
in cassette delle lettere/post/parete: NESSUNA SCATOLA DA INCASSO



● Stand.: Kleur • Couleur • Color • Farbe • Colore
zwart - noir - black - schwarz - nero = ral 9005 txt


mm






PL-0005-11-1C-BOX-BT

EAN:5430003616130





PL-0005-12-1C-BOX-BT

EAN:5430003616123



Stand.: **Kleur • Couleur • Color • Farbe • Colore**
zwart - noir - black - schwarz - nero = ral 9005 txt



mm




- **Afmetingen opening/uitsparing voor inbouw**
in brievenkasten/paal/muur: GEEN INBOUWDOOS.
- **Dimensions de l'ouverture/de l'évidement pour l'installation**
dans les boîtes aux lettres/poteau/mur: PAS DE BOITE D'ENCASTREMENT
- **Maße der Öffnung/Aussparung für den Einbau**
in BrieMästen/Pfosten/Wand: KEIN UNTERPUTZKASTEN
- **Dimensions of opening/recess for installation**
in mailboxes/post/wall: NO FLUSH-MOUNTED BOX
- **Dimensioni dell'apertura/incasso per l'installazione**
in cassette delle lettere/post/parete: NESSUNA SCATOLA DA INCASSO



PL-0005-11-2C-BOX-BT
 EAN: 5430003616147




PL-0005-12-2C-BOX-BT
 EAN: 5430003616154



- Stand.: Kleur • Couleur • Color • Farbe • Colore
 zwart - noir - black - schwarz - nero = ral 9005 txt

mm



285
 200

- **Afmetingen opening/uitsparing voor inbouw**
 in brievenkasten/paal/muur: GEEN INBOUWDOOS.
- **Dimensions de l'ouverture/de l'évidement pour l'installation**
 dans les boîtes aux lettres/poteau/mur: PAS DE BOITE D'ENCASTREMENT
- **Maße der Öffnung/Aussparung für den Einbau**
 in Briefkästen/Pfosten/Wand: KEIN UNTERPUTZKASTEN
- **Dimensions of opening/recess for installation**
 in mailboxes/post/wall: NO FLUSH-MOUNTED BOX
- **Dimensioni dell'apertura/incasso per l'installazione**
 in cassette delle lettere/post/parete: NESSUNA SCATOLA DA INCASSO

SFERA LUNA



Techn. = informatie - Informations - Informations -information - Daten:

Powdercoated seaside: Oven cured polyester / 120 micron/anti-graffiti/Axalta or Tiger 068 reeks

Aluminum: 5083 - H111 - toolplated 10mm

IP rate: 54 / 68

Vandal resistant: HB 75 - HB 85

Stand.: Kleur • Couleur • Color • Farbe • Colore zwart - noir - black - schwarz - nero = ral 9005 txt

Stand.: • Inbouw (stucwerk) • À encastrer • Flusch mounted • Unterputzmontage

Central mounting system: invisible

Safety screws : Available on request



Techn. = informatie - Informations - Informations - information - Daten:

- Belknop
- Boutton
- Pushbutton
- Türklingeltaste
- Pulsante di chiamata
- Inox - rvs zwart
- Inoxydable noir
- Stainless steel black
- Rostfreier Stahl schwarz
- Nero acciaio

• **Moment switch**

- voltage 0~50 V~=
- Max. 2amp.
- Connection: casted wired /AWG22/light gray
- **IP rate 68 - HB 90**




• **Moment switch LED**

- Led color: 5500 kelvin
- Voltage 8~24 V=
- Max 2amp.
- power usage: 0.01 amp.
- Connection: casted wired/AWG20 **RED + / BLACK -**
- **IP rate 68 - HB 90**



• **BUS CONNECTION**

• **346993 AVT**



• **BUS CONNECTION**



- Alle Ral kleuren verkrijgbaar
- Toutes les couleurs RAL
- All RAL colours available
- Alle Ral-Farben verfügbar
- Tutti i colori RAL disponibili



- Maatwerk mogelijk
- Sur mesure possible
- Customization possible
- Maßarbeit möglich